

Please read and save these instructions. Read carefully before attempting to assemble, install, operate or maintain the product described. Protect yourself and others by observing all safety information. Failure to comply with instructions could result in personal injury and/or property damage! Retain instructions for future reference.

Instant Canopy

General Safety information

1. Do not use the canopy as a permanent cover but for temporary use only.

2. **CAUTION** Do not leave the canopy unattended! Periodically check the stakes of fasteners to make sure that they are secure. TAKE THE UNIT DOWN BEFORE PERIODS OF HIGH WINDS TO AVOID DAMAGE & LOSS. This canopy is not designed to hold snow load

3. **WARNING** Keep all flame and heat sources away from the canopy fabric. The canopy is made with fabric that meets CPAI-84 specifications for flame resistance. It is not fire proof. The Fabric will burn if left in continuous contact with any flame source.

4. Do not use barbecues or griddles under the canopy.
5. Never set up in windy, rainy or snowy conditions. Do not set up on a steep incline.
6. Always use the anchoring system to prevent the canopy taking flight in windy conditions.
7. Do not put the fabric in your wash machine, clothes dryer or scrub it with a stiff brush, scouring pad or abrasives cleaner. Water wash with mild soap and a brush while the canopy is open without the legs extended
8. Do not use harsh detergents or bleach
9. Always store completely dry. Do not put the canopy away while wet or humid to avoid mildew.
10. Strongly recommend that the fabric be removed and stored in the carry bag after each use to keep the fabric clean and avoid small rips and tears

Set-up Instructions

Two people together to set up the canopy is highly recommended

1. Place the canopy in a level of area. With a partner on the opposite side of the frame. Grasp the legs on both sides. Stretch out the legs to spread the frame open to arm length at least while stepping back. Insure bottoms truss elbows are free and not overlapping prior opening.



2. Lift the lower "V" of the truss, lift up the frame slightly and step back until it is halfway open.



3. Place canopy cover over the top of the frame. Match up the hook and loop on the corners of the cover with the hook and loop at the top of legs. Make sure the center peak of canopy fabric is centered over the peak pole.



4. Pull the frame completely out until all sliders are engaged over the snap buttons at each corner on each leg. You will have to push up on sliders to get buttons to lock in place you may need to move around unit pulling and opening until completely open and locked.




5. With a helper, one should go to opposite legs on one side of the canopy and extend the legs by turning the leg release button and pulling out the lower leg. Use your foot on button of leg to



start the extension, and then use your hands. This will allow the leg to extend smoothly. Repeat this step on the other side.

- Turn the release button to adjust the legs to desired setting. Pull out lower part of the leg raising canopy. You may have to turn button to get it to the snap back in place.



- Use the large nail stakes to secure the feet at each leg position.



Take-down Instructions




- Lower the legs turn the leg buttons and allow the lower part of the leg to slide into upper part.
- Turn the slider button to release the framework top at each corner. Failure to release this button may damage frame when you attempt to close.
- Remove and fold top. Remove the top after each use and store in the pocket provided on the carry bag. Never store wet. Make sure the canopy top is dry before storing
- Grasp the top "V" and fold in completely. Watch your fingers.
- Insert the legs into carry bag then close with zippers.



REPLACEMENT PARTS

Item No.	Description	Part No.	Quantity
1	Middle leg cap	TT11C554LCG	1
2	Middle leg slider	TT11C554LSG	1
3	Inner leg with foot pad	TT5NY99ILG	1
4	Joint bolt &nuts	TT5NY99JBG	1
5	Sissor cap, washer & screw	TT5NY99SCG	1
6	Corner leg cap	TT5NY99CLCG	1
7	Corner leg slider	TT5NY99CLSG	1
8	Outer leg	TT5NY99AOLG	1
9	Upper peak bracket	TT5NY99UPG	1
10	Lower peak bracket	TT5NY99LPG	1
11	Peak pole with dome cap for 5NY99A&5DFL9A	TT5NY99PDG	1
12	Peak pole lower	TT5NY99PLG	1
13	Height adjuster	TT5NY99HAG	1
14	Turss bar	TT5NY99TBG	1
15	Truss cap- lower & upper	TT5NY99TLG	1
16	Peak pole with dome cap for 11C554&11C555	TT11C5545PDG	1
(+)	Top cover for 5NY99	TT5NY99TCG	1
(+)	Top cover for 5DFL9A	TT5DFL9TCG	1
(+)	Top cover for 11C554	TT11C554TCG	1
(+)	Top cover for 11C555	TT11C555TCG	1

(+) not shown in the explosion drawing



Form Number: ALS769

Printed in China

03/11

Lea y guarde estas instrucciones. Lea cuidadosamente antes de tratar de armar, instalar, operar o mantener el producto descrito. Protéjase a sí mismo y a los demás observando toda la información de seguridad. El incumplimiento de las instrucciones podría resultar en lesiones personales y / o daños a la propiedad! Guarde las instrucciones para referencia futura.

Toldo Instantáneo

Información General de Seguridad

1. No use el toldo como una cubierta permanente. Está diseñado solo para uso temporal.

2. **CAUCIÓN** No lo deje desatendido! Verifique periódicamente que está en juego de elementos de sujeción para asegurarse de que son seguras. TOMAR LA UNIDAD DE ABAJO ANTES DE PERIODOS DE VIENTOS DE ALTA PARA EVITAR DAÑOS Y PÉRDIDAS. Este dosel no está diseñado para soportar la carga de nieve

3. **ADVERTENCIA** No acerque la tela de esta carpa a llamas o fuentes de calor. Esta carpa está hecha de tela que cumple con las especificaciones CPAI-84 de Resistencia a las llamas. No es a prueba de incendios. La tela se quemará si se dejó en contacto continuo con llamas.

4. No use parrillas o planchas bajo el dosel.
5. Nunca lo arme cuando haya viento, lluvia o nieve. No lo arme sobre una pendiente empanada.
6. Use siempre un sistema de anclaje. Su toldo volará si hay viento.
7. No lave el toldo en la lavadora. Lávelo con agua y jabón suave con un cepillo Mientras el Toldo instantáneo está abierto sin patas extendidas.
8. No use detergentes fuertes, ni abrasivos ni lejía.
9. Guárdelo siempre completamente seco. No guarde el Toldo instantáneo si está mojado o húmedo.
10. Para obtener mejores resultados y mantener el toldo limpio y para evitar que se rasgue o se rompa, se recomienda retirarlo y guardarlo en la bolsa de Transporte después de cada uso.

Instrucciones De Montaje

Se recomienda que dos personas monten la Toldo.

1. Coloque la vela en un nivel de área. Parado mirando a su compañero, tome las patas de las esquinas y extiéndalas al largo de los brazos mientras retrocede. Asegúrese de que los codos del armazón inferior estén libres y que no se superpongan antes de abrirla.



2. Tome la "V" inferior de la armazón que está al frente suyo. Levante el refugio ligeramente y retrocede hasta que la unidad esté abierta hasta la mitad.



3. Coloque el toldo de tela encima del bastidor. Una el gancho y la argolla en las esquinas de la cubierta con el gancho y la argolla de la parte superior de las patas. Asegúrese de que el punto máximo central de la tela del toldo esté centrado sobre el poste máximo.



4. Jale la estructura completamente hasta que todas las correderas estén ajustadas sobre los botones a presión en cada esquina de cada pata. Deberá aplicar presión sobre las correderas para que los botones se ajusten en su posición. Deberá mover la unidad jalando y abriéndola hasta que se abra Completamente y quede ajustada.



5. Con un ayudante, uno debe ir hasta las patas contrarias en un lado del toldo y extender las patas girando el botón para soltar las patas y jalando la pata inferior. Coloque el pie en la parte inferior de la pata



Instrucciones Para Desmontaje

para empezar a extenderla y luego use las manos. Esto permitirá que la pata se extienda fácilmente. Repita este paso en el otro lado.

6. Regule las patas en la posición deseada girando los botones para soltar y jale la parte inferior de la pata elevando el toldo. Deberá girar el botón para lograr que encaje en su posición.



7. Use las estacas grandes de clavos para sujetar los pies en cada posición de la pata.






1. Baje las patas girando los botones de las patas y dejando que la parte inferior de la pata se deslice a la parte superior.
2. Gire el botón de corredera para soltar la parte superior de la estructura en cada esquina. Si no suelta este botón, puede dañar la estructura cuando intente cerrarla.
3. Retire y doble el toldo. Retire el toldo después de cada uso y guárdelo en el bolidillo provisto en la bolsa de transporte. Nunca lo guarde mientras esté mojado. Esto se recomienda para prevenir que se rasgue o se rompa. Asegúrese de que el techo del toldo esté seco antes de guardarlo.
4. Tome la "V" superior y dóblela completamente. Muévela de lado a lado según sea necesario. Tenga cuidado con los dedos.
5. Introduzca primero las patas en la bolsa de transporte y luego cierre con la cremallera.



PIEZAS DE REPUESTO

N ° Artículo	Descripción	N ° Pieza	Cantidad
1	Tapa de la pierna media	TT11C554LCG	1
2	Deslizador de la pierna media	TT11C554LSG	1
3	Pierna interior con pata	TT5NY99ILG	1
4	Pernos y tuercas conjuntos	TT5NY99JBG	1
5	Tapa de Sissor, lavadora & tornillo	TT5NY99SCG	1
6	Tapa de la pierna de esquina	TT5NY99CLCG	1
7	Deslizador de la pierna de esquina	TT5NY99CLSG	1
8	Pierna exterior	TT5NY99AOLG	1
9	Soporte de pico superior	TT5NY99UPG	1
10	Soporte de pico inferior	TT5NY99LPG	1
11	Polo de pico con gorra de cúpula para 5NY99A&5DFL9A	TT5NY99PDG	1
12	Polo de pico inferior	TT5NY99PLG	1
13	Ajuste de altura	TT5NY99HAG	1
14	Turss barra	TT5NY99TBG	1
15	Truss tapa- inferior & superior	TT5NY99TLG	1
16	Polo de pico con gorra de cúpula para 11C554&11C555	TT11C554PDG	1
(+)	Cubierta superior para 5NY99	TT5NY99TCG	1
(+)	Cubierta superior para 5DFL9A	TT5DFL9TCG	1
(+)	Cubierta superior para 11C554	TT11C554TCG	1
(+)	Cubierta superior para 11C555	TT11C555TCG	1

(+) No se muestra en el dibujo de explosión



Forma Número: ALS769

Impreso en China

03/11

Lisez et conservez les instructions, s'il vous plaît. Lisez-le attentivement avant de monter, installer, exploiter ou d'entretenir le produit décrit. Protégez vous-même et les autres en observant toutes les informations de sécurité. Défaut de se conformer aux instructions pourrait entraîner des blessures personnelles et / ou des dommages matériels! Conservez ces instructions pour référer en future.

La Tente Prompte

La Sécurité générale des informations

1. N'utilisez pas votre abri de manière permanente. Il a été conçu pour une utilisation temporaire exclusivement.
2. **ATTENTION** Ne pas laisser sans surveillance. Vérifiez périodiquement les enjeux de fixations pour s'assurer qu'ils sont sécuritaires. Descendez-le avant les périodes de vents violents pour éviter les dommages et pertes. Cette verrière n'est pas créée pour tenir la charge de neige.
3. **NOTIFICATION** Il faut maintenir toute flamme et source de chaleur à l'écart de la toile de cette tente. Cette tente est faite de toile qui est conforme à la spécification CPAI-84 pour la résistance à l'inflammation. Elle n'est pas ignifuge. La toile brûle si elle est laissée en contact continu à une flamme quelconque.
4. N'utilisez pas les barbecues ou les grills sous le baldaquin.
5. Ne jamais monter en cas de vent, de pluie ou de neige. Ne pas installer sur une pente raide.
6. Toujours utiliser un système d'ancrage. Votre abri risque de s'envoler en cas de vent.
7. Ne lavez pas votre toit à la machine. Lavez votre abri Instant Canopy ouvert, pieds rétractés, avec un savon doux et de l'eau et à l'aide d'une Brosse.
8. N'utilisez ni détergent, ni agent abrasive ni javel.
9. Toujours entreposer complètement sec. Ne rangez pas votre abri s'il est humide.
10. Pour mieux maintenir votre toit propre et pour éviter toute déchirure et accroc, nous vous recommandons de retirer le toit et de l'entreposer dans sa housse après chaque utilisation.

Instructions De Montage

Deux personnes sont nécessaires pour le montage de la canopie.


1. Placez le baldaquin dans une aire plate. Debout face à votre partenaire, saisissez les pieds d'angle et étirez-les jusqu'à longueur des bras tout en reculant. Assurez-vous que les coudes inférieurs de la structure sont dégagés et ne se chevauchent pas avant l'ouverture.



2. saisissez le "V" inférieur de la structure qui se trouve face à vous. Levez légèrement l'abri et reculez jusqu'à ce qu'il soit à moitié ouvert.



3. Placez le toit en toile sur l'armature. Faites correspondre le crochet et la boucle sur les angles du toit ; le crochet et la boucle doivent se situer au-dessus des pieds. Assurez-vous que le mât central du toit en toile est centre sur le sommet du mât.



4. Ouvrez complètement l'armature jusqu'à ce que toutes les coulisses soient engagées sur les boutons-pression situés sur chaque angle de chaque pied. Vous devrez pousser les coulisses vers le haut pour verrouiller les boutons. Il est possible que vous deviez tourner autour de la tente tout en poussant et en ouvrant jusqu'à ce qu'elle soit complètement ouverte et verrouillée.



5. Avec l'aide d'une personne, placez-vous aux côtés opposés de la tente pour étirer



Instructions De Demontage

les pieds en tournant le bouton d'ouverture du pied et en déployant le pied inférieur. Aidez-vous de votre pied pour commencer à étirer le pied, puis aidez-vous de vos mains. Ainsi le pied s'étire Doucement. Répétez cette étape pour l'autre côté.

6. Réglez les pieds à la hauteur souhaitée en tournant les boutons d'ouverture puis tirez sur la partie inférieure du pied pour soulever la tente. Tournez le bouton pour le faire revenir en place avec un claquement.



7. Utilisez les gros piquets pour fixer les pattes à chaque position du pied.






1. Abaissez les pieds en tournant les boutons des pieds et en faisant glisser la partie inférieure du pied dans la partie supérieure.
2. Tournez le bouton de coulisse pour libérer l'armature à chaque angle. Si vous ne relâchez pas ce bouton, risquez d'endommager l'armature en tentant de la fermer.
3. Retirez et pliez le toit. Retirez le toit après chaque utilisation et entreposez-le dans la poche de la housse. Ne jamais entreposer le toit s'il est humide. Ainsi vous évitez les petites déchirures et les accrocs. Assurez-vous que le toit de l'abri est sec avant de l'entreposer.
4. Saisissez le "V" et pliez-le complètement. Déplacez-vous d'un côté à l'autre si nécessaire. Attention à vos doigts.
5. Rangez d'abord les pieds dans le sac de transport puis fermez à l'aide des fermetures à glissière.



PIÈCES DE RECHANGE

Numéro d'article	Description	Numéro des parties	Quantité
1	Le chapeau à jambe moyenne	TT11C554LCG	1
2	La coulisse de jambe moyenne	TT11C554LSG	1
3	La jambe intérieure avec coussin du pied	TT5NY99ILG	1
4	Le boulon et écrou conjoint	TT5NY99JBG	1
5	Le chapeau Sissor, le nettoyeur et la vis	TT5NY99SCG	1
6	Le chapeau à jambe du coin	TT5NY99CLCG	1
7	La coulisse de jambe du coin	TT5NY99CLSG	1
8	La jambe extérieure	TT5NY99AOLG	1
9	La potence supérieure	TT5NY99UPG	1
10	La potence inférieure	TT5NY99LPG	1
11	Le pôle supérieur avec le chapeau de dôme pour 5NY99A&5DFL9A	TT5NY99PDG	1
12	Le pôle supérieur bas	TT5NY99PLG	1
13	Le réglage de la hauteur	TT5NY99HAG	1
14	La barre Turss	TT5NY99TBG	1
15	Le chapeau Truss bas et haut	TT5NY99TLG	1
16	Le pôle supérieur avec le chapeau de dôme pour 11C554&11C555	TT11C5545PDG	1
(+)	Le capot supérieur pour 5NY99	TT5NY99TCG	1
(+)	Le capot supérieur pour 5DFL9A	TT5DFL9TCG	1
(+)	Le capot supérieur pour 11C554	TT11C554TCG	1
(+)	Le capot supérieur pour 11C555	TT11C555TCG	1

(+)sans montrer dans le dessin d'explosion



Numéro De La Formule: ALS769

Imprimé en Chine

03/11