

Please read and save these instructions. Read through this owner's manual carefully before using product. Protect yourself and others by observing all safety information, warnings, and cautions. Failure to comply with instructions could result in personal injury and/or damage to product or property. Please retain instructions for future reference.



3-DRAWER UTILITY CART

Description

This Westward heavy-duty utility cart has a durable black finish, two tiers and one full-extension drawer with ball-bearing drawer slides and full-width aluminum drawer pulls. Cart includes internal locking system and one side handle. Four swivel 4 x 1-1/4 in. casters with a 250lb load rating. This cart is ideal for organizing parts, components, and supplies. Also great for transporting supplies, mail, parts, and packages to various locations. Bottom and top shelves ideal for bulky items. Powder-coated finish prevents surface rust. Drawer liners included.

Unpacking

After unpacking unit, inspect carefully for any damage that may have occurred during transit. Check for loose, missing, or damaged parts. Shipping damage claim must be filed with carrier.



Specifications and Dimensions

Model	Type	Casters	No. of Drawers	Dimensions (Inches)			Surface Construction
				Width	Depth	Height	
2CZY2	Standard	4 Swivel, 2 Lock	3	31	20	31	Steel

General Safety Information

⚠ CAUTION

Ensure the top cover and drawers are closed and locked completely before moving the cart. Use the brakes when not moving the cart. When moving this product, do not pull it. Instead, push the product to prevent personal injury.

⚠ WARNING

Follow the assembly instructions to assemble the cart properly. Improper assembly may cause personal injury. Do not alter the product in any manner. Do not step on the shelves or climb on the cart.






3-DRAWER UTILITY CART

Assembly

NOTE: Finger tighten all bolts until the cart is completely assembled, then wrench tighten. When assembling the cart, please start from top to bottom.

1. Assemble D (4) to A using G (14) and I (14). Leave holes for handle attachment unused.
2. Assemble C using H (2) and I (2) and L (2). The handle should be installed outside the angle in the second holes down.
3. Assemble J (2) and K (2) using G(16), L(16), and I (16). Casters w/ brake must be installed on the same side as the handle.
4. Assemble D (4) to B using G (16), I (16) and L (38)
5. Assemble E(2) and F(2) using G(8) and I (8)
6. Tighten all bolts
7. To remove drawers, the retaining clip on the slides needs to be released by pushing lever up on one side and down on the other side at the same time, and slide out. To reinstall drawers, place on slide channels and slide in fully





3-DRAWER UTILITY CART

PARTS LIST

PART NAME		QUANTITY	PART NAME		QUANTITY
A.	 UPPER PANEL SET	1	J.	 CASTER 4"x1"	2
B.	 BOTTOM SHELF	1	K.	 CASTER W/BRAKE 4"x1"	2
C.	 SIDE HANDLE	1	L.	 WASHER (CASTER)	16
D.	 FOOTED FRAME 2x40x770m/m	4	M.	 METAL LID STOPS	2
E.	 FRAME 1.0x36x757m/m	2			
F.	 FRAME 1.0x36x478m/m	2			
G.	 HEX BOLT (CASTER AND BODY) 5/16"x12m/m	54			
H.	 HEX BOLT (SIDE HANDLE) 5/16"x16m/m	2			
I.	 NYLON NUT (CASTER AND BODY) 1/4"x13m/m	56			

Maintenance

Lubricate lock with graphite. Lubricate the ball bearing slides with grease.



3-DRAWER UTILITY CART

For Repair Parts, call 1-800-323-0620

24 hours a day – 365 days a year

Please provide the following:

- Model Number
- Serial Number (if any)
- Part description and number as shown on parts list

Repair Parts List

Ref.No.	Description	Part Number	QTY
1	Slot Type Of Lock/Key Set (1)Lock, (2)Keys	45M958	1 set
2	Ball Bearing Slides, 17 in. x 45mm,PR	41GX05	1 set
3	Swivel Rubber Caster	34RR41	1 pc
4	Rubber Caster with Full Break,4x1-1/4"	45P720	1 pc
5	Drawer Trim for Small Drawers	45N469	1 pc
6	Nameplate	45N471	1 pc

NOTE: (1) TO ORDER JUST KEYS OR TO MATCH LOCK TO ANOTHER UNIT, GIVE NUMBER THAT IS STAMPED ON FACE OF LOCK. (2) REPLACEMENT KEYS MAY BE ORDERED USING THE LETTER AND NUMBER COMBINATION WHICH APPEARS ON THE FACE OF THE LOCK AS THE PART NUMBER. (3) Asterick * = Not shown.



S'il vous plaît lire et enregistrer ces instructions. Lisez attentivement le manuel du propriétaire avant d'utiliser le produit. Protégez-vous et protégez les autres en observant toutes les informations de sécurité, avertissements et mises en garde. Le non-respect des instructions peut entraîner des blessures corporelles et/ou des dommages au produit ou aux biens. S'il vous plaît conserver les instructions pour référence future



CHARIOT UTILITAIRE À 3 TIROIRS

Description

Ce chariot utilitaire robuste de Westward a une finition noire durable, deux niveaux et un tiroir à extension complète avec des glissières de tiroirs à roulement de billes et des attractions en aluminium à pleine largeur. Le chariot inclut le système interne de verrouillage et une poignée latérale. Quatre roulettes pivotantes de 4 x 1- 1/4 pouces avec une cote de charge de 250 lb. Ce chariot est idéal pour l'organisation des pièces, des composants et des fournitures. Également idéal pour le transport des fournitures, du courrier, des pièces et des colis à divers endroits. Étagères en bas et en haut idéales pour les articles encombrants.

La finition enduite de poudre prévient la rouille de surface.

Lignes de tiroir incluses.



Déballage

Après le déballage de l'unité, inspectez soigneusement les dommages qui pourraient avoir été causés pendant le transit. Vérifiez s'il y a des pièces lâches, manquantes ou endommagées.

La réclamation de dommages d'expédition doit être déposée auprès du transporteur.

Spécifications et Dimensions

Modèle	Type	Roulettes	No. de Tiroirs	Dimensions (Pouces)			Construction de Surface
				Largeur	Profondeur	Hauteur	
2CZY2	Standard	4 Pivotant, 2 Verrouillage	3	31	20	31	Acier

Informations Générales sur la Sécurité

ATTENTION

Assurez-vous que le couvercle supérieur et les tiroirs sont fermés et verrouillés complètement avant de déplacer le chariot. Utilisez les freins lorsque vous ne déplacez pas le chariot. Lorsque vous déplacez ce produit, ne le tirez pas. Poussez plutôt le produit pour éviter les blessures corporelles.

AVERTISSEMENT

Suivez les instructions d'assemblage pour assembler correctement le chariot. Un assemblage inadéquat peut causer des blessures corporelles. Ne modifiez pas le produit de quelque façon que ce soit. Ne marchez pas sur les étagères et ne grimpez pas sur le chariot.






CHARIOT UTILITAIRE À 3 TIROIRS

Assemblée

REMARQUE : Serrez tous les boulons jusqu'à ce que le chariot soit complètement assemblé, puis serrez la clé. Lors de l'assemblage du chariot, veuillez commencer de haut en bas.

1. Assemblez D (4) à A en utilisant G (14) et I (14). Laissez les trous pour l'attachement de poignée inutilisés.
2. Assemblez C en utilisant H (2) et I (2) et L (2). La poignée doit être installée à l'extérieur de l'angle dans les deuxièmes trous vers le bas.
3. Assemblez J (2) et K (2) à l'aide de G (16), L(16) et I (16). C
4. Assemblez D (4) à B en utilisant G (16), I (16) et L (38)
5. Assemblez E (2) et F (2) en utilisant G (8) et I (8)
6. Serrez tous les boulons
7. Pour enlever les tiroirs, le pince de soutènement sur les glissières doit être relâché en poussant le levier d'un côté et vers le bas de l'autre côté en même temps, et glissez. Pour réinstaller les tiroirs, placez-les sur des canaux de glissière et glissez





CHARIOT UTILITAIRE À 3 TIROIRS

LISTE DES PIÈCES

NOM DE PIÈCE	QUANTITÉ	NOM DE PIÈCE	QUANTITÉ
A.  ENSEMBLE DE PANNEAUX SUPÉRIEURS	1	J.  ROULETTE 4"×1"	2
B.  ÉTAGÈRE INFÉRIEURE	1	K.  ROULETTE AVEC FREIN 4"×1"	2
C.  POIGNÉE LATÉRALE	1	L.  LAVEUS (ROULETTE)	16
D.  CADRE À PIEDS 2×40×770m/m	4	M.  ARRÊTS DE COUVERCLE MÉTALLIQUE	2
E.  CADRE 1.0×36×757m/m	2		
F.  CADRE 1.0×36×478m/m	2		
G.  BOULON HEX (ROULETTE ET CORPS) 5/16"×12m/m	54		
H.  BOULON HEX (POIGNÉE LATÉRALE) 5/16"×16m/m	2		
I.  ÉCROU EN NYLON (ROULETTE ET CORPS) 1/4"×13m/m	56		

Maintenance

Serrure lubrifiante avec graphite. Lubrifiez les glissières de roulement de bille avec la graisse.



CHARIOT UTILITAIRE À 3 TIROIRS

Pour les pièces de réparation, appelez 1-800-323-0620

24 heures sur 24 – 365 jours par an

Veillez fournir les éléments suivants :

- Numéro de modèle
- Numéro de série (le cas échéant)
- Description et nombre de pièces indiqués sur la liste des pièces

Liste des Pièces de Réparation

No. de Réf.	Description	Numéro de Pièce	Qté
1	Type de Fente de Serrure / Jeu de Clés (1)Serrure, (2)Clés	45M958	1 ensemble
2	Glissières de Roulement de Bille, 17 pouces. x 45mm,PR	41GX05	1 ensemble
3	Roulette en Caoutchouc Pivotante	34RR41	1 pièce
4	Roulette en Caoutchouc avec Frein Complet, 4x1-1/4"	45P720	1 pièce
5	Garniture de Tiroir pour Petits Tiroirs	45N469	1 pièce
6	Plaque Signalétique	45N471	1 pièce

REMARQUE : (1) POUR COMMANDER JUSTE DES CLÉS OU POUR ASSORTIR LE VERROU À UNE AUTRE UNITÉ, DONNEZ LE NUMÉRO QUI EST ESTAMPILLÉ SUR LE VISAGE DE LA SERRURE. (2) LES CLÉS DE REMPLACEMENT PEUVENT ÊTRE COMMANDÉES À L'AIDE DE LA COMBINAISON DE LETTRES ET DE NOMBRES QUI APPARAÎT SUR LA FACE DE LA SERRURE COMME NUMÉRO DE PIÈCE. (3) Asterick * = Non montré.



Por favor lea y guarde estas instrucciones. Lea atentamente este manual del propietario antes de usar el producto. Protéjase y proteja a los demás a través de observar toda la información de seguridad, advertencias y precauciones. El incumplimiento de las instrucciones podría resultar en lesiones personales y/o daños al producto o la propiedad. Guarde las instrucciones para referencia futura.



3- CARRO DE UTILIDADES CON CAJÓN

Este carro de servicio pesado de Westward tiene un acabado negro duradero, dos palancas y un cajón de extensión completa con deslizadores de cajón con rodamiento de bolas y tiradores de cajón de aluminio de ancho completo. El carro incluye un sistema de bloqueo interno, un asa lateral, y cuatro ruedas giratorias de 4 x 1 1/4 pulgadas con una capacidad de carga de 250 lb. Este carro es ideal para organizar piezas, componentes y suministros, también para transportar suministros, correo, piezas y paquetes a distintos lugares, y para ser estantes inferiores y superiores ideales para artículos voluminosos.

El acabado con recubrimiento en polvo evita la oxidación de la superficie. Forros de cajones están incluidos.



Desembalaje

Después de desembalar la unidad, inspeccione cuidadosamente por cualquier daño que pueda haber ocurrido durante el transporte. Compruebe si hay piezas sueltas, faltantes o dañadas. La reclamación por daños de envío debe presentarse al transportista.

Especificaciones y Dimensiones

Modelo	Tipo	Ruedas	Núm. de Cajones	Dimensiones (Pulgadas)			Superficie Altura
				Ancho	Profundidad		
2CZY2	Estándar	4 Ruedas, 2 cerraduras	3	31	20	31	Acero

Información general de seguridad

PRECAUCIÓN

Asegúrese de que la cubierta superior y los cajones estén cerrados y bloqueados completamente antes de mover el carro. Use los frenos cuando no mueva el carro. Al mover este producto, no lo tire. En su lugar, empuje el producto para evitar lesión personal.

ADVERTENCIA

Siga las instrucciones de montaje para montar el carro correctamente. El montaje incorrecto puede causar lesión personal. No altere el producto de ninguna manera. No pise en los estantes o se suba al carro.






3- CARRO DE UTILIDADES CON CAJÓN

Montaje

NOTA: Apriete a mano todos los pernos hasta que el carro esté completamente montado, luego apriete con una llave. Al montar el carro, comience de arriba a abajo.

1. Monte D (4) a A usando G (14) y I (14). Deje los orificios para el accesorio de la manija sin usar.
2. Monte C usando H (2) y I (2) y L (2). La manija debe instalarse fuera del ángulo en los segundos orificios abajo.
3. Monte J (2) y K (2) usando G (16), L (16), y I (16). Las ruedas con freno deben instalarse en el mismo lado que la manija.
4. Monte D (4) a B usando G (16), I (16) y L (38)
5. Monte E(2) y F(2) usando G(8) y I (8)
6. Apriete todos los pernos
7. Para quitar los cajones, debe soltar el clip de retención de las guías empujando la palanca hacia arriba en un lado y hacia abajo en el otro lado al mismo tiempo, y deslizarlos hacia afuera. Para volver a instalar los cajones, colóquelos en los canales deslizantes y deslícelos completamente.





3- CARRO DE UTILIDADES CON CAJÓN

LISTA DE PIEZAS

NOMBRE DE PIEZA	CANTIDAD	NOMBRE DE PIEZA	CANTIDAD
A.  CONJUNTO DE PANELES SUPERIORES	1	J.  RUEDA 4x1	2
B.  ESTANTE INFERIOR	1	K.  RUEDA CON FRENO 4x1	2
C.  MANIJA LATERAL	1	L.  ARANDELA	16
D.  MARCO CON PIE 2x40x770m/mm	4	M.  TOPES DE TAPA DE METAL	2
E.  MARCO 1.0x36x757m/m	2		
F.  MARCO 1.0x36x478m/m	2		
G.  PERNO HEXAGONAL (RUEDA Y CUERPO) 5x16x12m/m	54		
H.  PERNO HEXAGONAL (MANIJA LATERAL) 5x16x16m/m	2		
I.  TUERCA DE NAILON (RUEDA Y CUERPO) 1/4*13m/m	56		

Mantenimiento

Lubrique la cerradura con grafito. Lubrique las guías de rodamiento de bolas con grasa.



3- CARRO DE UTILIDADES CON CAJÓN

Para piezas de reparación, llame al 1-800-323-0620

24 horas al día– 365 días al año

Por favor entregue las siguientes informaciones:

- -Número de modelo
- -Número de serie (si hay)
- -Descripción y número de pieza como mostrado en lista de piezas

Lista de Piezas de Reparación

Nº Ref	Descripción	Nº Pieza	Cantidad
1	Tipo Ranura de Set Cerradura/Llave (1)Cerradura, (2)Llaves	45M958	1 set
2	Guías con Rodamiento de Bolas, 17 pulgada x 45mm,PR	41GX05	1 set
3	Rueda Giratoria de Goma	34RR41	1 pieza
4	Rueda de Goma con Rotura Completa,4x1- 1/4"	45P720	1 pieza
5	Moldura para Cajones Pequeños	45N469	1 pieza
6	Placa de Nombre	45N471	1 pieza

NOTA: (1) PARA PEDIR SOLO LLAVES O PARA HACER JUEGO DE CERRADURA A OTRA UNIDAD, INDIQUE EL NÚMERO QUE ESTÁ ESTAMPADO EN LA CARA DE LA CERRADURA.

(2) SE PUEDE PEDIR LLAVES DE REEMPLAZO USANDO LA COMBINACIÓN DE LETRA Y NÚMERO QUE APARECE EN LA CARA DE LA CERRADURA COMO NÚMERO DE PIEZA.

(3) Asterick * = no mostrado

