

52YK79
2YKN1A
2YKN2A

2YKN3A
2YKN4A

Operating Instructions

LED Hand Lamp

Model No.
52YK79 & 2YKN1A & 2YKN2A
& 2YKN3A & 2YKN4A

Manual De Instrucciones

Luz de LED Trabajo

Modelos Nro.
52YK79 & 2YKN1A & 2YKN2A
& 2YKN3A & 2YKN4A

Instructions

Baladeuses à DEL

Modèle No.
52YK79 & 2YKN1A & 2YKN2A
& 2YKN3A & 2YKN4A

OPERATING INSTRUCTIONS



LED Hand Lamp

Model No: 52YK79, 2YKN1A, 2YKN2A, 2YKN3A, 2YKN4A

CAUTION: Read all instructions and warnings before Operating!
SAVE THESE INSTRUCTIONS! READ ALL INSTRUCTIONS!

WARNING: To avoid serious injury or death from electrical shock or fire.

- DO NOT** handle this fixture or try to plug it in when your hands are wet or damp. **DO NOT** handle this fixture or try to plug it in when you are standing on a wet or damp surface or in water.
- This fixture **MUST ALWAYS BE USED** in accordance with all electrical and safety codes and ordinances, including the most recent National Electric Code (NEC) and with the Occupational Safety and Health Act (OSHA) Volume 1 on General Industry Standards and interpretations.
- ALWAYS** make certain that the power source conforms to the requirements on the fixture.
- ALWAYS** disconnect the power before servicing or inspecting the fixture for any reason.
- This fixture is **ONLY FOR USE ON** 110V-120V (single phase) and is equipped with an approved polarized plug.
- IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS**-this product has a polarized attachment plug (one blade is wider than the other). This plug fits in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. **NEVER** use a extension cord, unless the plug can be fully inserted. **DO NOT IGNORE THIS WARNING.**
- FIXTURE IS NOT WATERPROOF** and is not intended for use in showers, saunas or in potentially wet locations. The entry of moisture into the light may cause damage and void the warranty.
- This fixture is for **INDOOR USE ONLY**. **DO NOT** use in flammable or explosive atmospheres. Potential ignition may occur.
- NEVER LOOK DIRECTLY INTO LIGHT SOURCE**. LEDs are extremely bright and can damage eyes with prolonged exposure.
- NEVER** operate the light with the clear protective lens removed.
- KEEP AWAY** from heating vents, radiators, or other sources of heat.
- KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN**.



SPECIFICATIONS

Model	Lumens	Cord Length	Cord Type/Gauge	Maximum Rating
52YK79	300 lms	10 Ft	SJT 18/2	4.5W, 0.07Amp, 120V, 60Hz
2YKN1A	300 lms	25 Ft	SJT 18/2	4.5W, 0.07Amp, 120V, 60Hz
2YKN2A	300 lms	50 Ft	SJT 18/2	4.5W, 0.07Amp, 120V, 60Hz
2YKN3A	500 lms	25 Ft	SJT 18/2	7.5W, 0.10Amp, 120V, 60Hz
2YKN4A	500 lms	50 Ft	SJT 18/2	7.5W, 0.10Amp, 120V, 60Hz

Operation: Plug into any 110-120V standard wall outlet, press switch in the handle to turn the light on. Press again to turn off.

HANGING WORK LIGHT

Dual Multi-position hanging hooks can be positioned for vertical or horizontal mounting, and can rotate 360° for precise positioning.
Magnet Clip clings to most metal surfaces.



MAINTENANCE

WARNING: UNPLUG UNIT BEFORE ATTEMPTING ANY MAINTENANCE!
Remove dirt and grime as soon as it accumulates. Use a soft, damp cloth and a mild soap, if needed. Be sure not to get the electrical plug wet. **NEVER** submerge any part of the Work Light in any solution to clean it. **DO NOT USE** solvents such as gasoline, turpentine, etc., to clean unit.
DRY THOROUGHLY BEFORE PLUGGING BACK INTO OUTLET!

Manufactured for Grainger International, Inc.
100 Grainger Pkwy., Lake Forest, IL 60045 U.S.A.

Printed in China Form #: 5S7548
Ver: 0 12/16 9669 ALE100


Manual de Instrucciones



Luz de LED Trabajo


Modelo N°. 52YK79, 2YKN1A, 2YKN2A, 2YKN3A, 2YKN4A

! CUIDADO: Lea todas las instrucciones y advertencias antes de usar este equipo. **GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES! LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES**



! ADVERTENCIA: Para evitar lesión o muerte seria del choque eléctrico o encenderlos.

1. No maneje este accesorio ni intente enchufarlo cuando sus manos son mojadas o húmedas o cuando usted está estando parado en una superficie mojada o húmeda o en agua.
2. Este accesorio **SE DEBE UTILIZAR SIEMPRE** de acuerdo con todos los códigos y ordenanzas eléctricos y de seguridad, incluyendo el Código Eléctrico Nacional (NEC) más reciente y con el Ocupacional sobre Seguridad y Salud (OSHA), Volumen 1 en sobre Normas Generales de la Industria e Interpretaciones.
3. **SIEMPRE** asegúrese que la fuente de energía se conforme con los requisitos impresa en etiquetas.
4. Desconecte **SIEMPRE** la energía antes de instalar la lámpara, de mantener o de examinar el accesorio por cualquier razón.
5. Este artefacto **SOLO DEBE USARSE** en circuitos de 110-120V.
6. **INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD**-Este producto tiene un enchufe polarizado (una hojuela es más ancha que la otra). Este enchufe encaja sólo de una manera en un toma corriente polarizado. Si no encaja por completo, dé vuelta el enchufe. Si aún a si no encaja, consulte a un electricista calificado. **NUNCA** utilice un cable extensor, a menos que el enchufe pueda insertarse por completo. **NO INTEN TE DESACTIVAR ESTA CARACTERISTICA DEL ARTEFACTO.**
7. **EI ACCESORIO NO ES IMPERMEABLE** y no se piensa para el uso en las duchas, saunas o en localizaciones potencialmente mojadas. **SIEMPRE** mantenga este accesorio ausente de fregaderos, de las bañeras, de las duchas, del etc. **NUNCA PROCURE TOMAR ENCHUFAR-EN APLICACIONES CUANDO CAEN EN EL AGUA PORQUE ELECTROCUTION FATAL PODRÍA RESULTAR.**
8. Este accesorio se piensa para el uso como iluminación de interior general. **NO** utilice en localizaciones potencialmente peligrosas, por ejemplo en las atmósferas inflamables o explosivas.
9. **NUNCA MIRE DIRECTAMENTE A LA FUENTE DE LUZ.** LED son extremadamente brillantes y pueden causar daño a los ojos en caso de exposicion prolongada.
10. **NUNCA** utilice la lámpara si el lente protector transparente no se encuentra en su lugar.
11. Mantenga este artefacto **ALEJADO** de las rejillas de calefacción, de los radiadores o de cualquier otra fuente de calor.
12. **MANTENGA AUSENTE DE NIÑOS.**



MANTENIMIENTO

! ADVERTENCIA: **DESENCHUFE LA UNIDAD ANTES DE REALIZAR CUALQUIER MANTENIMIENTO.**

Elimine la suciedad y mugre tan pronto como se acumule. Utilice un suave, paño húmedo y un jabón suave, si está necesitado. Sea seguro no conseguir el enchufe eléctrico mojado. **NUNCA** sumerja cualquier parte de la luz del trabajo en cualquier solución para limpiarla. **NO UTILICE** los solventes tales como gasolina, trementina, etc. para limpiar la unidad. **SÉQUELA METICULOSAMENTE ANTES DE VOLVERLA A ENCHUFAR EN EL TOMACORRIENTE.**

Especificaciones

Modelo	Lumens	Longitud del cable	Tipo de cable/calibre	Especificaciones Max.
52YK79	300 lms	3m (10Pies)	SJT 18/2	4.5W, 0.07Amp, 120V, 60Hz
2YKN1A	300 lms	7.5m (25Pies)	SJT 18/2	4.5W, 0.07Amp, 120V, 60Hz
2YKN2A	300 lms	15m (50Pies)	SJT 18/2	4.5W, 0.07Amp, 120V, 60Hz
2YKN3A	500 lms	7.5m (25Pies)	SJT 18/2	7.5W, 0.10Amp, 120V, 60Hz
2YKN4A	500 lms	15m (50Pies)	SJT 18/2	7.5W, 0.10Amp, 120V, 60Hz

OPERACIÓN: Tape en cualquier enchufe de pared estándar 110-120V. Presione la tapa del interruptore firmemente para encender la amba lámpara. Pulse el interruptor de nuevo para apagar la luz.

COLGAR LUZ DEL TRABAJO

Gancho que cuelga de la Multi-posición se puede colocar para el uso vertical o horizontal o el almacenaje/el non-use. También rota 360°.

Fabricado para Grainger International, Inc.
100 Grainger Pkwy., Lake Forest, IL 60045 U.S.A.

Impreso en China Forma #: 5S7548
Ver: 0 12/16 9669 ALE100


INSTRUCTIONS



Baladeuses à DEL


Modèles n° 52YK79, 2YKN1A, 2YKN2A, 2YKN3A, 2YKN4A

Attention: Lisez toutes les instructions et tous les avertissements avant l'opération. Sauvegardez ces instructions, Lisez toutes les instructions



Avertissement: Pour éviter toutes les blessures sérieuses ou même blessure mortelle causées par un choc électrique ou par un incendie.

- NE PAS** manipuler ou brancher cet appareil à une prise de courant électrique lorsque vos mains sont mouillées ou lorsque vous vous trouvez sur une surface humide ou mouillée ou être dans l'eau.
- Cet appareil **doit toujours** être utilisé selon les ordonnances et codes de sécurité d'électricité de votre pays, incluant le plus récent code électrique national (NEC) et l'Occupational Safety and Health Act (OSHA) vol 1 concernant le General industry Standards and interpretations.
- Toujours** assurer que la source de puissance est conformée aux exigences imprimées sur l'étiquette du dévidoir.
- Toujours** débrancher la source électrique avant d'effectuer l'entretien ou l'inspection de ce appareil pour quelque raison que ce soit.
- Cette Lampe est **PREVUE EXCLUSIVEMENT POUR UNE UTILISATION** sur du 110-120V.
- CONSIGNES DE SECURITY IMPORTANTES-Cette lampe comporte une fiche polarisée (une lame plus large que l'autre). Elle rentre dans la prise d'une seule manière. Si elle ne rentre pas complètement dans la fiche renverser la prise. Si elle ne rentre toujo.**
- L'appareil n'est pas imperméable** et n'est pas conçu pour utiliser dans les douches, les saunas, ou les endroits humides potentiellement. Toujours maintenir cet appareil loin des éviers, des les baquets de douche, etc. Ne jamais essayer de prendre les instruments branchés quand ils tombent dans l'eau parce que l'électrocution fatale devrait résulter.
- NE JAMAIS** faire fonctionner la lampe sans la lentille protectrice en place.
- NE JAMAIS REGARDER DIRECTEMENT LA SOURCE DE LUMIERE.** Les DEL emettent une lumiere extremement intense et peut susceptible d'endommager la vue en cas d'exposition prolongee.
- Cet appareil est équipé d'une 3-fourche du type de la prise de terre. S'il ne devrait pas adapter la prise, il a la prise propre installée par un électricien qualifié.
- Gardez à l'écart des orifices de ventilation d'air chaud ou autres sources de chaleur.
- Gardez loin de la portée des enfants.**



ENTRETIEN

ADVERTISSEMENT: DEBRANCHEZ L'UNITE AVANT L'ENTRETIEN.

Retirer les saletés et souillures dès qu'elles commencent à s'accumuler. Utiliser un chiffon doux humide et du savon doux au besson. Veiller à ne pas mouiller la fiche électrique. Ne JAMAIS submerger aucune partie de la lampe d'appoint dans une solution quelle qu'elle soit pour la nettoyer. **NE PAS UTILISER** de solvants tels que de l'essence, de l'essence de térébenthine etc. pour nettoyer la lampe.

L'ESSUYER SOIGNEUSEMENT AVANT DE LA REBRANCHER DANS LA PRISE.

Caractéristiques

Réf.	Lumens	Cordon Longueur	Type de Cordon /Calibre	Calibre Maximum
52YK79	300 lms	3m (10Pieds)	SJT 18/2	4.5W, 0.07Amp, 120V, 60Hz
2YKN1A	300 lms	7.5m (25Pieds)	SJT 18/2	4.5W, 0.07Amp, 120V, 60Hz
2YKN2A	300 lms	15m (50Pieds)	SJT 18/2	4.5W, 0.07Amp, 120V, 60Hz
2YKN3A	500 lms	7.5m (25Pieds)	SJT 18/2	7.5W, 0.10Amp, 120V, 60Hz
2YKN4A	500 lms	15m (50Pieds)	SJT 18/2	7.5W, 0.10Amp, 120V, 60Hz

OPÉRATION: Brancher dans n'importe quelle prise tripolaire de 110-120V, appuyer sur l'interrupteur se trouvant sur le manche pour allumer la lumière. Appuyez sur l'interrupteur de nouveau pour éteindre la lumière.

BALADEUSE SUSPENDUE

Les crochets de suspension à positions multiples sont orietabables pour permettre une utilisation verticale, horizontale. et peut tourner à 360° pour un positionnement précis. La mounture Magnétique elle adhère à la plupart des surfaces métalliques.

Fabriqué pour Grainger International, Inc.
100 Grainger Pkwy., Lake Forest, IL 60045 U.S.A.

Imprimé en Chine Forme #: 5S7548
Ver: 0 12/16 9669 ALE100