



VAN STORAGE SOLUTIONS

INSTALLATION MANUAL

TAPERED JUMBO VAN SHELVING

ATTENTION: PLEASE READ AND UNDERSTAND ALL INSTRUCTIONS AND WARNINGS BEFORE ASSEMBLING, INSTALLING OR USING THIS PRODUCT.

WWW.WEATHERGUARD.COM

! DANGER

Danger of explosion. Do not use this product for storing or transporting flammables, explosives, hazardous materials, or hazardous waste, such as containers of gasoline, solvents, gun powder, dynamite, propane tanks, acetylene tanks and cutting torches. This product is only intended and safe for use in storing and transporting small tools, equipment and other similar materials. Any modifications made to, or unintended use of this product, could create a hazardous condition that can cause death, serious personal injury or property damage.

! WARNING


These instructions are to be followed using the parts and fasteners supplied for proper installation. Any modifications or improper installation of this product will create a hazardous condition that can cause property damage, serious personal injury or death.

– NOTICE –

Any modification or unintended use of this product shall immediately void all manufacturers warranties. Manufacturer disclaims all liability for injuries to persons or property resulting from any modification to, or unintended use of this product.

! WARNING

DO NOT INSTALL THIS PRODUCT WHERE IT COULD INTERFERE WITH DEPLOYMENT OF AIR BAGS. FAILURE TO COMPLY COULD RESULT IN DEATH OR SERIOUS BODILY INJURY.



SHELVING UNITS















8433			
8436			
8443	8463	8950	Parts List
8453	8476	8951	
8474	8477	8952	
8475			
2	2	2	A Floor Mounting Brackets
0	2	0	B Center Supports
4	4	0	C Top Shelf Dividers
8	8	0	D Lower Shelf Dividers
2	2	2	E End Panels
1	1	0	F Top Shelf
2	2	0	G Lower Shelves
#32-0162	#32-0163	#32-0183	Bolt Kit

INSTALLATION TIME

Approximate Assembly and Installation Time:
60-80 min. (1 to 1.3 hours) depending on number of shelf units and van equipment installation experience.

TOOLS REQUIRED

- Electric Drill
- Drill Bits: 13/32", 5/16", 1/8"
- Open End Wrenches: (2) 7/16", 9/16"
- 1" Hole Saw

NOTE: Depending on your application you may end up with extra hardware after installation is complete.	DESCRIPTION	BOLT KIT #32-0162 QTY.	BOLT KIT #32-0163 QTY.	LT KIT #32-0183 QTY.
	Mounting Straps	3	3	3
	Mounting Strap Angles	3	3	3
	1/4" Lock Washers	4	4	4
	1/4-20 Blind Fasteners	4	4	4
	1/4-20 x 5/8" Hex Head Bolts	10	10	10
	1/4-20 Serrated Nuts	12	12	0
	1/4-20 x 3/4" Hex Head Bolts	7	13	7
	1/4-20 x 1-1/4" Hex Head Bolts	4	6	4
	1/4-20 x 1/2" Hex Head Screws	12	12	0
	1/4-20 Nylon Lock Nuts	18	26	18
	1/4" Flat Washers	18	22	18
	Floor Mounting Spacers	4	6	4
	Blind Fastener Installation Tool	1	1	1
	1/4-20 x 2-1/4" Hex Head Black Bolt	1	1	1

 **WARNING**

Prior to drilling, so as not to cut or puncture fuel tanks, fuel lines, brake lines, electric wires, etc., check behind or underneath drilling and mounting locations.

 **CAUTION**



To keep debris out of your eyes when checking the underside of the vehicle, or when drilling, always wear protective eyewear.

 **WARNING**

All floor mounting bolts near the fuel tank area should be installed from the underside of the vehicle, to guard against the fuel tank being punctured in the event of a collision. This would mean not using Blind Fasteners in this area. Holes in this area should be 5/16". Ensure ample space in roof ribs and sidewall ribs for mounting screws so as not to puncture exterior roof or wall.

INSTALLATIONS INSTRUCTIONS



- ① Assemble the Top Shelf to the End Panels by pushing the Shelf down, with the top row of End Panel tabs entering the pierced openings on the Shelf edge. Fasten the Shelf to the End Panels using four (4) 1/4-20 x 1/2" Hex Head Bolts and 1/4-20 Serrated Nuts. Repeat for the second and third shelf after determining Lower Shelf spacing.



- ② Attach the Floor Mounting Brackets to both ends of the unit using four (4) 1/4-20 x 3/4" Hex Head Bolts, 1/4" Flat Washers and 1/4-20 Nylon Lock Nuts.

NOTE: Floor Mounting Brackets can be installed on the outside or inside ends of the units. When installing two units side by side or connecting to a Bulkhead, only one Floor Mounting Bracket is required and should be installed inside.


If installing more than one shelf unit, holes in the end panels are provided for through-bolting into the next unit for greater rigidity.



- ③ Place the unit into your selected position in the van, as close to the wall as possible. Mark the four floor mounting holes where the Floor Mounting Bracket comes in contact with the floor ribs.

NOTE: 60" & 69" SHELF UNITS: Center Support Legs have been added to these units to strengthen these shelves because of their length. (Go to step 6). If Center Supports are needed, then mark their floor mounting holes also. The Center Support can face towards the unit or away from the unit and should also contact the floor rib.

Remove the unit and pre-drill the floor mounting locations with an 1/8" drill bit, then re-drill the hole with a 5/16" drill bit. If there is a floor mat, then Floor Mounting Spacers are required. Cut the floor mat around the 5/16" holes with the 1" hole saw, allowing Floor Mounting Spacers to rest against the metal floor. **DO NOT DRILL THROUGH THE VAN FLOOR WITH THE HOLE SAW.**




INSTALLATIONS INSTRUCTIONS- continued

- 4 Move the unit back into position. Fasten unit to van floor using four (4) 1/4-20 x 1-1/4" Hex Head Bolts, 1/4" Flat Washers, Floor Mounting Spacers (if applicable), second set of 1/4" Flat Washers and 1/4-20 Nylon Lock Nuts. (See example bolting solutions below).


NOTE: One (1) Blind Fastener and Lock Washer have been provided in case through-bolting is impossible due to heat shields, floor channels, fuel lines, etc. If Blind Fastener installation is necessary, redrill the 5/16" mounting holes with 13/32" drill bit. See INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR BLIND FASTENERS on page 5.

NOTE: The floor bolting solution could be a variation on any of these three examples with or without the floor mat.


TOP DOWN INSTALLATION THROUGH FLOOR MAT AND VAN FLOOR



BOTTOM UP INSTALLATION THROUGH FLOOR MAT AND VAN FLOOR



BLIND FASTENER INSTALLATION THROUGH FLOOR MAT AND VAN FLOOR (SEE PAGE 5)





- 5 Three (3) Mounting Straps and Mounting Strap Angles are provided. The Mounting Straps can be bent to any shape and/ or used with the Mounting Angles. The Mounting Straps should be attached to the upper portion of the shelf unit in a manner that would minimize movement of the unit both front to rear and side to side. Attach the Mounting Straps to the shelf unit through existing holes (or drill new holes using a 5/16" drill bit) and fasten with three (3) 1/4-20 x 5/8" Hex Head Bolts and 1/4-20 Nylon Lock Nuts.

Fasten the other end of the Mounting Straps by installing two to three (2-3) Blind Fasteners in the wall or wall ribs at the Mounting Strap locations by pre-drilling 1/8" holes and then re-drill the holes with a 13/32" drill bit. Set the Blind Fasteners in the holes per the INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR BLIND FASTENERS on page 5.

Realign the Mounting Straps/Mounting Strap Angles on top of the Blind Fasteners and secure them to the wall or wall rib using two to three (2-3) 1/4-20 x 3/4" Hex Head Bolts and 1/4" Lock Washers.

INSTALLATION IS COMPLETE.

Steps 6 and 7 on next page.



INSTALLATIONS INSTRUCTIONS- continued


- ⑥ **60" & 69" SHELF UNITS:** Fasten the Support Leg(s) in the center of the Shelf using three (3) 1/4-20 x 3/4" Hex Head Bolts, and 1/4-20 Nylon Lock Nuts.

Return to step 3.

NOTE: If installing doors on these units, the Support Leg will need to be installed off-center on the shelf. Positioning of the Support Leg can easily be found by holding the door in position on the shelf. The notched out area of the hinge is where to locate the Support Leg.

A second leg can also be fastened to the back of the unit. The top of the leg must be bent to match the taper at the top of the unit.


NOTE: The Center Support Leg may need to be trimmed depending on application. If the Support Leg is cut, remove burrs and apply paint.



- ⑦ Insert the Top Shelf Dividers into the shelf slots in the Top Shelves.

Insert the Lower Shelf Dividers into the shelf slots in the Lower Shelves.

NOTE: The side panels of the units have pre-punched holes conveniently located for installation of accessory items or to fasten to other shelf units for additional strength. Extra 1/4-20 x 5/8" bolts and lock nuts have been provided in the bolt kit for this purpose.



! WARNING

Prior to drilling, so as not to cut or puncture fuel tanks, fuel lines, brake lines, electric wires, etc., check behind or underneath drilling and mounting locations.

! CAUTION

To keep debris out of your eyes when checking the underside of the vehicle, or when drilling, always wear protective eyewear.

INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR BLIND FASTENERS

Place a drop of oil on the black oxide bolt before assembling as shown on right. Place the Blind Fastener in the hole and use a 7/16" wrench to tighten black hex bolt until the Blind Fastener is fully seated. When setting black hex bolt, it will start out hard.

As the Blind Fastener "bulbs" out it will get easier, until it bottoms out or sets. Make sure the Blind Fastener and Installation Tool do not turn during installation.

7/16" Wrench
(Or 7/16" Socket)


Black Oxide Bolt

Flat Washer

9/16" Wrench

Installation Tool

Blind Fastener



WEATHER GUARD® products are protected by one or more of the following trademarks: U.S. 842268, 1661625, 1663369, 2228051, 2362167; Canada - 282725; U.K. - 1400720; N.Z. - 296049; Aus. - 761964

KNAACK LLC LIMITED LIFETIME WARRANTY FOR WEATHER GUARD® PRODUCTS

WEATHER GUARD® Products — Limited Lifetime Warranty

(Purchased on or after 1/1/2009)

Knaack LLC (the “Manufacturer”) warrants to the original purchaser only that WEATHER GUARD Truck and Van Products (the “WEATHER GUARD Product”) will be free from defects in material and workmanship from the date of purchase and continuing for the expected lifetime of the WEATHER GUARD Product. A copy of the original sales receipt must be supplied to the Manufacturer at the time a warranty claim is made. This warranty terminates if the original purchaser transfers the WEATHER GUARD Product to any other person.

What is Covered

All WEATHER GUARD Products identified above that are purchased on or after January 1, 2009.

What We Will Do to Correct Problems

Subject to the limitations and exclusions described in this limited warranty, the Manufacturer will remedy defects in materials or workmanship by providing one of the following remedies at its option and without charge to the original purchaser for parts or labor: (a) repairing the defective portion of the WEATHER GUARD Product or (b) replacing the entire WEATHER GUARD Product. In addition, the manufacturer may elect at its option, not to repair or replace the WEATHER GUARD Product, but rather issue to the original purchaser a refund equal to the purchase price paid for the WEATHER GUARD Product or a credit to be used toward the purchase of new WEATHER GUARD Product.

What is Not Covered

This limited warranty expressly excludes:

- Defects caused by normal wear and tear, cosmetic rust, scratches, accidents, unlawful vehicle operation, or modification to the product, or any types or repair of a WEATHER GUARD Product other than those authorized or provided by the Manufacturer.
- Defects resulting from conditions beyond the Manufacturer’s control including, but not limited to misuse, overloading, or failure to assemble, mount or use the WEATHER GUARD Product in accordance with the Manufacturer’s written instructions or guidelines included with the WEATHER GUARD Product or made available to the original purchaser.
- Damage to the contents of the box or vehicle.
- TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, IN NO EVENT SHALL THE MANUFACTURER BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING ANY ECONOMIC LOSS, WHETHER RESULTING FROM NONPERFORMANCE, USE, MISUSE OR INABILITY TO USE THE WEATHER GUARD PRODUCT OR THE MANUFACTURER’S NEGLIGENCE.

No Other Express Warranty Applies

This Limited Lifetime Warranty is the sole and exclusive warranty for WEATHER GUARD products. No employee, agent, dealer, or other person is authorized to alter this warranty or make any other warranty on behalf of Knaack LLC.

Notification Procedures

If the WEATHER GUARD Product does not conform with the terms of this limited warranty, the original owner must promptly notify the Manufacturer in writing upon discovery of the nonconformity. In order to receive the remedies under this limited warranty, the warranty claim must describe the nature of the nonconformity, and a copy of the original sales receipt, invoice, bill or other proof of purchase must accompany the claim. Repairs or modifications made to the WEATHER GUARD Product by other than the Manufacturer or its authorized agent will nullify this limited warranty. Coverage under this limited warranty is conditioned at all times upon the owner’s compliance with these required notification and repair procedures. Warranty claims must include reciprocal contact information and may be made via certified mail to:

Knaack LLC
ATTN: Warranty Claims
420 E. Terra Cotta Avenue Crystal Lake, IL 60014

©2009 Knaack LLC





VAN STORAGE SOLUTIONS

MANUAL DE INSTALACIÓN

ESTANTES JUMBO AHUSADOS PARA VAN

ATENCIÓN: LEA Y ENTIENDA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS ANTES DE ARMAR, INSTALAR O UTILIZAR ESTE PRODUCTO.

WWW.WEATHERGUARD.COM

! PELIGRO

Peligro de explosión. No utilice este producto para almacenar ni transportar productos inflamables, explosivos, materiales peligrosos ni residuos peligrosos, como recipientes de gasolina, solventes, pólvora, dinamita, tanques de propano, tanques de acetileno y sopletes. Este producto está diseñado y es seguro para usarse únicamente en el almacenamiento y transporte de herramientas pequeñas, equipo y otros materiales semejantes. Toda modificación hecha a este producto o uso no diseñado del mismo podría ocasionar una condición peligrosa que puede provocar la muerte, lesiones personales graves o daños a la propiedad.

! ADVERTENCIA


Se deben seguir estas instrucciones utilizando las piezas y sujetadores suministrados para realizar una instalación adecuada. Toda modificación hecha a este producto o instalación inadecuada del mismo podría ocasionar una condición peligrosa que puede provocar la muerte, lesiones personales graves o daños a la propiedad.

– AVISO –

Toda modificación o uso indebido de este producto anulará inmediatamente todas las garantías del fabricante. El fabricante se exige de toda responsabilidad por lesiones a personas o daños a la propiedad que resulten de la modificación o el uso indebido de este producto.

! ADVERTENCIA

NO INSTALE ESTE PRODUCTO DONDE PUDIERA INTERFERIR CON EL DESPLIEGUE DE LAS BOLSAS DE AIRE. NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR PUEDE CAUSAR LESIONES GRAVES O LA MUERTE.



UNIDADES DE ESTANTERÍA

8433			Lista de piezas
8436			
8443	8463	8950	
8453	8476	8951	
8474	8477	8952	
8475			
2	2	2	A Soportes para montaje en el piso
0	2	0	B Soportes centrales
4	4	0	C Divisores del estante superior
8	8	0	D Divisores del estante inferior
2	2	2	E Paneles de extremo
1	1	0	F Estante superior
2	2	0	G Estantes inferiores
#32-0162	#32-0163	#32-0183	Juego de pernos















TIEMPO APROXIMADO INSTALACIÓN

Tiempo aproximado para ensamblaje e instalación:

60 a 80 minutos (1 a 1.3 horas), dependiendo de la cantidad de estantes y de la experiencia con instalación de equipos en vehículos tipo van.

HERRAMIENTAS NECESARIAS

- Taladro eléctrico
- Brocas para taladro: 13/32", 5/16", 1/8"
- Llaves de tuercas: (2) 7/16", 9/16"
- Serrucho para agujeros de 1"

NOTA: Dependiendo de su aplicación, podrían sobrarle herrajes después de terminar con la instalación.	DESCRIPCIÓN	JUEGO DE PERNOS #32-0162 CANT.	JUEGO DE PERNOS #32-0163 CANT.	JUEGO DE PERNOS #32-0183 CANT.
	Correas de montaje	3	3	3
	Ángulos de la correa de montaje	3	3	3
	Arandelas de presión de 1/4"	4	4	4
	Sujetadores ciegos de 1/4-20	4	4	4
	Pernos de cabeza hexagonal de 1/4-20 x 5/8"	10	10	10
	Tuercas serradas de 1/4-20	12	12	0
	Pernos de cabeza hexagonal de 1/4-20 x 3/4"	7	13	7
	Pernos de cabeza hexagonal de 1/4-20 x 1-1/4"	4	6	4
	Tornillos de cabeza de hexagonal 1/4-20 x 1/2"	12	12	0
	Tuercas de bloqueo de nylon de 1/4-20	18	26	18
	Arandelas planas de 1/4"	18	22	18
	Separadores para montaje en el piso	4	6	4
	Herramienta para instalar los sujetadores ciegos	1	1	1
	Pernos negros de cabeza hexagonal de 1/4-20 x 2-1/4"	1	1	1

! ADVERTENCIA

Antes de usar el taladro, con el fin de cortar o perforar tanques de combustible, tubería de combustible, líneas de frenos, cables eléctricos, etc., revise detrás o debajo de los sitios de perforación y montaje.

! PRECAUCIÓN



Para evitar que objetos extraños entren a sus ojos al revisar la parte inferior del vehículo o al perforar, utilice siempre gafas de protección.

! ADVERTENCIA

Todos los pernos de montaje para piso cerca del área del tanque de combustible deben instalarse desde la parte inferior del vehículo para proteger el tanque de combustible contra perforaciones, en caso de una colisión. Esto significaría que no use sujetadores ciegos en esta zona. Los orificios en esta zona deben ser de 5/16". Asegúrese de dejar suficiente espacio para los tornillos de montaje en los rebordes del techo o de la pared lateral, para no perforar el techo exterior ni la pared.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN



- 1 Ensamble el estante superior con los paneles de extremo empujando el estante hacia abajo, con la hilera superior de pestañas del panel de extremo introducidas en las aberturas practicadas en el borde del estante. Sujete el estante a los paneles de extremo con cuatro (4) pernos de cabeza hexagonal de 1/4-20 x 1/2" y tuercas serradas de 1/4-20. Repita el procedimiento para el segundo y el tercer estante después de determinar la separación del estante inferior.



- 2 Fije los soportes de montaje para piso a ambos extremos de la unidad usando cuatro (4) pernos de cabeza hexagonal de 1/4-20 x 3/4", arandelas planas de 1/4" y tuercas de bloqueo de nylon de 1/4-20.

NOTA: Los soportes de montaje para piso se pueden instalar por los extremos exterior o interior de las unidades. Cuando instale dos unidades una al lado de la otra o al conectar a una mampara, sólo se requiere un soporte de montaje para piso, y debe instalarse por dentro.

Si instala más de una unidad de estante, se incluyen orificios en los paneles de extremo para atornillarla con la siguiente unidad, para obtener más rigidez.




- 3 Coloque la unidad en la posición seleccionada en la van, tan cerca de la pared como sea posible. Marque los cuatro orificios de montaje en el piso donde el soporte de montaje tiene contacto con los rebordes del piso.

NOTA: UNIDADES DE ESTANTE DE 60 Y 69":

Se han agregado patas de apoyo en el centro de estas unidades para reforzar los estantes, debido a su longitud. (Continúe con el paso 6.) Si se necesitan los soportes centrales, marque también estos orificios de montaje en el piso. El soporte central puede quedar de frente hacia la unidad o lejos de la unidad, y también debe hacer contacto con el borde del piso.

Retire la unidad y haga una perforación previa en las ubicaciones de montaje en el piso con una broca para taladro de 1/8", y luego perforo de nuevo el orificio con una broca para taladro de 5/16". Si hubiera un tapete en el piso, entonces se requieren separadores para montaje en el piso. Corte el tapete del piso alrededor de los orificios de 5/16" con el serrucho para agujeros de 1", y permita que los separadores de montaje para piso descansen contra el piso metálico.

NO PERFORE A TRAVÉS DEL PISO DE LA VAN CON EL SERRUCHO PARA AGUJEROS.




INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN – Continuación

- 4 Mueva la unidad de regreso a su posición. Sujete la unidad al piso de la van con cuatro (4) tornillos de cabeza hexagonal de 1/4-20 x 1-1/4", arandelas planas de 1/4", separadores para montaje en el piso (si corresponde), el segundo juego de arandelas planas de 1/4" y las tuercas de bloqueo de nylon de 1/4-20. (Vea a continuación los ejemplos de soluciones de colocación de pernos.)


NOTA: Se ha incluido un (1) sujetador ciego y su arandela de presión, en caso de que sea imposible atornillar entre sí los estantes debido a los blindajes térmicos, canales en el piso, líneas de combustible, etc. Si es necesario instalar el sujetador ciego, perforo de nuevo los orificios de montaje de 5/16" con una broca para taladro de 13/32". Vea las INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE LOS SUJETADORES CIEGOS en la página 5.

NOTA: La solución para atornillar en el piso podría ser una variación de cualquiera de estos tres ejemplos, con o sin tapete para el piso.


INSTALACIÓN DE ARRIBA HACIA ABAJO A TRAVÉS DEL TAPETE DEL PISO Y EL PISO DE LA VAN



INSTALACIÓN DE ABAJO HACIA ARRIBA A TRAVÉS DEL TAPETE DEL PISO Y EL PISO DE LA VAN



INSTALACIÓN DEL SUJETADOR CIEGO A TRAVÉS DEL TAPETE DEL PISO Y EL PISO DE LA VAN (VEA LA PÁGINA 5)





- 5 Se incluyen tres (3) correas de montaje y ángulos para correas de montaje. Las correas de montaje se pueden doblar en cualquier forma y/o utilizar con los ángulos de montaje. Las correas de montaje se deben fijar a la parte superior del estante de tal manera que se reduzca al mínimo el movimiento de la unidad del frente hacia atrás y de un lado a otro. Fije las correas de montaje al estante a través de los orificios existentes (o perforo orificios nuevos con una broca para taladro de 5/16") y sujete con tres (3) pernos de cabeza hexagonal de 1/4-20 x 5/8" y tuercas de bloqueo de nylon de 1/4-20.

Sujete el otro extremo de las correas de montaje instalando de dos a tres (2-3) sujetadores ciegos en la pared o en los rebordes de la pared, en las ubicaciones de la correa de montaje, con una perforación previa de orificios de 1/8" y luego una nueva perforación con una broca para taladro de 13/32". Ajuste los sujetadores ciegos en los orificios según las INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA SUJETADORES CIEGOS en la página 5.

Realinee las correas de montaje/ángulos de las correas de montaje en la parte superior de los sujetadores ciegos, y asegúrelos contra la pared o el reborde de la pared utilizando de dos a tres (2-3) pernos de cabeza hexagonal de 1/4-20 x 3/4" y arandelas de presión de 1/4".

LA INSTALACIÓN HA TERMINADO.

Pasos 6 y 7 en la siguiente página.



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN – Continuación


- 6 UNIDADES DE ESTANTE DE 60 Y 69":**
Sujete las patas de apoyo en el centro del estante usando tres (3) pernos de cabeza hexagonal de 1/4-20 x 3/4" y tuercas de bloqueo de nylon de 1/4-20.

Regrese al paso 3.

NOTA: Si instala puertas en estas unidades, será necesario que la pata de apoyo la instale descentrada en el estante. La ubicación de la pata de apoyo se puede encontrar fácilmente sosteniendo la puerta en su posición sobre el estante. La zona con muescas en la bisagra es donde se sitúa la pata de apoyo.

También se puede sujetar una segunda pata en la parte posterior de la unidad. La parte superior de la pata se debe doblar para que coincida con el ahusamiento en la parte superior de la unidad.


NOTA: Tal vez se necesite recortar la pata de apoyo central, dependiendo de la aplicación. Si corta la pata de apoyo, retire las rebabas y aplique pintura.



- 7** Inserte los divisores del estante superior en las ranuras correspondientes de los estantes superiores.

Inserte los divisores del estante inferior en las ranuras correspondientes de los estantes inferiores.

NOTA: Los paneles laterales de las unidades tienen orificios previamente marcados, situados convenientemente para instalar artículos accesorios o para sujetar los otros estantes para tener resistencia adicional. Con este fin, a este juego de pernos se le han agregado pernos de 1/4-20 x 5/8" y tuercas de bloqueo adicionales.



! ADVERTENCIA

Antes de usar el taladro, con el fin de cortar o perforar tanques de combustible, tubería de combustible, líneas de frenos, cables eléctricos, etc., revise detrás o debajo de los sitios de perforación y montaje.

! PRECAUCIÓN

Para evitar que objetos extraños entren a sus ojos al revisar la parte inferior del vehículo o al perforar, utilice siempre gafas de protección.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA SUJETADORES CIEGOS

Aplique una gota de aceite sobre el perno negro óxido antes de armar, como se muestra a la derecha. Coloque el sujetador ciego en el orificio y use una llave de 7/16" para apretar el perno hexagonal negro hasta que el sujetador ciego esté totalmente asentado. Será difícil comenzar a girar el perno hexagonal negro al colocarlo.

A medida que el sujetador ciego "sobresalga", será más fácil, hasta que llegue al fondo o se fije. Asegúrese de que el sujetador ciego y la herramienta de instalación no giren durante la instalación.


Llave de 7/16"
(o dado de 7/16")

Perno
negro óxido

Arandela plana
Llave de 9/16"

Herramienta
de instalación

Sujetador ciego



Los productos WEATHER GUARD® están protegidos por una o más de las siguientes marcas comerciales: EE.UU.: 842268, 1661625, 1663369, 2228051, 2362167; Canadá - 282725; R.U. - 1400720; N.Z. - 296049; Aus. - 761964

SI USTED TIENE ALGUNA PREGUNTA, POR FAVOR, PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS SIN
HERRAMIENTAS AL 1-800-456-7865

PAGE 11

Nº de pieza 24-0288 REV. B ECN 5315 05/13

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA DE KNAACK LLC PARA PRODUCTOS WEATHER GUARD®

Productos WEATHER GUARD®: Garantía limitada de por vida

(Comprados a partir del 1/1/2009)

Knaack LLC (el "Fabricante") garantiza únicamente al comprador original que los productos WEATHER GUARD para vans y camionetas (el "producto WEATHER GUARD") estarán libres de defectos en materiales y mano de obra a partir de la fecha de compra y continuarán así durante la vida útil esperada del producto WEATHER GUARD. En el momento de hacer una reclamación de garantía se debe presentar al Fabricante una copia del recibo de venta original. Esta garantía termina si el comprador original transfiere el producto WEATHER GUARD a cualquier otra persona.

Lo que se cubre

Todos los productos WEATHER GUARD identificados anteriormente que se compren a partir del 1 de enero de 2009.

Qué haremos para corregir los problemas

Sujeto a las limitaciones y exclusiones descritas en esta garantía limitada, el Fabricante reparará los defectos en materiales o mano de obra al suministrar uno de los siguientes remedios, a su opción y sin cargo para el comprador original de piezas o mano de obra: (a) Reparar la parte defectuosa del producto WEATHER GUARD o (b) reemplazar por completo el producto WEATHER GUARD. Además, el fabricante puede elegir, a su opción, no reparar ni reemplazar el producto WEATHER GUARD, sino más bien otorgar al comprador original un reembolso equivalente al precio de compra pagado por el producto WEATHER GUARD o un crédito para que se use para la compra de un producto WEATHER GUARD nuevo.

Lo que no se cubre

Esta garantía limitada excluye expresamente:

- Defectos ocasionados por el uso y desgaste normales, corrosión cosmética, rayones, accidentes, operación ilegal del vehículo o modificación al producto, o cualquier tipo o reparación de un producto WEATHER GUARD que no sea lo autorizado o suministrado por el Fabricante.
- Defectos que sean consecuencia de condiciones más allá del control del Fabricante que incluyen, entre otras, mal uso, sobrecarga o no ensamblar, montar o usar el producto WEATHER GUARD de acuerdo con las instrucciones o directrices por escrito del Fabricante incluidas con el producto WEATHER GUARD o que estén disponibles para el comprador original.
- Daños al contenido de la caja o el vehículo.
- HASTA EL GRADO PERMITIDO POR LA LEY, EN NINGÚN CASO EL FABRICANTE SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, ESPECIAL, INDIRECTO O SECUNDARIO, QUE INCLUYE CUALQUIER PÉRDIDA ECONÓMICA, YA SEA QUE RESULTE POR LA FALTA DE DESEMPEÑO, USO, MAL USO O INCAPACIDAD DE USAR EL PRODUCTO WEATHER GUARD O LA NEGLIGENCIA DEL FABRICANTE.

No se aplica otra garantía expresa

Esta garantía limitada de por vida es la única y exclusiva garantía para los productos WEATHER GUARD. Ningún empleado, agente, distribuidor ni otra persona está autorizada para alterar esta garantía o para otorgar ninguna otra garantía a nombre de Knaack LLC.

Procedimientos de notificación

Si el producto WEATHER GUARD no cumple con los términos de esta garantía limitada, el propietario original debe notificar por escrito oportunamente al Fabricante en cuanto se descubra el incumplimiento. Para poder recibir el remedio según esta garantía limitada, el reclamo de garantía debe describir la naturaleza del incumplimiento y el reclamo debe ir acompañado por una copia del recibo de venta original, factura, cuenta u otro comprobante de compra. Las reparaciones o modificaciones que se hagan al producto WEATHER GUARD por otros que no sean el Fabricante o el agente autorizado anularán esta garantía limitada. La cobertura al amparo de esta garantía limitada se condiciona en todo momento al cumplimiento del propietario con estos procedimientos requeridos de notificación y reparación. Los reclamos de garantía deben incluir información de contacto recíproca y se pueden hacer mediante correo certificado a:

Knaack LLC

**Atención: Las reclamaciones de garantía
420 E. Terra Cotta Avenue Crystal Lake, IL 60014**

©2009 Knaack LLC





VAN STORAGE SOLUTIONS

MANUEL D'INSTALLATION

ÉTAGÈRE CONIQUE POUR SUPER-FOURGONNETTES

ATTENTION : PRIÈRE DE LIRE ET DE S'ASSURER DE COMPRENDRE L'ENSEMBLE DES DIRECTIVES ET DES AVERTISSEMENTS AVANT D'ASSEMBLER, D'INSTALLER OU D'UTILISER CE PRODUIT.

WWW.WEATHERGUARD.COM

! DANGER

Danger d'explosion. Ne pas utiliser ce produit pour ranger ou transporter des substances inflammables, des explosifs, des matières dangereuses ou des déchets dangereux tels que des bidons d'essence, des solvants, de la poudre à canon, de la dynamite, des bonbonnes de propane, des réservoirs d'acétylène et des chalumeaux. Ce produit est uniquement conçu pour ranger et transporter de petits outils, de l'équipement et autre matériel du même type, et n'est sécuritaire qu'à cette fin. Toute modification apportée à ce produit, ou sa mauvaise utilisation, peut créer une situation dangereuse pouvant entraîner la mort, de graves blessures corporelles ou des dommages matériels.

! AVERTISSEMENT


Ces instructions doivent être suivies en utilisant les pièces et les fixations fournies pour une installation appropriée. Toute modification ou installation inappropriée de ce produit créera une situation dangereuse susceptible de causer des dommages matériels, des blessures corporelles graves ou la mort.

– REMARQUE –

Toute modification ou mauvaise utilisation de ce produit annule aussitôt l'ensemble des garanties du fabricant. Le fabricant décline toute responsabilité pour des blessures personnelles ou dommages matériels découlant de toute modification ou mauvaise utilisation de ce produit.

! AVERTISSEMENT

NE PAS INSTALLER CE PRODUIT LÀ OÙ IL POURRAIT GÊNER LE DÉPLOIEMENT DES COUSSINS DE SÉCURITÉ GONFLABLES. L'INOBSERVANCE POURRAIT PROVOQUER LA MORT OU DES BLESSURES CORPORELLES GRAVES.



ÉTAGÈRES















8433			Liste des pièces
8436	8463	8950	
8443	8476	8951	
8453	8477	8952	
8474			
8475			
2	2	2	A Supports de fixation au plancher
0	2	0	B Supports centraux
4	4	0	C Séparateurs de tablette supérieure
8	8	0	D Séparateurs de tablettes inférieures
2	2	2	E Panneaux d'extrémité
1	1	0	F Tablette supérieure
2	2	0	G Tablettes inférieures
#32-0162	#32-0163	#32-0183	Jeu de boulons

DURÉE APPROXIMATIVE D'INSTALLATION

Durée approximative d'assemblage et d'installation : 60 à 80 min. (1 à 1,3 heure) en fonction du nombre d'étagères et l'expérience acquise dans la pose d'équipement dans les fourgonnettes.

OUTILS REQUIS

- Perceuse électrique
- Forets : 13/32 po, 5/16 po, 1/8 po
- Clés à fourche : (2) 7/16 po, 9/16 po
- Scie pour orifices de 1 po

REMARQUE : En fonction de l'application, il est possible qu'il vous reste des ferrures de montage une fois l'installation terminée.	DESCRIPTION	JEU DE BOULONS N° 32-0162 QTÉ	JEU DE BOULONS N° 32-0163 QTÉ	JEU DE BOULONS N° 32-0183 QTÉ
	Sangles de montage	3	3	3
	Cornières de sangle de montage	3	3	3
	Rondelles de sécurité de 1/4 po	4	4	4
	Fixations en aveugle 1/4-20	4	4	4
	Boulons à tête hexagonale 1/4-20 x 5/8 po	10	10	10
	Écrous cannelés 1/4-20	12	12	0
	Boulons à tête hexagonale 1/4-20 x 3/4 po	7	13	7
	Boulons à tête hexagonale 1/4-20 x 1-1/4 po	4	6	4
	Vis à tête hexagonale 1/4-20 x 1/2 po	12	12	0
	Contre-écrous en nylon 1/4-20	18	26	18
	Rondelles plates de 1/4 po	18	22	18
	Entretoises pour fixation au plancher	4	6	4
	Outil de pose de fixations en aveugle	1	1	1
	Boulon à tête hexagonale 1/4-20 x 2-1/4 po	1	1	1

AVERTISSEMENT

Afin d'éviter de perforer ou de couper les réservoirs et conduites de carburant, conduites de frein, fils électriques, etc., vérifier derrière ou sous les emplacements de perçage et de montage avant de percer.

ATTENTION



Toujours porter des lunettes protectrices pour se protéger les yeux de tous débris lors de la vérification du dessous du véhicule ou du perçage.

AVERTISSEMENT

Tous les boulons de fixation au plancher à proximité du réservoir d'essence doivent être installés par le dessous du véhicule pour éviter que le réservoir ne soit perforé lors d'une collision. Ceci signifie que les fixations en aveugle ne doivent pas être utilisées dans cette zone. Les orifices doivent être de 5/16 po dans cette zone. S'assurer qu'il y a suffisamment d'espace dans les nervures de toit et les nervures de paroi latérale pour monter les vis de manière à ne pas perforer le mur ou le toit extérieur.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION



- ① Assembler la tablette supérieure aux panneaux d'extrémité en poussant la tablette vers le bas, avec la rangée supérieure de languettes de panneau d'extrémité pénétrant dans les ouvertures pratiquées au bord de la tablette. Fixer la tablette aux panneaux d'extrémité à l'aide de quatre (4) boulons à tête hexagonale 1/4-20 x 1/2 po et écrous striés 1/4-20. Répéter pour les deuxième et troisième tablettes après avoir déterminé l'espacement de la tablette inférieure.



- ② Fixer les supports de fixation au plancher aux deux extrémités de l'étagère à l'aide de quatre (4) boulons à tête hexagonale 1/4-20 x 3/4 po, rondelles plates de 1/4 po et contre-écrous en nylon 1/4-20.

REMARQUE : Les supports de fixation au plancher peuvent être posés aux extrémités extérieures ou intérieures des étagères. Lors de l'installation de deux étagères l'une à côté de l'autre ou du raccordement à un tablier, un seul support de fixation au plancher est requis et il doit être posé à l'intérieur.


Pour l'installation de plus d'une étagère, des orifices sont pratiqués dans les panneaux d'extrémité pour boulonnage transversal jusque dans l'étagère suivante en vue d'une plus grande rigidité.



- ③ Placer l'étagère à la position désirée dans la fourgonnette, aussi près du mur que possible. Marquer les quatre orifices de montage au plancher là où le support de montage au plancher vient en contact avec les nervures de plancher.

REMARQUE : ÉTAGÈRES DE 60 ET 69 po : Des pieds de support ont été ajoutés à ces étagères pour les renforcer en raison de leur longueur. (Passer à l'étape 6). Si des supports centraux sont nécessaires, marquer alors leurs orifices de montage au plancher. Le support central peut être dirigé vers l'étagère ou à l'écart de celle-ci et il doit également être en contact avec la nervure de plancher.

Retirer l'étagère et pratiquer des avant-trous pour les emplacements de montage au plancher à l'aide d'un foret de 1/8 po, puis perforez à nouveau l'orifice à l'aide d'un foret de 5/16 po. En présence d'une carpe de plancher, des entretoises de fixation au plancher sont alors requises. Couper la carpe de plancher autour des orifices de 5/16 po à l'aide de la scie pour orifices de 1 po, en laissant les entretoises de fixation au plancher reposer contre le plancher métallique. **NE PAS PERFORER À TRAVERS LE PLANCHER DE LA FOURGONNETTE À L'AIDE DE LA SCIE POUR ORIFICES.**




INSTRUCTIONS D'INSTALLATION – suite

- ④ Remettre l'étagère en place. Fixer l'étagère au plancher de la fourgonnette à l'aide de quatre (4) boulons à tête hexagonale 1/4-20 x 1-1/4 po, rondelles plates de 1/4 po, entretoises de fixation au plancher (le cas échéant), un second jeu de rondelles plates de 1/4 po et contre-écrous en nylon 1/4-20. (Voir exemples de solutions de boulonnage ci-après).


REMARQUE : Une (1) fixation en aveugle et une rondelle de sécurité ont été fournies dans l'éventualité où le boulonnage transversal serait impossible en raison des boucliers thermiques, longerons de plancher, conduites de carburant, etc. Si la pose de fixations en aveugle est nécessaire, perforer à nouveau les orifices de montage de 5/16 po à l'aide du foret de 13/32 po. VOIR INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POUR FIXATIONS EN AVEUGLE à la page 5.

REMARQUE : La solution de boulonnage au plancher pourrait être une variation de l'un de ces trois exemples avec ou sans la carquette de plancher.


INSTALLATION DE HAUT EN BAS À TRAVERS LA CARPETTE DE PLANCHER ET LE PLANCHER DE LA FOURGONNETTE



INSTALLATION DE BAS EN HAUT À TRAVERS LA CARPETTE DE PLANCHER ET LE PLANCHER DE LA FOURGONNETTE



POSE DES FIXATIONS EN AVEUGLE À TRAVERS LA CARPETTE DE PLANCHER ET LE PLANCHER DE LA FOURGONNETTE (VOIR PAGE 5)





- ⑤ Trois (3) sangles de montage et cornières de sangle de montage sont fournies. Les sangles de montage peuvent être pliées à toute forme ou utilisées avec les cornières de montage. Les sangles de montage doivent être fixées à la partie supérieure de l'étagère de manière à réduire au minimum le mouvement de l'étagère de l'avant à l'arrière aussi bien que d'un côté à l'autre. Fixer les sangles de montage à l'étagère à travers les orifices existants (ou percer de nouveaux orifices à l'aide d'un foret de 5/16 po) et fixer à l'aide de trois (3) boulons à tête hexagonale 1/4-20 x 5/8 po et contre-écrous en nylon 1/4-20.

Fixer l'autre extrémité des sangles de montage en posant deux à trois (2-3) fixations aveugles dans le mur ou les nervures murales aux emplacements des sangles de montage en perforant au préalable des orifices de 1/8 po et en perforant ensuite à nouveau les orifices à l'aide d'un foret de 13/32 po. Poser les fixations aveugles dans les orifices conformément aux INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POUR FIXATIONS AVEUGLES à la page 5.

Réaligner les sangles de montage/cornières de sangle de montage sur le dessus des fixations aveugles et les fixer au mur ou à la nervure murale à l'aide de deux à trois (2-3) boulons à tête hexagonale 1/4-20 x 3/4 po et rondelles de sûreté de 1/4 po.

L'INSTALLATION EST TERMINÉE.

Étapes 6 et 7 à la page suivante.



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION – suite


- 6 ÉTAGÈRES DE 60 ET 69 po :** Fixer le(s) pied(s) de support au centre de l'étagère à l'aide de trois (3) boulons à tête hexagonale 1/4-20 x 3/4 po et contre-écrous en nylon 1/4-20.

Revenir à l'étape 3.

REMARQUE : Si des portes doivent être posées sur ces étagères, le pied de support doit être posé décentré sur l'étagère. Le positionnement du pied de support se détermine facilement en tenant la porte en position sur l'étagère. La partie de la charnière comportant des encoches est là où placer le pied de support.

Un second pied peut également être fixé à l'arrière de l'étagère. Le dessus du pied doit être plié pour l'assortir à l'amincissement au dessus de l'étagère.


REMARQUE : Il eut être nécessaire de tailler le pied de support central suivant l'application. Si le pied de support est coupé, enlever les bavures et appliquer de la peinture.



- 7** Insérer les séparateurs de tablettes supérieures dans les fentes prévues à cet effet dans les tablettes supérieures.

Insérer les séparateurs de tablettes inférieures dans les fentes prévues à cet effet dans les tablettes inférieures.

REMARQUE : Les panneaux latéraux des étagères comportent des orifices préalablement perforés et situés commodément pour la pose d'accessoires ou la fixation à d'autres étagères en vue d'une plus grande solidité. Des boulons 1/4-20 x 5/8 po et contre-écrous supplémentaires ont été fournis dans le jeu de boulons à cette fin.



AVERTISSEMENT

Afin d'éviter de perforer ou de couper les réservoirs et conduites de carburant, conduites de frein, fils électriques, etc., vérifier derrière ou sous les emplacements de perçage et de montage avant de percer.




ATTENTION

Toujours porter des lunettes protectrices pour se protéger les yeux de tous débris lors de la vérification du dessous du véhicule ou du perçage.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DES FIXATIONS EN AVEUGLE

Placer une goutte d'huile sur le boulon en oxyde noir avant d'assembler de la manière illustrée à droite. Placer la fixation aveugle dans l'orifice et utiliser une clé de 7/16 po pour serrer le boulon hexagonal noir jusqu'à ce que la fixation en aveugle soit parfaitement calée. Il est initialement difficile de poser le boulon hexagonal noir.

À mesure que la fixation en aveugle prend de l'expansion, elle est plus facile à poser jusqu'à ce qu'elle cale. S'assurer que la fixation en aveugle et l'outil de pose ne tournent pas durant l'installation.



Les produits WEATHER GUARD sont protégés par l'une ou plusieurs des marques de commerce suivantes : É.-U. 842268, 1661625, 1663369, 2228051, 2362167; Canada - 282725; R.-U. 1400720; N.Z. - 296049; Aus. - 761964

GARANTIE LIMITÉE À VIE DE KNAACK LLC POUR LES PRODUITS WEATHER GUARD®

Produits WEATHER GUARD® — Garantie limitée à vie

(achetés le ou après le 1/1/2009)

Knaack LLC (le « Fabricant ») garantit à l'acheteur d'origine uniquement que les produits WEATHER GUARD pour fourgonnettes et camions (les « Produits WEATHER GUARD ») seront exempts de vices de matériaux et de fabrication à compter de la date d'achat et pendant toute la durée de vie anticipée du produit WEATHER GUARD. Une copie du reçu de vente d'origine doit être fournie au Fabricant au moment où est faite la réclamation au titre de la garantie. La présente garantie sera annulée si l'acheteur d'origine transfère le produit WEATHER GUARD à une autre personne.

Ce qui est couvert

Tous les produits WEATHER GUARD identifiés ci-dessus qui ont été achetés le 1er janvier 2009 ou après cette date.

Ce que nous ferons pour corriger les problèmes

Sous réserve des limites et exclusions décrites dans la présente garantie limitée, le Fabricant prendra des mesures correctives en cas de vices de matériaux ou de fabrication en fournissant l'une des solutions suivantes, à sa seule discrétion et sans facturer les coûts des pièces et de la main-d'œuvre à l'acheteur d'origine : (a) réparation de la partie défectueuse du produit WEATHER GUARD ou (b) remplacement du produit WEATHER GUARD dans son intégralité. En outre, le Fabricant peut décider, à sa seule discrétion, de ne pas réparer ou remplacer le produit WEATHER GUARD, mais de rembourser à l'acheteur d'origine le prix du produit WEATHER GUARD, ou de le créditer du montant du prix du produit WEATHER GUARD en vue de l'achat d'un nouveau produit WEATHER GUARD.

Ce qui n'est pas couvert

La présente garantie limitée exclut expressément :

- Les défauts causés par l'usure ordinaire, la rouille esthétique, les rayures, les accidents, l'utilisation illicite du véhicule, ou la modification du produit, ou tout type de réparation d'un produit WEATHER GUARD, autre que ceux qui sont autorisés ou fournis par le Fabricant.
- Les défauts résultant de conditions hors du contrôle du Fabricant, y compris, sans s'y limiter, le mésusage, la surcharge ou le manquement à assembler, monter ou utiliser le produit WEATHER GUARD conformément aux instructions ou directives écrites du Fabricant accompagnant le produit WEATHER GUARD ou mises à la disposition de l'acheteur d'origine.
- Dommages causés au contenu du coffre ou du véhicule.
- **DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI, EN AUCUN CAS LE FABRICANT NE SERA TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES, SPÉCIAUX, INDIRECTS, OU CONSÉCUTIFS, Y COMPRIS LES PERTES FINANCIÈRES, QUE CEUX-CI RÉSULTENT DE LA NON-PERFORMANCE DU PRODUIT WEATHER GUARD, DE L'UTILISATION OU DU MÉSUSAGE DUDIT PRODUIT WEATHER GUARD OU DE L'IMPOSSIBILITÉ DE L'UTILISER, OU DE LA NÉGLIGENCE DU FABRICANT.**

Aucune autre garantie expresse ne s'applique

La garantie à vie limitée est la seule et unique garantie pour les produits WEATHER GUARD. Aucun employé, agent, vendeur, ou autre personne n'est autorisé à modifier la présente garantie ou à créer une autre garantie au nom de Knaack LLC.

Procédures de notification

Si le produit WEATHER GUARD n'est pas conforme aux modalités de la présente garantie limitée, le propriétaire d'origine devra en informer le Fabricant par écrit dans les plus brefs délais dès la découverte de la non-conformité. Afin de bénéficier des solutions prévues par la présente garantie limitée, la réclamation au titre de la garantie doit décrire la nature de la non-conformité et être accompagnée du reçu de vente d'origine, de la facture ou de toute autre preuve d'achat. Les réparations ou modifications faites sur le produit WEATHER GUARD par toute personne autre que le Fabricant ou son agent autorisé annuleront la présente garantie limitée. La couverture aux termes de la présente garantie limitée dépend de la conformité du propriétaire à ces procédures de notification et réparation. Les réclamations au titre de la garantie doivent inclure les coordonnées réciproques et être envoyées par courrier certifié à :

Knaack LLC
À L'ATTENTION DE : Réclamations au titre de la garantie
420 E. Terra Cotta Avenue Crystal Lake, IL 60014

©2009 Knaack LLC

