




SOLUCIONES PARA UNA DROPS FREE ZONE.™

**LA GUÍA COMPLETA DE SEGURIDAD
FRETE
A CAÍDAS DE OBJETOS.**



WWW.ERGODYNE.COM



ORGULLOSOS DE DEFINIR UN ESTÁNDAR DE SEGURIDAD MÁS ELEVADO EN ALTURAS

ISEA 121: ESTÁNDAR CONTRA LA CAÍDA DE OBJETOS

Nos hemos unido a la Asociación Internacional de Equipos de Seguridad (ISEA) y seleccionado algunas más del sector para desarrollar un nuevo estándar de seguridad en alturas: establecimiento de requisitos mínimos de diseño, rendimiento/pruebas y etiquetado para soluciones de equipos que evitan la caída de objetos.

¿QUÉ ABARCARÁ EL ESTÁNDAR CONTRA LA CAÍDA DE OBJETOS?



ANCLAJES // ACOPLAMIENTOS DE HERRAMIENTAS



AMARRES DE HERRAMIENTAS // CUERDAS DE AMARRE



CESTOS // RECIPIENTES

255 MUERTES. 47 920 LESIONES. Y SIN TIEMPO QUE PERDER.

Cada vez más trabajadores ascienden a alturas en todos los sectores y, junto con ellos, las herramientas y el equipo necesarios para realizar el trabajo. Únase a nosotros para definir un estándar de seguridad más elevado en alturas con soluciones innovadoras, formación inmersiva y un plan de juego proactivo para detener las caídas y los daños.

PREGUNTAS

Si tiene preguntas sobre el estándar contra la caída de objetos ISEA 121 o sobre cómo diseñar e implementar un programa contra la caída de objetos en su lugar de trabajo, llame al **+1 800.225.8238**, envíe un correo electrónico a **support@ergodyne.com** o visite **www.ergodyne.com**.

JUEGOS DE AMARRE DE HERRAMIENTAS

Elegir la mejor solución de seguridad para evitar que caigan objetos puede ser más complicado que leer un mapa de carreteras doblado. Pero con los juegos de amarre para herramientas Squids® tendrá todo lo que necesita para asegurar objetos en altura. Se complementan con los amarres y accesorios para herramientas Squids®, así que los trabajadores solo tienen que elegir el juego que deseen y tendrán todo lo necesario para evitar la caída de objetos.

JUEGO DE AMARRE PARA HERRAMIENTAS DE 0,9 KG (2 LB)		3180	PEDIDO MÚLTIPLE 1						
<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-around;">      </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div data-bbox="308 906 361 929">3700</div> <div data-bbox="538 838 590 860">3755</div> <div data-bbox="784 872 837 895">3130S</div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • Amarre para hasta seis herramientas de 0,9 kg (2 lb) • El juego incluye los productos 3700, 3755 y 3130S • 3700: Tool Tails de correa de 11,5 cm (4,5") (paquete de 6) • 3755: Tape Trap autoadhesivo que no requiere calor • 3130S: el diseño en espiral de la cuerda de amarre evita que se enganche <table border="0" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td>N.º REF.</td> <td>TAMAÑO</td> <td>COLOR</td> </tr> <tr> <td>19650</td> <td>Juego</td> <td>—</td> </tr> </table> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  </div>				N.º REF.	TAMAÑO	COLOR	19650	Juego	—
N.º REF.	TAMAÑO	COLOR							
19650	Juego	—							

JUEGO DE AMARRE PARA HERRAMIENTAS DE 2,3 KG (5 LB)		3181	PEDIDO MÚLTIPLE 1						
<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-around;">      </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div data-bbox="308 1423 361 1446">3103</div> <div data-bbox="529 1377 582 1400">3755</div> <div data-bbox="776 1412 846 1435">3102F(x)</div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • Amarre para hasta cuatro herramientas de 2,3 kg (5 lb) • El juego incluye los productos 3103, 3755 y 3102 • 3103: juego de accesorios, con lazos separables (paquete de 3) • 3755: Tape Trap autoadhesivo que no requiere calor • 3102: separable con un mosquetón <table border="0" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td>N.º REF.</td> <td>TAMAÑO</td> <td>COLOR</td> </tr> <tr> <td>19651</td> <td>Juego</td> <td>—</td> </tr> </table> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  </div>				N.º REF.	TAMAÑO	COLOR	19651	Juego	—
N.º REF.	TAMAÑO	COLOR							
19651	Juego	—							

JUEGO DE AMARRE PARA HERRAMIENTAS DE 4,5 KG (10 LB)		3182	PEDIDO MÚLTIPLE 1						
<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-around;">      </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div data-bbox="299 1963 352 1986">3713</div> <div data-bbox="502 1917 555 1940">3755</div> <div data-bbox="749 1928 820 1951">3100F(x)</div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • Amarre para hasta tres herramientas de 4,5 kg (10 lb) • El juego incluye los productos 3713, 3755 y 3100F(x) • 3713: lazo elástico Tool Tails™ giratorio • 3755: Tape Trap autoadhesivo que no requiere calor • 3100F(x): cuerda de amarre con un mosquetón <table border="0" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td>N.º REF.</td> <td>TAMAÑO</td> <td>COLOR</td> </tr> <tr> <td>19652</td> <td>Juego</td> <td>—</td> </tr> </table> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  </div>				N.º REF.	TAMAÑO	COLOR	19652	Juego	—
N.º REF.	TAMAÑO	COLOR							
19652	Juego	—							

JUEGOS DE AMARRE PARA FLEXÓMETRO



3190/3193

PEDIDO MÚLTIPLE
1



- Amarre para un flexómetro estándar
- El juego 3190 incluye los productos 3770 y 3130S
- El juego 3193 incluye los productos 3770 y 3100F(x)
- 3770: anclaje para flexómetro
- 3130S: el diseño en espiral de la cuerda de amarre evita que se enganche
- 3100F(x): cuerda de amarre con un mosquetón

N.º REF.	TAMAÑO	CUERDA DE AMARRE
19660	Juego	3130S
19663	Juego	3100F(x)



JUEGO DE AMARRE PARA HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS



3191

PEDIDO MÚLTIPLE
1



- Amarre para una herramienta eléctrica estándar sin cable
- El juego incluye los productos 3780L y 3100F(x)
- 3780L: Tool Trap para herramientas eléctricas (grande)
- 3100F(x): cuerda de amarre para herramientas con un mosquetón

N.º REF.	TAMAÑO	COLOR
19661	Juego	—



JUEGO DE CUERDA DE AMARRE DE MUÑECA DE 1,4 KG (3 LB)



3192

PEDIDO MÚLTIPLE
1



- Amarre para hasta cuatro herramientas de 1,4 kg (3 lb)
- El juego incluye los productos 3103, 3755 y 3116
- 3103: juego de accesorios - Lazos separables (paquete de 3)
- 3755: Tape Trap autoadhesivo que no requiere calor
- 3116: muñequera con cuerda de amarre y hebilla

N.º REF.	TAMAÑO	COLOR
19662	Juego	—



CÓDIGO DE COLOR

Las cuerdas de amarre tienen el código de colores siguiente, basado en el peso que soportan:





**PLANIFIQUE
SU TRABAJO.
TRABAJE
SEGÚN EL PLAN.**



LA ANATOMÍA DE LO IMPRESIONANTE:

CLASIFICACIÓN DE PESO CERTIFICADA POR TERCERAS PARTES

Los conectores Squids® están certificados por terceros y cuentan con un factor de seguridad de 2:1 para garantizar una protección óptima. Los sistemas de conectores que tienen más de un componente están probados y certificados como un sistema en conjunto. No tenemos por qué hacerlo, ¡pero lo hacemos!

HERRAMIENTAS SEGURAS

Las herramientas chapadas totalmente cerradas no tienen ningún punto débil. Hechas con metales resistentes y duraderos, no tienen dobleces ni soldaduras, lo que le proporcionará la confianza y la seguridad de una conexión retroadaptable.

MATERIALES SINTÉTICOS Y DURADEROS

Las Squids®, Tool Tails™ y Tool Traps están fabricadas con correas de tejido muy resistente a la tracción y a la abrasión para poder utilizarse en los trabajos más exigentes y prolongar la vida útil del conector.

GAMA DE CONECTORES RETROADAPTABLES

Estudiamos la anatomía de cada herramienta para ofrecerle puntos de conexión retroadaptable en las herramientas que lo necesiten. Las Tool Traps de un paso con puntos de conexión integrados se acoplan directamente a la herramienta. Los sistemas de dos pasos emplean una Tool Trap para crear un punto de conexión con una Tool Tail™ en la herramienta.

MATERIALES Y DISEÑOS FUNCIONALES

Los conectores de herramienta Squids® están diseñados para NO tener que sacrificar la función principal de su herramienta. Las Tool Traps y las Tool Tails™ se pueden acoplar a la herramienta, por lo que las partes fundamentales de la herramienta quedan libres para cumplir su función. Los materiales especiales mejoran el agarre y no dejan residuos o restos pegajosos en sus herramientas.



3770

PEDIDO MÚLTIPLE
1

ENGANCHE PARA FLEXÓMETRO

COMPATIBILIDAD

TIPO DE HERRAMIENTA	TAIL
INSTRUMENTOS	CONEXIÓN DIRECTA

N.º REF. 19770

TAMAÑO —

COLOR Naranja

// PATENTADO

3740

PEDIDO MÚLTIPLE
1

TOOL TRAP™ DE MANO - SLIPS

DISPONIBLE EN CUATRO TAMAÑOS

COMPATIBILIDAD

TIPO DE HERRAMIENTA	TAIL
EXTREMO ABIERTO CON CONTORNO O CUELLO	CONEXIÓN DIRECTA

N.º REF. 19740

TAMAÑO S

COLOR Negro - Paquete de cuatro

19741

M

Negro - Paquete de cuatro

19742

L

Negro - Paquete de cuatro

19743

XL

Negro - Paquete de cuatro

19744

Surtido

Negro - 4 tamaños

// PATENTE EN TRÁMITE

3704/3705

PEDIDO MÚLTIPLE
1

TOOL TAILS DE ALAMBRE

3705

3704

COMPATIBILIDAD

TIPO DE HERRAMIENTA	TAIL
DE CIERRE	CONEXIÓN DIRECTA

N.º REF. 19707

COLOR Naranja - Paquete de seis

3704

3705

N.º REF. 19709

COLOR Naranja - Paquete de seis

// PATENTADO

3780

PEDIDO MÚLTIPLE
1

TOOL TRAP™ PARA HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

COMPATIBILIDAD

TIPO DE HERRAMIENTA	TAIL
HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS	CONEXIÓN DIRECTA

N.º REF. 19782

TAMAÑO S

COLOR Negro

19784

L

Negro

// PATENTADO

3760 PEDIDO MÚLTIPLE 1

ENGANCHE PARA TELÉFONO MOVIL - FUNDA

MAXIMUM LOAD LIMIT
1 POUND
[.5 KG]



COMPATIBILIDAD

TIPO DE HERRAMIENTA	TAIL
INSTRUMENTOS	CONEXIÓN DIRECTA

N.º REF. TAMAÑO COLOR
19762 Estándar Transparente
19763 Plus Transparente

// PATENTE EN TRÁMITE

3765 PEDIDO MÚLTIPLE 1

ENGANCHE PARA TABLET - FUNDA

MAXIMUM LOAD LIMIT
2 POUNDS
[.9 KG]



COMPATIBILIDAD

TIPO DE HERRAMIENTA	TAIL
INSTRUMENTOS	CONEXIÓN DIRECTA

N.º REF. TAMAÑO COLOR
19764 Estándar Transparente

// PATENTE EN TRÁMITE

3775 PEDIDO MÚLTIPLE 1

ENGANCHE PARA ENVASE/BOTELLA DE AGUA - FUNDA

MAXIMUM LOAD LIMIT
2 POUNDS
[.9 KG]



COMPATIBILIDAD

TIPO DE HERRAMIENTA	TAIL
OTROS	CONEXIÓN DIRECTA

N.º REF. TAMAÑO COLOR
19775 — Negro

// PATENTE EN TRÁMITE

3796 PEDIDO MÚLTIPLE 1

TOOL TRAP™ PARA HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS - TALADRADORA/AMARRE CONTRA IMPACTOS

MAXIMUM LOAD LIMIT
3 POUNDS
[1.4 KG]



COMPATIBILIDAD

TIPO DE HERRAMIENTA	TAIL
HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS	CONEXIÓN DIRECTA

N.º REF. TAMAÑO COLOR
19796 — Inoxidable

// PATENTE EN TRÁMITE

3797 PEDIDO MÚLTIPLE 1

TOOL TRAP™ PARA HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS - AMARRE DE AMOLADORA

MAXIMUM LOAD LIMIT
8 POUNDS
[3.6 KG]



COMPATIBILIDAD

TIPO DE HERRAMIENTA	TAIL
HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS	CONEXIÓN DIRECTA

N.º REF. TAMAÑO COLOR
19797 — Inoxidable

// PATENTE EN TRÁMITE

3798 PEDIDO MÚLTIPLE 1

TOOL TRAP™ PARA HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS - AMARRE NEUMÁTICO

MAXIMUM LOAD LIMIT
5 POUNDS
[2.3 KG]



COMPATIBILIDAD

TIPO DE HERRAMIENTA	TAIL
HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS	CONEXIÓN DIRECTA

N.º REF. TAMAÑO COLOR
19798 — Inoxidable

// PATENTE EN TRÁMITE

CONOZCA SUS TIPOS DE HERRAMIENTAS



3755 PEDIDO MÚLTIPLE 1

TAPE TRAP AUTOADHESIVO

MAXIMUM LOAD LIMIT
10 POUNDS
[4,5 KG]

COMPATIBILIDAD

TIPO DE HERRAMIENTA	TAIL
EXTREMO ABIERTO CON CONTORNO O CUELLO	3700 3703 3713

N.º REF.	TAMAÑO	COLOR
19755	2,5 cm (1") x 365,8 cm (12 pies)	Gris
19756	2,5 cm (1") x 365,8 cm (12 pies)	Naranja

3723/3724/3726 PEDIDO MÚLTIPLE 1

ENGANCHE RETRÁCTIL EN FRÍO

MAXIMUM LOAD LIMIT
5 POUNDS
[2,3 KG]

MAXIMUM LOAD LIMIT
10 POUNDS
[4,5 KG]

MAXIMUM LOAD LIMIT
15 POUNDS
[6,8 KG]

DISPONIBLE EN TRES TAMAÑOS

COMPATIBILIDAD

TIPO DE HERRAMIENTA	TAIL
EXTREMO ABIERTO CON CONTORNO O CUELLO	3703 3713

N.º REF.	TAMAÑO	N.º REF.	TAMAÑO	N.º REF.	TAMAÑO
3723:		3724:		3726:	
19723	7,6 cm (3")	19724	10,2 cm (4")	19726	15,3 cm (6")

PATENTE EN TRÁMITE

3790 PEDIDO MÚLTIPLE 1

GRILLETES

EN PAQUETES DE (2) UNIDADES

MAXIMUM LOAD LIMIT
15 POUNDS
[6,8 KG]

COMPATIBILIDAD

TIPO DE HERRAMIENTA	TAIL
DE CIERRE CON CONTORNO O CUELLO	CONEXIÓN DIRECTA

N.º REF.	TAMAÑO	COLOR
19792	S	Acero inoxidable
19793	M	Acero inoxidable
19794	L	Acero inoxidable
19795	XL	Acero inoxidable

3103/3703/3713 PEDIDO MÚLTIPLE 6

TOOL TAILS™ ELÁSTICAS

3703 3713 3703EXT

MAXIMUM LOAD LIMIT
10 POUNDS
[4,5 KG]

MAXIMUM LOAD LIMIT
15 POUNDS
[6,8 KG]

COMPATIBILIDAD

TIPO DE HERRAMIENTA	ENGANCHE
DE CIERRE EXTREMO ABIERTO CON CONTORNO O CUELLO	3723 3755 3724 3726

3703:

N.º REF. PAQ. DE 3	N.º REF. PAQ. DE 60	TAMAÑO	COLOR
19767	19767-Granel	Est.	Lima FLÚOR
19769	—	Ext.	Lima FLÚOR

3713: C/ ESLABÓN GIRATORIO

N.º REF. PAQ. DE 3	N.º REF. PAQ. DE 60	TAMAÑO	COLOR
19765	19765-Granel	Est.	Lima FLÚOR

3103: CUERDAS DE AMARRE

N.º REF. PAQ. DE 3	N.º REF. PAQ. DE 60	TAMAÑO	COLOR
19068	—	Est.	Negro
19069	—	Est.	Lima FLÚOR

DISPONIBLE EN DOS LONGITUDES

MAXIMUM LOAD LIMIT
5 POUNDS
[2,3 KG]

3700 PEDIDO MÚLTIPLE 6

TOOL TAILS™ DE CORREA



EN PAQUETES DE (6) UNIDADES

MAXIMUM LOAD LIMIT
2 POUNDS
[0,9 KG]

COMPATIBILIDAD

TIPO DE HERRAMIENTA	ENGANCHE
EXTREMO ABIERTO CON CONTORNO O CUELLO	3755

N.º REF. PAQ. DE 6	N.º REF. PAQ. DE 60	TAMAÑO	COLOR
19703	19703-Granel	9,0 cm (3,5")	Negro
19704	19704-Granel	11,5 cm (4,5")	Naranja
19705	19705-Granel	14,0 cm (5,5")	Negro
19706	—	16,5 cm (6,5")	Naranja
19708	—	21,5 cm (8,5")	Negro
19701	—	Paq. variado	Negro/Nar.



CLASIFICACIÓN DE PESO CERTIFICADA POR TERCERAS PARTES

Las cuerdas de amarre Squids® se someten a pruebas de caídas dinámicas por parte de terceros y cuentan con un certificado de factor de seguridad de 2:1. No tenemos por qué hacerlo, ¡pero lo hacemos!

GAMA DE MOSQUETONES Y SEGURIDAD

Nuestra gama de mosquetones le ofrece la seguridad que necesita para su entorno: aluminio ligero, acero inoxidable, con bloqueo manual o automático, son solo algunas de las opciones disponibles para aportar flexibilidad a su entorno laboral.

PROPIEDADES DE ABSORCIÓN DE IMPACTOS

Los modelos elásticos muestran propiedades de absorción de impactos y limitan la fuerza a la que se someten los cuerpos u otros puntos de anclaje cuando se produce una caída.

EXTREMOS CON LAZOS LISOS

Los extremos con lazos lisos sujetan mejor las herramientas y duran más que los extremos redondeados de cuerda o similares.



		3110 _{F(x)}	PEDIDO MÚLTIPLE 6
CUERDA DE AMARRE CON DOS MOSQUETONES			
N.º REF.	TAMAÑO	COLOR	
19822	Est. 96 cm - 122 cm (38" - 48")	Naranja y gris	
// PATENTADO			

		3100 _{F(x)}	PEDIDO MÚLTIPLE 6
CUERDA DE AMARRE CON UN MOSQUETÓN			
N.º REF.	TAMAÑO	COLOR	
19802	Est. 96 cm - 122 cm (38" - 48")	Naranja y gris	
// PATENTADO			

		3102 _{F(x)}	PEDIDO MÚLTIPLE 6
CUERDA DE AMARRE CON UN MOSQUETÓN - MODULAR			
N.º REF.	TAMAÑO	COLOR	
19864	Est. 96 cm - 122 cm (38" - 48")	Naranja y gris	
// PATENTADO			

		3107 F(x)	PEDIDO MÚLTIPLE 6
CUERDA DE AMARRE CON UN MOSQUETÓN COMPUESTO DE BLOQUEO			
N.º REF.	TAMAÑO	COLOR	
19807	Est. 96 cm - 122 cm (38" - 48")	Naranja y gris	
// PATENTADO			

		3108 F(x)	PEDIDO MÚLTIPLE 6
CUERDA DE AMARRE CON UN MOSQUETÓN DE BLOQUEO			
N.º REF.	TAMAÑO	COLOR	
19808	Est. 96 cm - 122 cm (38" - 48")	Naranja y gris	
// PATENTADO			

		3109 F(x)	PEDIDO MÚLTIPLE 6
CUERDA DE AMARRE DE UN MOSQUETÓN DE BLOQUEO GIRATORIO			
N.º REF.	TAMAÑO	COLOR	
19809	Est. 96 cm - 122 cm (38" - 48")	Naranja y gris	
// PATENTADO			

		3117 F(x)	PEDIDO MÚLTIPLE 6
CUERDA DE AMARRE CON DOS MOSQUETONES COMPUESTOS DE BLOQUEO			
N.º REF.	TAMAÑO	COLOR	
19827	Est. 96 cm - 122 cm (38" - 48")	Naranja y gris	
// PATENTADO			

		3118 F(x)	PEDIDO MÚLTIPLE 6
CUERDA DE AMARRE CON DOS MOSQUETONES DE BLOQUEO			
N.º REF.	TAMAÑO	COLOR	
19828	Est. 96 cm - 122 cm (38" - 48")	Naranja y gris	
// PATENTADO			

		3119 F(x)	PEDIDO MÚLTIPLE 6
CUERDA DE AMARRE DE DOS MOSQUETONES DE BLOQUEO GIRATORIOS			
N.º REF.	TAMAÑO	COLOR	
19829	Est. 96 cm - 122 cm (38" - 48")	Naranja y gris	
// PATENTADO			



3101/3111

PEDIDO MÚLTIPLE
1

CUERDA DE AMARRE CON MOSQUETÓN CON TORNILLO DE AL - UNO Y DOS MOSQ.



3101

N.º REF.	TAMAÑO	COLOR
19007	Est. 89 cm - 110 cm (35" - 42")	Lima FLÚOR
19017	Ext. 110 cm - 140 cm (42" - 54")	Lima FLÚOR

3111

N.º REF.	TAMAÑO	COLOR
19027	Est. 89 cm - 110 cm (35" - 42")	Lima FLÚOR
19037	Ext. 110 cm - 140 cm (42" - 54")	Lima FLÚOR



3129

PEDIDO MÚLTIPLE
1

CUERDA DE AMARRE HD CON UN MOSQUETÓN



N.º REF.	TAMAÑO	COLOR
19137	193 cm (76")	Negro

QUE LA FUERZA NO TE ACOMPAÑE...

Las cuerdas de amarre para herramientas Ergodyne Squids® están diseñadas científicamente para evitar que los trabajadores sean arrastrados hacia abajo cuando se les cae un objeto. Al escoger una cuerda de amarre Ergodyne, está eligiendo unos materiales y un rendimiento de calidad, desarrollados y probados (cientos de veces) para ser los mejores: no cabe duda. Como puede ver a continuación, los resultados hablan por sí mismos. ¿No nos cree? Visite www.ergodyne.com y haga clic en la pestaña VER para ver esta prueba de caída con sus propios ojos. Sin trampa ni cartón.



squids®

LOS DEMÁS

LAS NUESTRAS SON MEJORES.
PUNTO.



3311

PEDIDO MÚLTIPLE
1

CUERDA DE AMARRE CON TRES MOSQUETONES CON TORNILLO DE AL - DOS CUERDAS



N.º REF.	TAMAÑO	COLOR
19083	Est. 89 cm - 110 cm (35" - 42")	Lima FLÚOR



3139

PEDIDO MÚLTIPLE
1

CUERDA DE AMARRE HD CON UN MOSQUETÓN





N.º REF.	TAMAÑO	COLOR
19139	193 cm (76")	Negro

CONOZCA SUS TIPOS DE HERRAMIENTAS



INSTRUMENTOS



CARCASA TERMO-PLÁSTICA DE ABS

La carcasa exterior del retractor soporta los elementos y el maltrato que conlleva sujetar sus preciadas herramientas.

LONGITUD AUTOAJUSTABLE

Los trinquetes autoajustables ajustan la longitud deseada de la cuerda de amarre y permiten usar una sola mano de forma segura para soltarla y recogerla en la carcasa.

DISEÑO MODULAR

Las Tool Tails™ permiten conectar varias herramientas para intercambiarlas rápidamente y con seguridad, por lo que puede utilizar múltiples herramientas sin enredos.



3000/3001

PEDIDO MÚLTIPLE 1

CUERDA DE AMARRE RETRÁCTIL - MOSQUETÓN O LAZO



3000: MOSQUETÓN

N.º REF.	TAMAÑO	COLOR
19763	—	Negro

3001: LAZO

N.º REF.	TAMAÑO	COLOR
19301	—	Negro

// PATENTADO

3114/3116

PEDIDO MÚLTIPLE 6

MUÑEQUERA CON CUERDA DE AMARRE - MOSQUETÓN/HEBILLA



N.º REF.	ESTILO	COLOR
19056	Mosquetón	Negro
10957	Hebilla	Negro

// PATENTADO



3115

PEDIDO MÚLTIPLE 6

CUERDA DE AMARRE PARA HERRAMIENTAS DE MUÑECA



N.º REF.	TAMAÑO	COLOR
19042	S/M	Negro
19052	L/XL	Black



3130

PEDIDO MÚLTIPLE 6

CUERDA DE AMARRE PARA HERRAMIENTA EN ESPIRAL



N.º REF.	TAMAÑO	COLOR
19130	Pequeño	Lima FLÚOR
19131	Medio	Naranja

// PATENTADO

3157/3158

PEDIDO MÚLTIPLE
6

CUERDA DE AMARRE EN ESPIRAL PARA CASCO - HEBILLA O PINZA



3157: HEBILLA

3158: PINZA

N.º REF.	TAMAÑO	COLOR	N.º REF.	TAMAÑO	COLOR
19156	18"	Negro	19158	18"	Negro
19157	18"	Lima FLÚOR	19158	18"	Lima FLÚOR

3150/3155

PEDIDO MÚLTIPLE
6

CUERDA DE AMARRE ELÁSTICA PARA CASCO - HEBILLA O PINZA



3157: HEBILLA

3158: PINZA

N.º REF.	TAMAÑO	COLOR	N.º REF.	TAMAÑO	COLOR
19150	21,5"	Lima FLÚOR	19155	23"	Lima FLÚOR

3175

PEDIDO MÚLTIPLE
6

ANCLAJE ADICIONAL



N.º REF.	TAMAÑO	COLOR
19175	—	Negro

3400/3405

PEDIDO MÚLTIPLE
6

COLGADOR - MONTURA DE ENGANCHE PARA CINTURÓN O DOBLE



3400: ENGANCHE DOBLE

3405: ENGANCHE PARA CINTURÓN

N.º REF.	COLOR	N.º REF.	COLOR
19112	Negro	19129	Negro
19117	Azul	19127	Azul
19118	Naranja FLÚOR	19128	Naranja FLÚOR
19119	Lima FLÚOR	19129	Lima FLÚOR
19113	Rojo	19123	Rojo
19114	Rosa	19124	Rosa

// PATENTADO

3410/3415

PEDIDO MÚLTIPLE
6

COLGADOR - MONTURA DE ANCLAJE CON VENTOSA O MAGNÉTICA



3410: VENTOSA

3415: IMÁN

N.º REF.	COLOR	N.º REF.	COLOR
19321	Negro	19322	Negro

// PATENTADO

3540

PEDIDO MÚLTIPLE
6

GANCHO PARA CUERDAS - GANCHO BLOCANTE



N.º REF.	TAMAÑO	COLOR
33402	3540S: cinturón de 30 cm (11,8")	Naranja FLÚOR
33403	3540M: cinturón de 40 cm (15,8")	Naranja FLÚOR
33404	3540L: cinturón de 50 cm (19,7")	Naranja FLÚOR

// PATENTADO



PUNTADAS GRUESAS

Las puntadas gruesas de nailon sirven de refuerzo y aportan resistencia a todas las cremalleras, bolsillos y aperturas de la bolsa.

CERTIFICACIÓN DE TERCEROS CON FACTOR DE SEGURIDAD 5:1

Transporte su equipo con seguridad y confianza sabiendo que está certificado por terceros conforme a un factor de seguridad de 5:1.

TAPA DE SEGURIDAD PATENTADA

La tapa de seguridad patentada cierra los cestos rodeando las asas para asegurar el contenido.

5960T

TEJIDOS RESISTENTES

La lona para trabajos pesados es extremadamente resistente a la abrasión.

FONDO REFORZADO

Proporciona una base sólida y ofrece una protección excelente contra el desgaste y la humedad para sus herramientas.

* Nota: Cuerdas de amarre y herramientas no incluidas... ¡Vaya!



5940

PEDIDO MÚLTIPLE 1

CESTO DE LONA - MOSQUETÓN GIRATORIO



MOSQUETÓN GIRATORIO

N.º REF.	TAMAÑO	COLOR
14940	L	Gris

MOSQUETÓN GIRATORIO CON TAPA

N.º REF.	TAMAÑO	COLOR
14840	L	Gris

/// PATENTADO



5930

PEDIDO MÚLTIPLE 1

CESTO DE LONA



ASA DE CORREA

N.º REF.	TAMAÑO	COLOR
14930	L	Gris

ASA DE CORREA CON TAPA

N.º REF.	TAMAÑO	COLOR
14830	L	Gris

/// PATENTADO

5945 PEDIDO MÚLTIPLE 1

CESTO DE LONA XL - MOSQUETÓN GIRATORIO

MAXIMUM LOAD LIMIT
150 POUNDS
[68 KG]

VOLUMEN **XL**



MOSQUETÓN GIRATORIO XL **MOSQUETÓN GIRATORIO XL CON TAPA**

N.º REF.	TAMAÑO	COLOR	N.º REF.	TAMAÑO	COLOR
14945	XL	Gris	14845	XL	Gris

// PATENTADO

5970 PEDIDO MÚLTIPLE 1

CESTO DE POLIÉSTER - GANCHO GIRATORIO

MAXIMUM LOAD LIMIT
100 POUNDS
[45 KG]

VOLUMEN **M**



ENGANCHE GIRATORIO **ENGANCHE GIRATORIO CON TAPA**

N.º REF.	TAMAÑO	COLOR	N.º REF.	TAMAÑO	COLOR
14970	L	Negro	14870	L	Negro

// PATENTADO

5960 PEDIDO MÚLTIPLE 1

CESTO DE LONA CON ANILLAS EN D

MAXIMUM LOAD LIMIT
150 POUNDS
[68 KG]

VOLUMEN **L**



ASA DE CORREA CON ANILLAS EN D **ASA DE CORREA CON ANILLAS EN D CON TAPA**

N.º REF.	TAMAÑO	COLOR	N.º REF.	TAMAÑO	COLOR
14960	L	Gris	14860	L	Gris

// PATENTADO

5935 PEDIDO MÚLTIPLE 1

CESTO DE LONA XL

MAXIMUM LOAD LIMIT
150 POUNDS
[68 KG]

VOLUMEN **XL**



ASA DE CORREA XL **ASA DE CORREA XL CON TAPA**

N.º REF.	TAMAÑO	COLOR	N.º REF.	TAMAÑO	COLOR
14935	XL	Gris	14835	XL	Gris

// PATENTADO

5975 PEDIDO MÚLTIPLE 1

CESTO DE POLIÉSTER

MAXIMUM LOAD LIMIT
100 POUNDS
[45 KG]

VOLUMEN **M**



ASA DE CORREA **ASA DE CORREA CON TAPA**

N.º REF.	TAMAÑO	COLOR	N.º REF.	TAMAÑO	COLOR
14975	L	Negro	14875	L	Negro

// PATENTADO

5937/5938 PEDIDO MÚLTIPLE 1

TAPA DE SEGURIDAD PARA CESTO - POLIÉSTER



5937 **5938**

N.º REF.	TAMAÑO	COLOR
14938	32 cm (12,5" D)	Negro
14937	41 cm (16,5" D)	Negro



CREMALLERAS PARA TRABAJOS PESADOS

Las cremalleras para trabajos pesados ofrecen un rendimiento y calidad excelentes.

MATERIAL BALÍSTICO

El tejido para trabajos pesados es extremadamente resistente a la abrasión.



BASE REFORZADA

Proporciona una base sólida y ofrece una protección excelente contra el desgaste y la humedad para sus herramientas.

SURTIDO DE BOLSILLOS

Un gran número de bolsillos permite albergar una gran variedad de herramientas para todo tipo de trabajadores.

ANILLAS EN FORMA DE D PARA CUERDAS DE AMARRE PARA HERRAMIENTAS

Las anillas con forma de D interiores y exteriores permiten acoplar fácilmente cuerdas de amarre para herramientas para trabajos en altura, así como aplicaciones FME/FOD.



5843

PEDIDO MÚLTIPLE
1

Mochila PORTAHERRAMIENTAS



• 34 cm L x 22 cm An x 61 cm Al (13,5" L x 8,5" An x 18" Al)

N.º REF.	TAMAÑO	COLOR
19321	—	Negro

5517/5527

PEDIDO MÚLTIPLE
1

BOLSAS PARA PIEZAS CON CIERRE SUPERIOR



- Poliéster balístico 1680D
- Cierre con bisagra a presión para mayor seguridad
- Dos anillas en D exteriores para acoplar cuerdas de amarre
- Correas diseñadas para conectarlo y retirarlo rápidamente
- 25 cm L x 15 cm An x 29 cm Al (10" L x 6" An x 11,5" Al)

N.º REF.	TAMAÑO	CIERRE
13627	—	Cierre con bisagra
13647	—	Cierre con cremallera

// PATENTADO

5561 PEDIDO MÚLTIPLE 1

PORTAHERRAMIENTAS PEQUEÑO

MAXIMUM LOAD LIMIT
5 POUNDS
[2.3 KG]

- Poliéster balístico 1680D
- Para alicates, pinzas y llaves
- Dos anillas en D para acoplar cuerdas de amarre
- Correas diseñadas para conectarlo y retirarlo rápidamente
- 11 cm L x 6 cm An x 22 cm Al (4,5" x 2,5" An x 8,5" Al)

N.º REF.	TAMAÑO	COLOR
13561	—	Gris

// PATENTADO

5562 PEDIDO MÚLTIPLE 1

PORTAMARTILLOS

MAXIMUM LOAD LIMIT
5 POUNDS
[2.3 KG]

- Poliéster balístico 1680D
- Para martillos y mazas estándar
- Dos anillas en D para acoplar cuerdas de amarre
- Correas diseñadas para conectarlo y retirarlo rápidamente
- 15 cm L x 8 cm An x 20 cm Al (6" L x 3" An x 8" Al)

N.º REF.	TAMAÑO	COLOR
13662	—	Gris

// PATENTADO

5563 PEDIDO MÚLTIPLE 1

PORTAHERRAMIENTAS (ELÉCTRICAS)

MAXIMUM LOAD LIMIT
5 POUNDS
[2.3 KG]

- Poliéster balístico 1680D
- Para taladradoras y percutoras eléctricas sin cable
- Dos anillas en D para acoplar cuerdas de amarre
- Correas diseñadas para conectarlo y retirarlo rápidamente
- 20 cm L x 6 cm An x 30 cm Al (8" L x 2,5" An x 12" Al)

N.º REF.	TAMAÑO	COLOR
13563	—	Gris

// PATENTADO

5516/5518 PEDIDO MÚLTIPLE 1

BOLSA PARA HERRAMIENTAS CON CIERRE SUPERIOR - CON CORREAS Y LAZO

MAXIMUM LOAD LIMIT
33 POUNDS
[15 KG]

5516

5518

- 28 cm L x 11 cm An x 28 cm Al (11" L x 4,5" An x 11" Al)

DISEÑO CON CORREAS			DISEÑO DE LAZO		
N.º REF.	TAMAÑO	COLOR	N.º REF.	TAMAÑO	COLOR
13640	—	Gris	13642	—	Gris

// PATENTADO

5725/5728 PEDIDO MÚLTIPLE 1

BOLSA PORTAHERRAMIENTAS CON CIERRE ESTÁNDAR Y ALTA

MAXIMUM LOAD LIMIT
25 POUNDS
[12 KG]

5725

5728

- 25 cm L x 13 cm An x 23 cm Al (10" L x 5" An x 9" Al)
- 25 cm L x 13 cm An x 33 cm Al (10" L x 5" An x 13" Al)

ESTÁNDAR			ALTA		
N.º REF.	TAMAÑO	COLOR	N.º REF.	TAMAÑO	COLOR
14425	—	Blanco	14428	—	Blanco

// PATENTADO

5528/5538 PEDIDO MÚLTIPLE 1

BOLSA PARA PIEZAS CON CIERRE

MAXIMUM LOAD LIMIT
20 POUNDS
[9.1 KG]

5528

5538

- 19 cm L x 19 cm An x 30 cm Al (7,5" L x 7,5" An x 12" Al)

N.º REF.	TAMAÑO	COLOR	N.º REF.	TAMAÑO	COLOR
13628	—	Negro	13638	—	Naranja

// PATENTADO



LA GRAVEDAD DUELE

// SOLUCIONES DE SEGURIDAD FRENTE A CAÍDAS DE OBJETOS //



TENACES DESDE 1983.

**SEDE SOCIAL INTERGALÁCTICA: 44° 58' 18,31" N 93° 09' 12,88" O ALT. 934 PIES.
1021 BANDANA BOULEVARD EAST SUITE 220 SAINT PAUL, MN, EE. UU. 55108
TELÉFONO 651 642 9889 // 800 225 8238 WWW.ERGODYNE.COM**

©2018 Ergodyne. Todos los derechos reservados. Todos los males evitados. Ergodyne, Ergoman y el diseño de Ergoman, el logotipo de Tenacious Work Gear, Ergodyne Tenacious Work Gear, Arsenal, Chill-Its, GloWear, Nu²O, Squids, Sticky Fingers, ProFlex, CORE Performance Work Wear, N-Ferno y SHAX son marcas comerciales registradas propiedad de Ergodyne y están protegidas en EE. UU. y en el extranjero. Be Tenacious, BET (Beverage Extrication Tool), Open-Center Stay, Perfor-air, Power Panel Positioner, Storm Drains, Products for Occupational Athletes, Trex, Hot Rox, Tenacious-U, ZeroRebound, Lil' Buddies, Skullerz y Tenacious Testers son marcas comerciales registradas propiedad de Ergodyne. Las marcas comerciales mencionadas en el presente documento tienen un fin meramente identificativo y son propiedad de sus respectivos dueños. Todas las demás denominaciones de productos nombradas en este documento pueden ser marcas comerciales o marcas registradas propiedad de sus respectivos dueños. Ergodyne es una división de Tenacious Holdings Inc.