




TRUCK STORAGE SOLUTIONS
 SECURING YOUR REPUTATION®

INSTALLATION MANUAL

Aluminum & Steel Hi-Side/Super Side Boxes
 Model 246-3-02 through 396-5-02

WWW.WEATHERGUARD.COM

ATTENTION: PLEASE READ AND UNDERSTAND ALL INSTRUCTIONS AND WARNINGS BEFORE ASSEMBLING, INSTALLING OR USING THIS PRODUCT.



PRODUCT REGISTRATION

Model# _____ Serial# _____

*For your convenience,
 place product
 registration tear-off
 sticker here.*

Purchased Date: _____

Place of purchase: _____

Key Code: _____

DANGER

Danger of explosion. Do not use this product for storing or transporting flammables, explosives, hazardous materials, or hazardous waste, such as containers of gasoline, solvents, gun powder, dynamite, propane tanks, acetylene tanks and cutting torches. Failure to heed this warning will result in death or serious injury.

WARNING

This product is only intended and safe for use in storing and transporting small tools, equipment and other similar materials. This product can reduce the driver's ability to clearly see road-ways, vehicular or pedestrian traffic and other objects through the rear and side windows of the vehicle, which may cause an accident. Extra precautions should be taken when driving a vehicle with this product. Make all adjustments necessary to ensure maximum visibility, including but not limited to, changing mirror and seating positions. State and local laws may prohibit obstruction of windows in a moving vehicle.

These instructions are to be followed using the parts and fasteners supplied for proper installation. Any modifications or improper installation of this product will create a hazardous condition that could result in death, serious personal injury and/or property damage. All floor mounting bolts near the fuel tank area should be installed from the underside of the vehicle, to guard against the fuel tank being punctured in the event of a collision. This would mean not using Blind Fasteners in this area. Holes in this area should be 5/16". Ensure ample space in roof ribs and sidewall ribs for mounting screws so as not to puncture exterior roof or wall.

Do not install this product where it could interfere with deployment of air bags. Failure to comply could result in death or serious body injury.

CAUTION

Prior to drilling, so as not to cut electric wires, fuel lines, brake lines, etc., check behind and underneath drilling and mounting locations. To keep debris out of your eyes when checking the underside of the vehicle, or when drilling, always wear protective eye wear. Failure to heed this warning may result in moderate injury.

– NOTICE –

Any modification or unintended use of this product shall immediately void all manufacturers warranties. Manufacturer disclaims all liability for injuries to persons or property resulting from any modification to, or unintended use of this product.

INSTALLATION TIME

Approximate installation time: 42 minutes per unit (0.7 hours) depending on truck equipment installation experience.

TOOLS REQUIRED













- 1/2" Open or Box End Wrench (2)
- Electric Drill
- 1/2" & 3/8" Drill Bits
- Carpenters Square
- Utility Knife or Scissors
- Tape
- 9/16" Open or Box End Wrench
- Measuring Tape/Ruler
- Pencil/Sharpie

PARTS LIST

- 1 - Hi-Side (or Super Hi-Side) Box
- 2 - Legs
- 2 - Mounting Pads (20" and/or 27" and/or 45")

BOLT KIT 32-0028

NOTE: Depending on your application you may end up with extra hardware after installation is complete.

	DESCRIPTION	QTY.
	1-3/4" Round Cap Plug	1
	5/16" Lock Washer	8
	5/16" Flat Washers	14
	5/16-18 Blind Fastener	4
	Installation Tool	1
	5/16-18 x 2-1/4" Black Oxide Bolt	1
	5/16-18 x 1-1/4" Hex Bolt	4
	5/16-18 x 1" Hex Bolt	4
	5/16-18 Nylon Lock Nut	12
	"J" Bolt	4
	Plastic Retaining Washer	4
	Fender Washer	4

INSTALLATION INSTRUCTIONS


NOTE: If installing the box on top of a stake bed, disregard these instructions. Mount the box with the bottom fully supported or structural damage will occur to the box.

NOTE: When installing in a pickup bed the box must be installed per these instructions using the mounting legs supplied. This box must never be bolted to a ladder rack or structural damage will occur to the box.


NOTE: To prevent rust from occurring, touch-up any drilled holes.

STEP 1. Park the vehicle as level as possible.

STEP 2. Turn the box over, and at each end of the box, mark a 6" long line $\frac{7}{8}$ " in from and parallel to the end. Start the line at the front of the bottom (see Figure 1). For Models 272-3-02/290-3-02/291-3-02/296-3-02/297-3-02/ 372-X-02/390-X-02/391-X-02/396-X-02, mark a 6" long line centered side to side on the box, 12" apart (see Figure 1.).



STEP 3. Place the Mounting Pads in position on top of the truck bed (as shown in Figure 2.). Tape the Mounting Pads to the truck bed in a few places to keep them from moving or falling off when installing the box.



STEP 4. Place the box in position on the bed side, support the rear of the box with scrap lumber or cribbing, and square the box to the bed. Level the box so the top is horizontal when viewed from the rear.

NOTE: Fasten the leg mounting feet directly to the floor, not on bed liners or floor mats.

STEP 5. Place one leg close to the rear corner of the box using a square to get a proper vertical setting. The closer the legs are mounted to the rear corner, the more stable the box will be.

NOTE: Leg can be mounted up to 3" maximum from rear corner of box (see Figure 2 inset).

NOTE 1: The foot of the Leg must be squarely mounted on or between the tops of the floor ribs.

STEP 6. Mark both leg foot holes on the floor of the truck bed, and both leg top holes in the end of the box.

STEP 7. Repeat leg placement and marking process at the other end of the box.


STEP 8. Using the bed lip as a guide, mark the underside of the box at the point where the box and bed lip meet at the ends of the box, and in the center of the box if installing a 272-3-02/290-3-02/291-3-02/296-3-02/297-3-02/372-X-02/390-X-02/391-X-02/396-X-02 (see Figure 1). If there is a stake pocket in the truck bed below the point where any of the 6" long lines intersect the truck bed, mark the truck bed at that point.

STEP 9. Remove the box and turn it over. Mark the box in two locations for drilling (four for Models 272-3-02/290-3-02/291-3-02/296-3-02/297-3-02/372-X-02/390-X-02/391-X-02/396-X-02). Mark these holes 1/2" inward of the marked line, and on the 6" long lines (see Figure 1).

STEP 10. If a stake pocket interfered with any "J" bolt mounting location, it will be necessary to drill the box with a 1/2" drill for that "J" bolt, and to drill the stake pocket at the mark with a 1/2" drill bit, with the top of the hole even with the bottom edge of the bed lip. Drill all box marks with a 3/8" drill bit. Drill the floor marks with a 1/2" drill bit. Install Blind Fasteners in the floor (See Blind Fastener Instructions).

STEP 11. Fasten the Legs to the box.

STEP 12. Install the "J" Bolts through the holes you have drilled, and attach the Plastic Retaining Washer, Fender Washer and Nylon Lock Nut (see Figure 3.). Tighten the nut to the top threads of the "J" Bolt 1/4 turn into the nylon.



STEP 13. Stand the box upright and turn the "J" bolts to the side so they won't interfere when placing the box on the bed of the truck. Set the box in place on the truck bed.

NOTE: When placing the box back in position, if it was necessary to drill a stake pocket, that "J" bolt will have to be held on an angle from the underside of the box and guided into the hole in the stake pocket.

STEP 14. Fasten the Leg feet to the floor.

STEP 15. Turn the "J" bolts so they are under the lip of the bed. Pull the "J" Bolt up until it contacts the lip of the bed. Push the Plastic Retaining Washer down, using the Fender Washer, so the "J" Bolt is held in position. Tighten the Nylon Lock Nut, making sure the "J" Bolt hook remains under the lip of the truck bed.

NOTE: Periodically check the tightness of "J" bolts to insure proper attachment.


STEP 16. Snap the Cap Plug into the bottom hole (plug may be pulled when cleaning inside the box).

INSTALLATION INSTRUCTIONS USING BLIND FASTENERS

STEP 1. Place a drop of oil on the black oxide bolt before assembling.

STEP 2. Place the Blind Fastener in the hole and use a 1/2" wrench to tighten black hex bolt until the blind fastener is fully seated.

NOTE: When setting black hex bolt, it will start out hard. As the Blind Fastener "bulbs" out it will get easier, until it bottoms out or sets. Make sure the Blind Fastener and Installation Tool do not turn during installation.



SERVICE PARTS

FOR ADDITIONAL REPLACEMENT PARTS GO TO WWW.WEATHERGUARD.COM

PART NO.	DESCRIPTION
70136	ARMOR TUF® Brite White Touchup Paint 1/2 oz.
32-0028	Bolt Kit
7749	Grommet Kit
7101-3	Replacement Hi-Side Leg-White
886-1CN	WEATHER GUARD® White Touch up Paint 12 oz.
7101-5	Replacement Hi-Sides Leg-Black
70168-XXX	D-Handle Lock Cylinder (XXX = Key Code)
70167-XXX	D-Handle Lock Kit (XXX = Key Code)
70151-3	Replacement Door 246/290-3-02
70152-3	Replacement Door 247/291-3-02
70153-3	Replacement Door 264-3-02
70154-3	Replacement Door 265-3-02
70155-3	Replacement Door 272-3-02
70156-3	Replacement Door 296-3-02
70157-3	Replacement Door 297-3-02
70158-0	Replacement Door 346/390-0-02
70158-5	Replacement Door 346/390-5-02
70159-0	Replacement Door 347/391-0-02

PART NO.	DESCRIPTION
70159-5	Replacement Door 347/391-5-02
70160-0	Replacement Door 364-0-02
70160-5	Replacement Door 364-5-02
70161-0	Replacement Door 365-0-02
70161-5	Replacement Door 365-5-02
70162-0	Replacement Door 372-0-02
70162-5	Replacement Door 372-5-02
70163-0	Replacement Door 396-0-02
70163-5	Replacement Door 396-5-02
70164	Door Cables (13") and Carbiners
70165	Door Cables (16") and Carbiners
70166	Door Cables (24") and Carbiners
70169	Latch Rods for 246/247/346/347/290/291/390/391-X-02
70170	Latch Rods for 264/265/364/365-X-02
70171	Latch Rods for 272/372-X-02
70172	Latch Rods for 296/297/346-X-02
70173	Weather Strip Kit for "-02" Hi-Sides/Super Sides

KNAACK LLC LIMITED LIFETIME WARRANTY FOR WEATHER GUARD® PRODUCTS

WEATHER GUARD® Products — Limited Lifetime Warranty

(Purchased on or after 1/1/2009)

Knaack LLC (the “Manufacturer”) warrants to the original purchaser only that WEATHER GUARD® Truck and Van Products (the “WEATHER GUARD® Product”) will be free from defects in material and workmanship from the date of purchase and continuing for the expected lifetime of the WEATHER GUARD® Product. A copy of the original sales receipt must be supplied to the Manufacturer at the time a warranty claim is made. This warranty terminates if the original purchaser transfers the WEATHER GUARD® Product to any other person.

What is Covered

All WEATHER GUARD® Products identified above that are purchased on or after January 1, 2009.

What We Will Do to Correct Problems

Subject to the limitations and exclusions described in this limited warranty, the Manufacturer will remedy defects in materials or workmanship by providing one of the following remedies at its option and without charge to the original purchaser for parts or labor: (a) repairing the defective portion of the WEATHER GUARD® Product or (b) replacing the entire WEATHER GUARD® Product. In addition, the manufacturer may elect at its option, not to repair or replace the WEATHER GUARD® Product, but rather issue to the original purchaser a refund equal to the purchase price paid for the WEATHER GUARD® Product or a credit to be used toward the purchase of new WEATHER GUARD® Product.

What is Not Covered

This limited warranty expressly excludes:

- Defects caused by normal wear and tear, cosmetic rust, scratches, accidents, unlawful vehicle operation, or modification to the product, or any types or repair of a WEATHER GUARD® Product other than those authorized or provided by the Manufacturer.
- Defects resulting from conditions beyond the Manufacturer’s control including, but not limited to misuse, overloading, or failure to assemble, mount or use the WEATHER GUARD® Product in accordance with the Manufacturer’s written instructions or guidelines included with the WEATHER GUARD® Product or made available to the original purchaser.
- Damage to the contents of the box or vehicle.
- TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, IN NO EVENT SHALL THE MANUFACTURER BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING ANY ECONOMIC LOSS, WHETHER RESULTING FROM NONPERFORMANCE, USE, MISUSE OR INABILITY TO USE THE WEATHER GUARD® PRODUCT OR THE MANUFACTURER’S NEGLIGENCE.

No Other Express Warranty Applies

This Limited Lifetime Warranty is the sole and exclusive warranty for WEATHER GUARD® products. No employee, agent, dealer, or other person is authorized to alter this warranty or make any other warranty on behalf of Knaack LLC.

Notification Procedures

If the WEATHER GUARD® Product does not conform with the terms of this limited warranty, the original owner must promptly notify the Manufacturer in writing upon discovery of the nonconformity. In order to receive the remedies under this limited warranty, the warranty claim must describe the nature of the nonconformity, and a copy of the original sales receipt, invoice, bill or other proof of purchase must accompany the claim. Repairs or modifications made to the WEATHER GUARD® Product by other than the Manufacturer or its authorized agent will nullify this limited warranty. Coverage under this limited warranty is conditioned at all times upon the owner’s compliance with these required notification and repair procedures. Warranty claims must include reciprocal contact information and may be made via certified mail to:

**Knaack LLC
ATTN: Warranty Claims
420 E. Terra Cotta Avenue
Crystal Lake, IL 60014**

If you have any questions, please call toll free at 1-800-456-7865.

©2013 Knaack LLC





TRUCK STORAGE SOLUTIONS


SECURING YOUR REPUTATION®

MANUAL DE INSTALACIÓN

Cajas lateral alta y extra alta de aluminio y acero
Modelos 246-3-02 hasta 396-5-02

WWW.WEATHERGUARD.COM

**ATENCIÓN: LEA Y ENTIENDA TODAS LAS INSTRUCCIONES
Y ADVERTENCIAS ANTES DE ARMAR, INSTALAR O UTILIZAR ESTE PRODUCTO**



REGISTRO DEL PRODUCTO

No. de modelo _____ No. de serie _____

*Para su comodidad,
coloque la etiqueta
autoadhesiva
de registro del
producto aquí.*

Fecha de compra: _____

Lugar de compra: _____

Código: _____

! PELIGRO

Peligro de explosión. No utilice este producto para almacenar ni transportar productos inflamables, explosivos, materiales peligrosos ni residuos peligrosos, como recipientes de gasolina, solventes, pólvora, dinamita, tanques de propano, tanques de acetileno y sopletes. No seguir esta advertencia podría provocar la muerte o lesiones graves.

! ADVERTENCIA

Este producto está diseñado y es seguro para usarse únicamente en el almacenamiento y transporte de herramientas pequeñas, equipo y otros materiales semejantes. El uso de este producto puede reducir la capacidad del conductor para ver con claridad la carretera, el tráfico de vehículos o peatones y otros objetos a través del cristal trasero o las ventanillas del vehículo, lo cual puede ocasionar un accidente. Se deberán tomar precauciones adicionales al conducir un vehículo equipado con este producto. Haga todos los ajustes necesarios para garantizar la visibilidad máxima como cambiar la posición de los espejos y los asientos. Las leyes estatales y locales podrían prohibir la obstrucción de los cristales de un vehículo en movimiento.

Se deben seguir estas instrucciones utilizando las piezas y sujetadores suministrados para realizar una instalación adecuada. Toda modificación hecha a este producto o la instalación inadecuada de este podría ocasionar una condición peligrosa que podría provocar la muerte, lesiones personales graves o daños a la propiedad. Todos los pernos de montaje para piso cerca del área del tanque de combustible deben instalarse desde la parte inferior del vehículo para proteger el tanque de combustible contra perforaciones, en caso de una colisión. Esto significaría que no use sujetadores ciegos en esta zona. Los orificios en esta zona deben ser de 5/16 pulg. Asegúrese de dejar suficiente espacio para los tornillos de montaje en los rebordes del techo o de la pared lateral, para no perforar el techo exterior ni la pared.

No instale este producto donde pudiera interferir con el despliegue de las bolsas de aire. No seguir estas advertencias podría provocar la muerte o lesiones graves.

! PRECAUCIÓN

Antes de usar el taladro, con el fin de no cortar cables eléctricos, tubería de combustible, líneas de frenos, etc., revise detrás o debajo de los sitios de perforación y montaje. Para evitar que entren a sus ojos objetos extraños al revisar la parte inferior del vehículo o al perforar, utilice siempre gafas de protección. No seguir esta advertencia podría provocar lesiones moderadas.

– AVISO –

Cualquier modificación o uso indebido de este producto anulará inmediatamente toda garantía del fabricante. El fabricante se exime de toda responsabilidad por lesiones a personas o daños a la propiedad que resulten de la modificación o el uso indebido de este producto.

TIEMPO DE INSTALACIÓN

Tiempo aproximado de instalación: 42 minutos por unidad (0.7 horas), esto depende de la experiencia en la instalación de equipos para camionetas.

HERRAMIENTAS NECESARIAS













- Llave de tuercas de boca abierta o cerrada de 1/2 pulg. (2)
- Taladro eléctrico
- Brocas para taladro de 1/2 y 3/8 pulg.
- Escuadra de carpintero
- Tijeras o cuchilla multiuso
- Cinta
- Llave de tuercas de boca abierta o cerrada de 9/16 pulg.
- Cinta métrica/regla
- Lápiz/marcador de tinta permanente

Lista de piezas

1 - Caja lateral alta (o extra alto) 2 - Patas 2 - Almohadillas de montaje (de 20 y/o 27 y/o 45 pulg.)

JUEGO DE PERNOS 32-0028

NOTA: Según su aplicación, podrían sobrarle herrajes después de terminar con la instalación.

	Descripción	Cant.
	Tapón redondo de 1-3/4 pulg.	1
	Arandela de presión de 5/16 pulg.	8
	Arandelas planas de 5/16 pulg.	14
	Sujetador ciego de 5/16-18	4
	Herramienta de instalación	1
	Perno negro óxido de 5/16-18 x 2-1/4 pulg.	1
	Perno hexagonal de 5/16-18 x 1-1/4 pulg.	4
	Perno hexagonal de 5/16-18 x 1 pulg.	4
	Tuerca de bloqueo de nailon de 5/16-18	12
	Perno en "J"	4
	Arandela retenedora de plástico	4
	Arandela de aleta	4

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


NOTA: Si se realiza la instalación de la caja sobre una plataforma de estaca, ignore estas instrucciones. Monte la caja con la parte inferior totalmente apoyada para evitar que la estructura de la caja se dañe.

NOTA: Cuando se realiza la instalación en la plataforma de una camioneta, la caja debe ser instalada según estas instrucciones y utilizando las patas de montaje incluidas. No se debe atornillar esta caja a un soporte para escalera para evitar que la estructura de esta se dañe.


NOTA: Para evitar la oxidación, coloque pintura de retoque en los orificios perforados.

PASO 1. Estacione el vehículo sobre una superficie lo más nivelada posible.

PASO 2. Dé vuelta a la caja y marque una línea de 6 pulg. de largo en cada extremo de la caja a 7/8 pulg. hacia adentro del extremo y paralelo a este. Comience la línea en el frente de la parte inferior (consulte la figura 1). Para los modelos 272-3-02/290-3-02/291-3-02/296-3-02/297-3-02/372-X-02/390-X-02/391-X-02/396-X-02, marque una línea central de un lado a otro de la caja de 6 pulg., con una distancia de 12 pulg. (consulte la figura 1).



PASO 3. Coloque las almohadillas de montaje en posición sobre la plataforma de la camioneta (como se muestra en la figura 2). Pegue con cinta las almohadillas de montaje a la plataforma de la camioneta en algunos lugares para evitar que se muevan o se caigan cuando se instale la caja.



PASO 4. Coloque la caja en posición en el costado de la plataforma, sostenga la parte trasera de la caja con tacos o barras de maderas y ubique la caja en ángulo recto con respecto a la plataforma. Nivele la caja de tal forma que, vista desde atrás, la parte superior esté en posición horizontal.

NOTA: Sujete las bases de la pata de montaje directamente al piso, no al recubrimiento para la plataforma ni a las alfombras del piso.

PASO 5. Coloque una pata cerca de la esquina trasera de la caja utilizando una escuadra para alcanzar la posición vertical adecuada. Mientras más cerca se monten las patas a la esquina trasera, más estable estará la caja.

NOTA: La pata puede montarse hasta 3 pulg. como máximo de la esquina trasera de la caja (consulte el recuadro de la figura 2).

NOTA 1: La base de la pata debe montarse en escuadra sobre o entre las partes superiores de los rebordes del piso.

PASO 6. Marque los orificios de la base de la pata en el piso de la plataforma de la camioneta y los orificios superiores de la pata en el extremo de la caja.

PASO 7. Repita la colocación de la pata y el proceso de marcación en el otro extremo de la caja.


PASO 8. Con el reborde de la camioneta como guía, marque la parte inferior de la caja en el punto en donde la caja y el reborde de la camioneta se unen en los extremos de la caja y en el centro de la caja cuando se instala un modelo 272-3-02/290-3-02/291-3-02/296-3-02/297-3-02/372-X-02/390-X-02/391-X-02/396-X-02 (consulte la figura 1). Si existe una cavidad de la estaca en la plataforma de la camioneta debajo del punto en donde las líneas de 6 pulg. de largo se cruzan con la plataforma de la camioneta, marque la plataforma de la camioneta en ese punto.

PASO 9. Retire la caja y vuelva a darle vuelta. Marque la caja en dos lugares para realizar las perforaciones (cuatro para los modelos 272-3-02/290-3-02/291-3-02/296-3-02/297-3-02/372-X-02/390-X-02/391-X-02/396-X-02). Marque estos orificios 1/2 pulg. hacia adentro de la línea marcada y en las líneas de 6 pulg. de largo (consulte la figura 1).

PASO 10. Si una cavidad de la estaca interfiere con un perno en "J" en el lugar de montaje, será necesario perforar la caja con un taladro de 1/2 pulg. para ese perno en "J" y perforar la cavidad de la estaca en la marca con una broca de 1/2 pulg., con la parte superior del orificio al mismo nivel que la parte inferior del reborde de la camioneta. Perfore todas las marcas de la caja con una broca de 3/8 pulg. Perfore todas las marcas del piso con una broca de 1/2 pulg. Instale los sujetadores ciegos en el piso (Consulte las instrucciones para los sujetadores ciegos).

PASO 11. Ajuste las patas a la caja.

PASO 12. Instale los pernos en "J" a través de los orificios perforados y una la arandela retenedora de plástico, la arandela de aleta y la tuerca de bloqueo de nailon (consulte la figura 3). Ajuste la tuerca a las roscas superiores del perno en "J" con 1/4 de giro hacia adentro del nailon.



PASO 13. Levante el puntal de la caja y gire los pernos en "J" hacia los costados para que no interfieran al colocar la caja en la plataforma de la camioneta. Ubique la caja en posición sobre la plataforma de la camioneta.

NOTA: Al colocar la caja de nuevo en posición, si fuera necesario perforar una cavidad de la estaca, ese perno en "J" deberá mantenerse en ángulo desde el interior de la caja y ubicarse en el orificio de la cavidad de la estaca.

PASO 14. Ajuste las bases de la pata al piso.

PASO 15. Ajuste los pernos en "J" para que estén debajo del reborde de la camioneta. Jale el perno en "J" hacia arriba hasta que esté en contacto con el reborde de la camioneta. Empuje la arandela retenedora de plástico hacia abajo, utilizando la arandela de aleta, para que el perno en "J" se mantenga en posición. Ajuste la tuerca de bloqueo de nailon, asegurándose de que el gancho del perno en "J" permanezca debajo del reborde de la camioneta.

NOTA: Verifique periódicamente lo ajustado que están los pernos en "J" para garantizar que la fijación sea adecuada.


PASO 16. Coloque el tapón en el orificio inferior (el tapón puede sacarse al limpiar el interior de la caja).

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN CON SUJETADORES CIEGOS

PASO 1. Coloque una gota de aceite sobre el perno negro óxido antes de ensamblarlo.

PASO 2. Coloque el sujetador ciego en el orificio y use una llave de 1/2 pulg. para ajustar el perno hexagonal negro hasta que el sujetador ciego esté totalmente asentado.

NOTA: Será difícil comenzar a girar el perno hexagonal negro al colocarlo. A medida que el sujetador ciego "sobresalga", será más fácil, hasta que llegue al fondo o se fije. Asegúrese de que el sujetador ciego y la herramienta de instalación no giren durante la instalación.



REPUESTOS

PARA OBTENER PIEZAS DE REPUESTO, VISITE WWW.WEATHERGUARD.COM

PIEZA NO.	Descripción
70136	Pintura de retoque blanca ARMOR TUF® de 1/2 onza
32-0028	Juego de pernos
7749	Juego de arandelas
7101-3	Pata lateral alta blanca de repuesto
886-1CN	Pintura de retoque blanca WEATHER GUARD® de 12 onzas
7101-5	Pata lateral alta negra de repuesto
70168-XXX	Cilindro de la cerradura de manija en D (XXX = Código)
70167-XXX	Juego de cerradura de manija en D (XXX = Código)
70151-3	Puerta 246/290-3-02 de repuesto
70152-3	Puerta 247/291-3-02 de repuesto
70153-3	Puerta 264-3-02 de repuesto
70154-3	Puerta 265-3-02 de repuesto
70155-3	Puerta 272-3-02 de repuesto
70156-3	Puerta 296-3-02 de repuesto
70157-3	Puerta 297-3-02 de repuesto
70158-0	Puerta 346/390-0-02 de repuesto
70158-5	Puerta 346/390-5-02 de repuesto
70159-0	Puerta 347/391-0-02 de repuesto

PIEZA NO.	Descripción
70159-5	Puerta 347/391-5-02 de repuesto
70160-0	Puerta 364-0-02 de repuesto
70160-5	Puerta 364-5-02 de repuesto
70161-0	Puerta 365-0-02 de repuesto
70161-5	Puerta 365-5-02 de repuesto
70162-0	Puerta 372-0-02 de repuesto
70162-5	Puerta 372-5-02 de repuesto
70163-0	Puerta 396-0-02 de repuesto
70163-5	Puerta 396-5-02 de repuesto
70164	Cables de puerta (13 pulg.) y mosquetones
70165	Cables de puerta (16 pulg.) y mosquetones
70166	Cables de puerta (24 pulg.) y mosquetones
70169	Varillas de cerrojo para 246/247/346/347/290/291/390/391-X-02
70170	Varillas de cerrojo para 264/265/364/365-X-02
70171	Varillas de cerrojo para 272/372-X-02
70172	Varillas de cerrojo para 296/297/346-X-02
70173	Juego de burlete para laterales altos/extra altos "-02"

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA DE KNAACK LLC PARA PRODUCTOS WEATHER GUARD®

Productos WEATHER GUARD® — Garantía limitada de por vida (Comprados a partir del 1/1/2009)

Knaack LLC (el "Fabricante") garantiza únicamente al comprador original que los productos WEATHER GUARD® para vans y camionetas (el "producto WEATHER GUARD®") estarán libres de defectos en materiales y mano de obra a partir de la fecha de compra y continuarán así durante la vida útil esperada del producto WEATHER GUARD®. En el momento de hacer una reclamación de garantía se deberá presentar al Fabricante una copia del recibo de venta original. Esta garantía termina si el comprador original transfiere el producto WEATHER GUARD® a cualquier otra persona.

Lo que se cubre

Todos los productos WEATHER GUARD® identificados anteriormente que se compren a partir del 1 de enero de 2009.

Qué haremos para corregir problemas

Sujeto a las limitaciones y exclusiones descritas en esta garantía limitada, el Fabricante reparará los defectos en materiales o mano de obra al suministrar uno de los siguientes remedios, a su opción y sin cargo para el comprador original de piezas o mano de obra: (a) reparar la parte defectuosa del producto WEATHER GUARD® o (b) reemplazar por completo el producto WEATHER GUARD®. Además, el fabricante puede elegir, a su opción, no reparar ni reemplazar el producto WEATHER GUARD®, sino más bien otorgar al comprador original un reembolso equivalente al precio de compra pagado por el producto WEATHER GUARD® o un crédito para que se use para la compra de un producto WEATHER GUARD® nuevo.

Lo que no se cubre

Esta garantía limitada excluye expresamente:

- Defectos ocasionados por el uso y desgaste normales, corrosión cosmética, rayones, accidentes, operación ilegal del vehículo o modificación al producto, o cualquier tipo o reparación de un producto WEATHER GUARD® que no sea lo autorizado o suministrado por el Fabricante.
- Defectos que sean consecuencia de condiciones más allá del control del Fabricante que incluyen, entre otras, mal uso, sobrecarga o no ensamblar, montar o usar el producto WEATHER GUARD® de acuerdo con las instrucciones o directrices por escrito del Fabricante incluidas con el producto WEATHER GUARD® o que estén disponibles para el comprador original.
- Daños al contenido de la caja o el vehículo.
- HASTA EL GRADO PERMITIDO POR LA LEY, EN NINGÚN CASO EL FABRICANTE SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, ESPECIAL, INDIRECTO O SECUNDARIO, QUE INCLUYA CUALQUIER PÉRDIDA ECONÓMICA, YA SEA QUE RESULTE POR LA FALTA DE DESEMPEÑO, USO, MAL USO O INCAPACIDAD DE USAR EL PRODUCTO WEATHER GUARD® O LA NEGLIGENCIA DEL FABRICANTE.

No se aplica otra garantía expresa

Esta garantía limitada de por vida es la única y exclusiva garantía para los productos WEATHER GUARD®. Ningún empleado, agente, distribuidor ni otra persona está autorizada para alterar esta garantía o para otorgar ninguna otra garantía en nombre de Knaack LLC.

Procedimientos de notificación

Si el producto WEATHER GUARD® no cumple con los términos de esta garantía limitada, el propietario original deberá notificar por escrito oportunamente al Fabricante en cuanto se descubra el incumplimiento. Para poder recibir las reparaciones según esta garantía limitada, la reclamación de garantía deberá describir la naturaleza del incumplimiento y la reclamación deberá ir acompañada por una copia del recibo de venta original, factura, cuenta u otro comprobante de compra. Las reparaciones o modificaciones que se hagan al producto WEATHER GUARD® por otros que no sean el Fabricante o el agente autorizado anularán esta garantía limitada. La cobertura según esta garantía limitada se condiciona en todo momento al cumplimiento del propietario con estos procedimientos requeridos de notificación y reparación. Las reclamaciones de garantía deberán incluir información de contacto recíproca y se pueden hacer mediante correo certificado a:

Knaack LLC
Atención: Las reclamaciones de garantía
420 E. Terra Cotta Avenue
Crystal Lake, IL 60014

Si tiene alguna consulta, llame al número gratuito 1-800-456-7865.
©2013 Knaack LLC





TRUCK STORAGE SOLUTIONS


SECURING YOUR REPUTATION®

MANUEL D'INSTALLATION

Caisses en aluminium et en acier à parois hautes ou surélevées
Modèles 246-3-02 jusqu'à 396-5-02

WWW.WEATHERGUARD.COM

ATTENTION: VEUILLEZ PRENDRE LE TEMPS DE LIRE ET DE COMPRENDRE L'ENSEMBLE DES DIRECTIVES ET DES AVERTISSEMENTS AVANT D'ASSEMBLER, D'INSTALLER OU D'UTILISER CE PRODUIT.



ENREGISTREMENT DU PRODUIT

N° de modèle _____ N° de série _____

*Pour votre
commodité,
placez l'autocollant
d'enregistrement
du produit ici.*

Date d'achat : _____

Lieu de l'achat : _____

Code de clé : _____

! DANGER

Danger d'explosion. Ne pas utiliser ce produit pour ranger ou transporter des substances inflammables, des explosifs, des matières dangereuses, des déchets dangereux, des bidons d'essence, des solvants, de la poudre à canon, de la dynamite, des bouteilles de propane, des bouteilles d'acétylène et des chalumeaux. Le non-respect de ces instructions et avertissements entraînera des blessures graves ou mortelles.

! AVERTISSEMENT

Ce produit est uniquement conçu pour ranger et transporter de petits outils, de l'équipement et autre matériel du même type, et n'est sécuritaire qu'à cette fin. L'utilisation de ce produit peut empêcher le conducteur de voir clairement la chaussée, la circulation automobile et piétonnière ainsi que d'autres objets à travers les vitres arrière et latérales du véhicule, ce qui peut causer un accident. User d'une plus grande prudence en conduisant un véhicule équipé de ce produit. Le conducteur doit faire tous les ajustements nécessaires pour assurer un maximum de visibilité, notamment en modifiant la position des rétroviseurs et des sièges. Il est possible que des lois provinciales et municipales interdisent d'obstruer certaines fenêtres d'un véhicule en mouvement.

Ces instructions doivent être suivies en utilisant les pièces et les fixations fournies pour une installation appropriée. Toute modification ou installation inappropriée de ce produit créera une situation dangereuse susceptible de causer des dommages matériels, des blessures corporelles graves et/ou la mort. Tous les boulons de fixation au plancher à proximité du réservoir de carburant doivent être posés par le dessous du véhicule pour éviter que le réservoir ne soit perforé lors d'une collision. Ceci signifie que les fixations aveugles ne doivent pas être utilisées dans cette zone. Les orifices doivent être de 5/16 po dans cette zone. S'assurer qu'il y a suffisamment d'espace dans les nervures de toit et les nervures de paroi latérale pour monter les vis de manière à ne pas perforer le mur ou le toit extérieur.

Ne pas installer ce produit là où il pourrait gêner le déploiement des coussins de sécurité gonflables. Le non-respect de ces instructions et avertissements peut entraîner des blessures graves ou mortelles.

! MISE EN GARDE

Afin d'éviter de couper les conduites de carburant, les conduites de frein, les fils électriques, etc., vérifier derrière ou sous les emplacements de perçage et de montage avant de percer. Toujours porter des lunettes protectrices pour se protéger les yeux de tout débris lors de la vérification du dessous du véhicule ou du perçage. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures modérées.

- AVIS -

Toute modification ou mauvaise utilisation de ce produit annule aussitôt l'ensemble des garanties du fabricant. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de blessures personnelles ou de dommages matériels découlant d'une modification ou d'une mauvaise utilisation de ce produit.

DURÉE D'INSTALLATION

Durée d'installation approximative : 42 min par unité (0,7 heure), en fonction de l'expérience acquise dans la pose d'équipement pour camionnettes.

OUTILS REQUIS













- (2) Clés ouvertes ou fermées de 1/2 po
- Perceuse électrique
- Mèches de 1/2 po et 3/8 po
- Équerre de charpentier
- Couteau utilitaire ou ciseaux
- Ruban adhésif
- Clé ouverte ou fermée de 9/16 po
- Ruban à mesurer / règle
- Crayon / pointe à marquer

LISTE DES PIÈCES

1 - Caisse à parois hautes (ou surélevées) • 2 - Pieds • 2 - Bandes protectrices (20 po et/ou 27 po et/ou 45 po)

ENSEMBLE DE BOULONS N° 32-0028

REMARQUE : En fonction de l'application, il est possible qu'il vous reste des ferrures de montage une fois l'installation terminée.

	DESCRIPTION	QTÉ.
	Capuchon rond 1-3/4 po	1
	Rondelle de sûreté 5/16 po	8
	Rondelles plates de 5/16 po	14
	Fixations aveugles 5/16-18	4
	Outil de pose	1
	Boulon ordinaire en oxyde noir 5/16 -18 x 2-1/4 po	1
	Boulon à tête hexagonale 5/16-18 x 1-1/4 po	4
	Boulon à tête hexagonale 5/16-18 x 1 po	4
	Écrou autobloquant 5/16-18	12
	Boulon en « J »	4
	Rondelle de retenue en plastique	4
	Rondelle protectrice	4

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION


REMARQUE : Si vous installez la caisse sur un plateau à ridelles, ignorez ces directives. Installez la caisse de manière à supporter entièrement son fond pour éviter de causer des dommages structurels à la caisse.

REMARQUE : Pour installer la caisse dans la boîte d'une camionnette, suivez ces directives et utilisez les pieds de montage inclus. Cette caisse ne doit jamais être boulonnée à un porte-échelle au risque de causer des dommages structurels à la caisse.


REMARQUE : Pour empêcher la rouille d'apparaître, retouchez chaque trou percé.

ÉTAPE 1. Stationnez le véhicule à niveau, autant que possible.

ÉTAPE 2. Retournez la caisse à l'envers et, à chaque extrémité, tracez une ligne de 6 po de longueur située à 7/8 po de chaque extrémité et parallèle à celle-ci. Commencez par la ligne sur l'avant du fond de la caisse (voir figure 1). Pour les modèles 272-3-02/290-3-02/291-3-02/296-3-02/297-3-02/372-X-02/390-X-02/391-X-02/396-X-02, tracez deux lignes de 6 po de longueur, centrées côte à côte à 12 po d'intervalle (voir figure 1).



ÉTAPE 3. Placez les bandes protectrices sur le dessus des parois de la camionnette (tel qu'illustré à la Figure 2). Fixez les bandes protectrices aux parois de la camionnette en plaçant du ruban adhésif à quelques endroits pour les empêcher de bouger ou de tomber pendant l'installation.



ÉTAPE 4. Placez la caisse sur la paroi en soutenant l'arrière avec un morceau de bois ou tout autre objet servant à caler, en vous assurant qu'elle est d'équerre avec la paroi. Mettez la caisse de niveau de sorte que son dessus soit horizontal lorsque vous la regardez de l'arrière.

REMARQUE : Fixez le pied de montage directement au plateau et non sur un revêtement ou un tapis au fond de la boîte.

ÉTAPE 5. Placez un pied près du coin arrière de la caisse et vérifiez sa verticalité avec une équerre. Plus le pied est près du coin de la caisse, plus celle-ci sera stable.

REMARQUE : Le pied peut être fixé jusqu'à un maximum de 3 po du coin arrière de la caisse (voir l'image en médaillon de la figure 2).

REMARQUE 1 : Le bas du pied doit être placé à angle droit sur les nervures du plateau ou entre celles-ci.

ÉTAPE 6. Marquez les deux trous à percer sur le plateau de la camionnette, et ceux à percer en haut, près de l'extrémité de la caisse.

ÉTAPE 7. Suivez la même méthode pour le pied de l'autre extrémité de la caisse.


ÉTAPE 8. En utilisant la lèvre de la paroi comme guide, marquez le dessous de la caisse à l'endroit où la caisse et la lèvre de la paroi se rencontrent aux extrémités de la caisse, et au centre de celle-ci si vous installez un modèle 272-3-02/290-3-02/291-3-02/296-3-02/297-3-02/372-X-02/390-X-02/391-X-02/396-X-02 (voir figure 1). S'il y a une gaine de poteau sur le plateau de la camionnette en dessous du point où les lignes de 6 po de longueur rencontrent la paroi, marquez la paroi à cet endroit.

ÉTAPE 9. Retirez la caisse et retournez-la. Marquez la caisse aux deux endroits pour le perçage (quatre pour les modèles 272-3-02/290-3-02/291-3-02/296-3-02/297-3-02/372-X-02/390-X-02/391-X-02/396-X-02). Marquez ces trous à 1/2 po à l'intérieur de la ligne et sur les lignes de 6 po de longueur (voir figure 1).

ÉTAPE 10. Si une gaine de poteau se trouve à l'endroit où devrait être un boulon en « J », il est nécessaire de percer la caisse d'un trou de 1/2 po pour ce boulon en « J » et de percer la gaine de poteau à l'endroit marqué avec une mèche de 1/2 po, le haut du trou étant au même niveau que le rebord inférieur de la lèvre de la paroi. Percez tous les points marqués sur la caisse avec une mèche de 3/8 po. Percez les points marqués sur le plateau de la camionnette avec une mèche de 1/2 po. Installez les fixations aveugles dans le plateau (voir les directives sur les fixations aveugles).

ÉTAPE 11. Fixez les pieds à la caisse.

ÉTAPE 12. Mettez les boulons en « J » dans les trous percés à cet effet et fixez-les avec les rondelles de sûreté en plastique, les rondelles protectrices et les écrous autobloquants (voir figure 3). Serrez l'écrou autobloquant sur la partie fileté des boulons en « J » d'un quart de tour dans le nylon.



ÉTAPE 13. Remettez la caisse à l'endroit et tournez les boulons en « J » sur le côté afin qu'ils ne gênent pas le positionnement de la caisse sur le plateau de la camionnette. Mettez la caisse en place sur le plateau de la camionnette.

REMARQUE : Lors du positionnement de la caisse, s'il a été nécessaire de percer la gaine d'un poteau, ce boulon en « J » devra être tenu à un angle par le dessous de la caisse et introduit dans le trou percé dans la gaine.

ÉTAPE 14. Fixez le pied au plateau.

ÉTAPE 15. Tournez les boulons en « J » afin qu'ils soient sous la lèvre de la paroi du plateau. Tirez sur les boulons en « J » jusqu'à ce qu'ils s'accrochent à la lèvre de la paroi. Poussez les rondelles de sûreté en plastique vers le bas, au moyen des rondelles protectrices, afin que les boulons en « J » soient maintenus en place. Serrez les écrous autobloquants en vous assurant que les boulons en « J » demeurent sous la lèvre de la paroi du plateau.

REMARQUE : Vérifiez périodiquement le serrage des boulons en « J » pour garantir une fixation adéquate.


ÉTAPE 16. Bouchez le trou du fond de la caisse avec le capuchon (vous pourrez l'enlever au moment de laver l'intérieur de la caisse).

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION À L'AIDE DES FIXATIONS AVEUGLES

ÉTAPE 1. Mettez une goutte d'huile sur le boulon d'oxyde noir pour le lubrifier avant l'assemblage.

ÉTAPE 2. Placez la fixation aveugle dans le trou et utilisez une clé de 1/2 po pour serrer le boulon hexagonal noir jusqu'à ce que la fixation aveugle soit complètement appuyée.

REMARQUE : Au début, le boulon hexagonal noir est difficile à tourner. À mesure que la fixation aveugle prend de l'expansion, le boulon est plus facile à visser jusqu'à ce que la fixation bloque en place. Assurez-vous que la fixation aveugle et l'outil de pose ne tournent pas durant l'installation.



PIÈCES DE RECHANGE

POUR D'AUTRES PIÈCES DE RECHANGE, ALLEZ SUR WWW.WEATHERGUARD.COM

PIÈCE NO.	DESCRIPTION	PIÈCE NO.	DESCRIPTION
70136	Peinture blanche brillante pour retouche ARMOR TUF® (1/2 oz)	70159-5	Porte de remplacement 347/391-5-02
32-0028	Ensemble de boulons	70160-0	Porte de remplacement 364-0-02
7749	Ensemble de passe-fil	70160-5	Porte de remplacement 364-5-02
7101-3	Pied blanc pour parois hautes	70161-0	Porte de remplacement 365-0-02
886-1CN	Peinture blanche en aérosol pour retouche WEATHER GUARD® (12 oz)	70161-5	Porte de remplacement 365-5-02
7101-5	Pied noir pour parois hautes	70162-0	Porte de remplacement 372-0-02
70168-XXX	Ensemble de barillet de serrure de poignée en D (XXX = code de clé)	70162-5	Porte de remplacement 372-5-02
70167-XXX	Ensemble de serrure de poignée en D (XXX = code de clé)	70163-0	Porte de remplacement 396-0-02
70151-3	Porte de remplacement 246/290-3-02	70163-5	Porte de remplacement 396-5-02
70152-3	Porte de remplacement 247/291-3-02	70164	Câbles de porte (13 po) et mousqueton
70153-3	Porte de remplacement 264-3-02	70165	Câbles de porte (16 po) et mousqueton
70154-3	Porte de remplacement 265-3-02	70166	Câbles de porte (24 po) et mousqueton
70155-3	Porte de remplacement 272-3-02	70169	Tiges de verrou pour modèles 246/247/346/347/290/291/390/391-X-02
70156-3	Porte de remplacement 296-3-02	70170	Tiges de verrou pour modèles 264/265/364/365-X-02
70157-3	Porte de remplacement 297-3-02	70171	Tiges de verrou pour modèles 272/372-X-02
70158-0	Porte de remplacement 346/390-0-02	70172	Tiges de verrou pour modèles 296/297/346-X-02
70158-5	Porte de remplacement 346/390-5-02	70173	Ensemble de bandes d'étanchéité pour parois hautes/surélevées de type 02
70159-0	Porte de remplacement 347/391-0-02		

GARANTIE LIMITÉE À VIE DE KNAACK LLC POUR LES PRODUITS WEATHER GUARD®

Produits WEATHER GUARD® — Garantie à vie limitée

(Acheté le 1er janvier 2009 ou après)

Knaack LLC (le « Fabricant ») garantit à l'acheteur d'origine uniquement que les produits Weather Guard pour fourgonnettes et camions (les « Produits Weather Guard ») seront exempts de vices de matériaux et de fabrication à compter de la date d'achat et pendant toute la durée de vie anticipée du produit Weather Guard. Une copie du reçu de vente d'origine doit être fournie au Fabricant au moment où est faite la réclamation au titre de la garantie. La présente garantie sera annulée si l'acheteur d'origine cède le produit WEATHER GUARD® à une autre personne.

Ce qui est couvert

Tous les produits WEATHER GUARD® identifiés ci-dessus qui ont été achetés le 1er janvier 2009 ou après.

Ce que nous ferons pour corriger le problème.

Sous réserve des limites et exclusions décrites dans la présente garantie limitée, le Fabricant prendra des mesures correctives en cas de vices de matériaux ou de fabrication en fournissant l'une des solutions suivantes, à sa seule discrétion et sans facturer les coûts des pièces et de la main-d'œuvre à l'acheteur d'origine : a) réparation de la partie défectueuse du produit WEATHER GUARD® ou b) remplacement du produit WEATHER GUARD® dans son intégralité. En outre, le Fabricant peut décider, à sa seule discrétion, de ne pas réparer ou remplacer le produit WEATHER GUARD®, mais de rembourser à l'acheteur d'origine le prix du produit WEATHER GUARD®, ou de créditer du montant du prix du produit WEATHER GUARD® en vue de l'achat d'un nouveau produit WEATHER GUARD®.

Ce qui n'est pas couvert

La présente garantie limitée exclut expressément :

- Les défauts causés par l'usure ordinaire, la rouille superficielle, les rayures, les accidents, l'utilisation illicite du véhicule, ou la modification du produit, ou tout type de réparation d'un produit WEATHER GUARD®, autre que ceux qui sont autorisés ou fournis par le Fabricant.
- Les défauts résultant de conditions hors du contrôle du Fabricant, y compris, sans s'y limiter, le mésusage, la surcharge ou le manquement à assembler, monter ou utiliser le produit WEATHER GUARD® conformément aux instructions ou directives écrites du Fabricant accompagnant le produit WEATHER GUARD® ou mises à la disposition de l'acheteur d'origine.
- Les dommages causés au contenu du coffre ou du véhicule.
- DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI, EN AUCUN CAS LE FABRICANT NE SERA TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES, SPÉCIAUX, INDIRECTS, OU CONSÉCUTIFS, Y COMPRIS LES PERTES FINANCIÈRES, QUE CEUX-CI RÉSULTENT DE LA NON-PERFORMANCE DU PRODUIT WEATHER GUARD, DE L'UTILISATION OU DU MÉSUSAGE DUDIT PRODUIT WEATHER GUARD® OU DE L'IMPOSSIBILITÉ DE L'UTILISER, OU DE LA NÉGLIGENCE DU FABRICANT.

Aucune autre garantie explicite ne s'applique

La garantie à vie limitée est la seule et unique garantie pour les produits WEATHER GUARD®. Aucun employé, agent, vendeur, ou autre personne n'est autorisé à modifier la présente garantie ou à créer une autre garantie au nom de Knaack LLC.

Procédures de notification

Si le produit WEATHER GUARD® n'est pas conforme aux modalités de la présente garantie limitée, le propriétaire d'origine devra en informer le Fabricant par écrit dans les plus brefs délais dès la découverte de la non-conformité. Afin de bénéficier des solutions prévues par la présente garantie limitée, la réclamation au titre de la garantie doit décrire la nature de la non-conformité et être accompagnée du reçu de vente d'origine, de la facture ou de toute autre preuve d'achat. Les réparations ou modifications faites sur le produit WEATHER GUARD® par toute personne autre que le Fabricant ou son agent autorisé annuleront la présente garantie limitée. La couverture aux termes de la présente garantie limitée dépend à tout moment de la conformité du propriétaire à ces procédures de notification et réparation. Les réclamations au titre de la garantie doivent inclure les coordonnées réciproques et être envoyées par courrier certifié à :

Knaack LLC

À L'ATTENTION DE : Réclamations au titre de la garantie

420 E. Terra Cotta Avenue Crystal Lake, IL 60014

Pour toute question, veuillez appeler le service à la clientèle au 1 800 456-7865.

©2013 Knaack LLC

