


Please read and save these instructions. Read through this owner's manual carefully before using product. Protect yourself and others by observing all safety information, warnings, and cautions. Failure to comply with instructions could result in personal injury and/or damage to product or property. Please retain instructions for future reference.



PULLER SERIES

**7-Ton 2 Jaws/Long Puller**  
Item no. 23MD28 Jaw Reach 8-3/4"



- Reference no.  
1 Forcing Screw  
2 Hex Head Cap Screw  
3 Strap  
4 Jaw  
5 Forged Head

**13-Ton 2 Jaws/Long Puller**  
Item no. 23MD30 Jaw Reach 11"  
23MD34 15-1/4"

**17-1/2 Ton 2 Jaws/Long Puller**  
Item no. 23MD33 Jaw Reach 14-1/2"  
23MD38 18-3/4"

**25-Ton 2 Jaws/Long Puller**  
Item no. 23MD36 Jaw Reach 15-1/2"  
23MD40 22-1/4"


**7-Ton 2/3 Jaws/Long Puller**  
Item no. 23MD29 Jaw Reach 8-3/4"



- Reference no.  
1 Forcing Screw  
2 Hex Head Cap Screw  
3 Strap  
4 Jaw  
5 Forged Head

**13-Ton 2/3 Jaws/Long Puller**  
Item no. 23MD31 Jaw Reach 11"  
23MD35 15-1/4"

**17 1/2-Ton 3 Jaws/Long Puller**  
Item no. 23MD32 Jaw Reach 14-1/2"  
23MD39 18-3/4"




- Reference no.  
1 Forcing Screw  
2 Hex Head Cap Screw  
3 Strap  
4 Jaw  
5 Forged Head

**25-Ton 3 Jaws/Long Puller**  
Item no. 23MD37 Jaw Reach 15-1/2"  
23MD41 22-1/4"




PULLER SERIES

**1-Ton 2 Jaws Puller**  
Item no. 23MD16 Jaw Reach 2-1/8"



- Reference no.  
1 Forcing Screw  
2 Hex Head Cap Screw  
3 Strap  
4 Jaw  
5 Forged Head


**1-Ton 3 Jaws Puller**  
Item no. 23MD17 Jaw Reach 2-1/8"



- Reference no.  
1 Forcing Screw  
2 Hex Head Cap Screw  
3 Strap  
4 Jaw  
5 Forged Head

**2-Ton 2 Jaws Puller**  
Item no. 23MD19 Jaw Reach 3-1/4"

**5-Ton 2 Jaws Puller**  
Item no. 23MD21 Jaw Reach 3-1/4"  
23MD26 5-1/2"




- Reference no.  
1 Forcing Screw  
2 Hex Head Cap Screw  
3 Strap  
4 Jaw  
5 Forged Head



PULLER SERIES


**2-Ton 2/3 Jaws Puller**  
Item no. 23MD20 Jaw Reach 3-1/4"

**5-Ton 2/3 Jaws Puller**  
Item no. 23MD22 Jaw Reach 3-1/4"  
23MD25 5-1/2"  
23MD27 5-1/2"



- Reference no.  
1 Forcing Screw  
2 Hex Head Cap Screw  
3 Strap  
4 Jaw  
5 Forged Head

**7-Ton 2 Jaws Puller**  
Item no. 23MD23 Jaw Reach 5"



- Reference no.  
1 Forcing Screw  
2 Hex Head Cap Screw  
3 Strap  
4 Jaw  
5 Forged Head

**7-Ton 2/3 Jaws Puller**  
Item no. 23MD24 Jaw Reach 5"



- Reference no.  
1 Forcing Screw  
2 Hex Head Cap Screw  
3 Strap  
4 Jaw  
5 Forged Head



PULLER SERIES

**WARNING** Before using, please make sure you assemble all of the parts proper and tight.

Warranty

**LIMITED ONE-YEAR WARRANTY**  
Should this product fail to perform satisfactorily due to a defect or poor workmanship within ONE YEAR. Return it to the place of purchase and it will be replaced, free of charge. Incidental or consequential damages are excluded from this warranty.




**Instrucción de Funcionamiento y Piezas Manuales**

Por favor lea y guarde estas instrucciones. Lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de usar el producto. Protéjase a sí mismo y a los demás observando toda la información de seguridad, advertencias y precauciones. El incumplimiento de las instrucciones podría resultar en lesiones personales y/o daños al producto o a la propiedad. Conserve las instrucciones para referencia futura.



**SERIE DE EXTRACTOR**

**7-Ton 2 Mandíbulas/ Extractor Largo**  
Artículo no. 23MD28 Alcance de Mandíbula 8-3/4"




- Número de Referencia**  
1 Tornillo Forzado  
2 Tornillo de Seis Cabeza  
3 Correa  
4 Mandíbula  
5 Cabeza Forjada

**13-Ton 2 Mandíbulas/ Extractor Largo** Artículo no. 23MD30 Alcance de Mandíbula 11"  
23MD34 15-1/4"

**17-1/2 Ton 2 Mandíbulas/ Extractor Largo**  
Artículo no. 23MD33 Alcance de Mandíbula 14-1/2"  
23MD38 18-3/4"

**25-Ton 2 Mandíbulas/ Extractor Largo**  
Artículo no. 23MD36 Alcance de Mandíbula 15-1/2"  
23MD40 22-1/4"


**7-Ton 2/3 Mandíbulas/ Extractor Largo**  
Artículo no. 23MD29 Alcance de Mandíbula 8-3/4"



- Número de Referencia**  
1 Tornillo Forzado  
2 Tornillo de Seis Cabeza  
3 Correa  
4 Mandíbula  
5 Cabeza Forjada

**13-Ton 2/3 Mandíbulas/ Extractor Largo**  
Artículo no. 23MD31 Alcance de Mandíbula 11"  
23MD35 15-1/4"

**7 1/2-Ton 3 Mandíbulas/ Extractor Largo**  
Artículo no. 23MD32 Alcance de Mandíbula 14-1/2"  
23MD39 18-3/4"




- Número de Referencia**  
1 Tornillo Forzado  
2 Tornillo de Seis Cabeza  
3 Correa  
4 Mandíbula  
5 Cabeza Forjada

**25Ton 3 Mandíbulas/ Extractor Largo**  
Artículo no. 23MD37 Alcance de Mandíbula 15-1/2"  
23MD41 22-1/4"




**SERIE DE EXTRACTOR**

**1-Ton 2 Extractor de Mandíbulas**  
Artículo no. 23MD16 Alcance de Mandíbula 2-1/8"



- Número de Referencia**  
1 Tornillo Forzado  
2 Tornillo de Seis Cabeza  
3 Correa  
4 Mandíbula  
5 Cabeza Forjada


**1- Ton 3 Extractor de Mandíbulas**  
Artículo no. 23MD17 Alcance de Mandíbula 2-1/8"



- Número de Referencia**  
1 Tornillo Forzado  
2 Tornillo de Seis Cabeza  
3 Correa  
4 Mandíbula  
5 Cabeza Forjada

**2-Ton 2 Extractor de Mandíbulas**  
Artículo no. 23MD19 Alcance de Mandíbula 3-1/4"

**5-Ton 2 Extractor de Mandíbulas**  
Artículo no. 23MD21 Alcance de Mandíbula 3-1/4"  
23MD26 5-1/2"




- Número de Referencia**  
1 Tornillo Forzado  
2 Tornillo de Seis Cabeza  
3 Correa  
4 Mandíbula  
5 Cabeza Forjada



**SERIE DE EXTRACTOR**


**2-Ton 2/3 Extractor de Mandíbulas**  
Artículo no. 23MD20 Alcance de Mandíbula 3-1/4"

**5-Ton 2/3 Extractor de Mandíbulas**  
Artículo no. 23MD22 Alcance de Mandíbula 3-1/4"  
23MD25 5-1/2"  
23MD27 5-1/2"




- Número de Referencia**  
1 Tornillo Forzado  
2 Tornillo de Seis Cabeza  
3 Correa  
4 Mandíbula  
5 Cabeza Forjada

**7-Ton 2 Extractor de Mandíbulas**  
Artículo no. 23MD23 Alcance de Mandíbula 5"



- Número de Referencia**  
1 Tornillo Forzado  
2 Tornillo de Seis Cabeza  
3 Correa  
4 Mandíbula  
5 Cabeza Forjada

**7-Ton 2/3 Extractor de Mandíbulas**  
Artículo no. 23MD24 Alcance de Mandíbula 5"



- Número de Referencia**  
1 Tornillo Forzado  
2 Tornillo de Seis Cabeza  
3 Correa  
4 Mandíbula  
5 Cabeza Forjada



**SERIE DE EXTRACTOR**

**ADVERTENCIA** Antes de usar, asegúrese de montar todas las piezas correctas y firmes.

**Garantía**

**GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO**  
Si este producto no cumple satisfactoriamente debido a un defecto o mal acabado el plazo de UN AÑO a partir de la fecha de compra, devuélvala al lugar de compra, y será reemplazado de forma gratuita. Daños incidentales o consecuentes se excluyen de esta garantía. La bombilla no está cubierta por la garantía.




**Mode d'emploi et Manuel de pièces détachées**

Veillez lire et conserver ces instructions. Lisez le manuel d'utilisateur avant d'utiliser ce produit. Protégez-vous et les autres en observant les consignes de sécurité, les avertissements et les mises en garde. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures et / ou des dommages au produit ou à l'utilisateur. Veillez garder ces instructions pour une référence dans la future.



**SÉRIES D'EXTRACTEURS**

**7-Tonnes 2 Mâchoire/Extracteur Long**  
No d'article. 23MD28 Porté de Mâchoire 8-3/4"



- No de référence.**  
1 Vis de forçage  
2 Vis à tête hexagonale  
3 Sangle  
4 Mâchoire  
5 Tête forgée

**13-Tonnes 2 Mâchoire/Extracteur Long**  
No d'article. 23MD30 Porté de Mâchoire 11"  
23MD34 15-1/4"

**17 1/2-Tonnes 2 Mâchoire/Extracteur Long**  
No d'article. 23MD33 Porté de Mâchoire 14-1/2"  
23MD38 18-3/4"

**25-Tonnes 2 Mâchoire/Extracteur Long**  
No d'article. 23MD36 Porté de Mâchoire 15-1/2"  
23MD40 22-1/4"


**7-Tonnes 2/3 Mâchoire/Extracteur Long**  
No d'article. 23MD29 Porté de Mâchoire 8-3/4"



- No de référence.**  
1 Vis de forçage  
2 Vis à tête hexagonale  
3 Sangle  
4 Mâchoire  
5 Tête forgée

**13-Tonnes 2/3 Mâchoire/Extracteur Long**  
No d'article. 23MD31 Porté de Mâchoire 11"  
23MD35 15-1/4"

**17 1/2-Tonnes 3 Mâchoire/Extracteur Long**  
No d'article. 23MD32 Porté de Mâchoire 14-1/2"  
23MD39 18-3/4"



- No de référence.**  
1 Vis de forçage  
2 Vis à tête hexagonale  
3 Sangle  
4 Mâchoire  
5 Tête forgée


**25-Tonnes 3 Mâchoire/Extracteur Long**  
No d'article. 23MD37 Porté de Mâchoire 15-1/2"  
23MD41 22-1/4"

Westward Mode d'emploi et Manuel de pièces détachées




**SÉRIES D'EXTRACTEURS**

**1-Tonnes 2 Extracteur à Mâchoire**  
No d'article. 23MD16 Porté de Mâchoire 2-1/8"




- No de référence.**  
1 Vis de forçage  
2 Vis à tête hexagonale  
3 Sangle  
4 Mâchoire  
5 Tête forgée

**1-Tonnes 3 Extracteur à Mâchoire**  
No d'article. 23MD17 Porté de Mâchoire 2-1/8"



- No de référence.**  
1 Vis de forçage  
2 Vis à tête hexagonale  
3 Sangle  
4 Mâchoire  
5 Tête forgée

**2-Tonnes 2 Extracteur à Mâchoire**  
No d'article. 23MD19 Porté de Mâchoire 3-1/4"



- No de référence.**  
1 Vis de forçage  
2 Vis à tête hexagonale  
3 Sangle  
4 Mâchoire  
5 Tête forgée


**5-Tonnes 2 Extracteur à Mâchoire**  
No d'article. 23MD21 Porté de Mâchoire 3-1/4"  
23MD26 5-1/2"

Westward Mode d'emploi et Manuel de pièces détachées



**SÉRIES D'EXTRACTEURS**


**2-Tonnes 2/3 Extracteur à Mâchoire**  
No d'article. 23MD20 Porté de Mâchoire 3-1/4"



- No de référence.**  
1 Vis de forçage  
2 Vis à tête hexagonale  
3 Sangle  
4 Mâchoire  
5 Tête forgée

**5-Tonnes 2/3 Extracteur à Mâchoire**  
No d'article. 23MD22 Porté de Mâchoire 3-1/4"  
23MD25 5-1/2"  
23MD27 5-1/2"

**7-Tonnes 2 Extracteur à Mâchoire**  
No d'article. 23MD23 Porté de Mâchoire 5"



- No de référence.**  
1 Vis de forçage  
2 Vis à tête hexagonale  
3 Sangle  
4 Mâchoire  
5 Tête forgée

**7-Tonnes 2/3 Extracteur à Mâchoire**  
No d'article. 23MD24 Porté de Mâchoire 5"



- No de référence.**  
1 Vis de forçage  
2 Vis à tête hexagonale  
3 Sangle  
4 Mâchoire  
5 Tête forgée

Westward Mode d'emploi et Manuel de pièces détachées



**SÉRIES D'EXTRACTEURS**

**⚠ AVERTISSEMENT** Avant d'utiliser, Veillez assurer que vous aviez assemblé toutes les pièces correctement et fermement.

**Garantie**

**GARANTIE LIMITÉE D'UN AN**  
Si ce produit ne s'acquitte pas de façon satisfaisante en raison d'un défaut ou d'une malfaçon dans l'année suivant la date d'achat, le faire retourner au point de vente et il sera remplacé gratuitement. Dommages consécutifs ou accidentaux seront exclus de cette garantie.

