

SURFACE METAL RACEWAYS HBL500/HBL700/HBL750 ELBOWS

Installation Instructions


GENERAL INFORMATION

English

- NOTICE:** For installation by a qualified electrician in accordance with all national and local electrical codes, communications standards, the following instructions and any instructions included with the individual raceway fittings. Refer to installation instructions for wiring device or communications device to be installed in cover or base.
- CAUTION: RISK OF ELECTRICAL SHOCK.** Disconnect power before installing. Never wire energized electrical components.
- NOTICE:** For indoor use only.
- NOTICE:** In accordance with the NEC® and CEC®, data/communications circuits must be separated from lighting/power circuits.
- Use screws appropriate for the type of surface. All bases must be securely fastened to surface.
- Maximum gap between raceway bases and adjacent raceway bases and/or fittings: 1/16 inch, 1.5 mm.

90° FLAT ELBOW
COUDE PLAT 90°
CODO PLANO 90°

**HBL511xx /
HBL711xx/
HBL5711BRxx**



- Fasten base to wall using #8 flat head fasteners - 5/16" (8 mm) head size.
- Insert raceway into base.
- Remove tab from fitting cover for HBL700 or HBL750 raceway as required. See Fig. 1 and 2.
- Snap fitting cover onto raceway.

CANALISATIONS MÉTALLIQUES DE SURFACE COUDÉS HBL500/HBL700/HBL750

Directives de montage


RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Français

- AVIS** - Doit être installé par un électricien qualifié conformément aux codes de l'électricité nationaux et locaux, les normes de communication, les directives qui suivent et toutes directives incluses avec les accessoires individuels de canalisation. Se reporter aux notices de montage pour le câblage des dispositifs électriques ou de communication à être installés sur les couvercles ou dans la base.
- ATTENTION - RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE.** Débrancher le circuit avant de procéder au montage. Ne jamais câbler des composants électriques dans un circuit sous tension.
- AVIS** - Pour usage à l'intérieur seulement.
- Avis** – Selon le Code canadien de l'électricité, les circuits de données/communication doivent être séparés des circuits d'éclairage/d'énergie.
- Utiliser des vis convenant au type de surface. Toutes les bases doivent être solidement fixées à la surface.
- L'écart maximum entre les bases de canalisation adjacentes ou les accessoires est de 1,5 mm.

INTERNAL ELBOW
COUDE INTÉRIEUR
CODO INTERNO

**HBL517xx/HBL717xx/
HBL5717BRxx**



- Fixer la base au mur avec des vis n° 8 à tête plate - dimension de la tête 8 mm.
- Introduire la canalisation dans la base.
- Retirer la patte du couvercle des canalisations HBL700 ou HBL750 au besoin. Consulter les Fig. 1 et 2.
- Enclencher le couvercle sur la canalisation.

CANALETAS METÁLICAS DE SUPERFICIE CODOS HBL500/HBL700/HBL750

Instrucciones de instalación


INFORMACIÓN GENERAL

Español

- AVISO** - Para ser instalado por un electricista competente, de conformidad con todos los códigos eléctricos nacionales y locales, las normas de comunicaciones, las siguientes instrucciones y toda instrucción incluida en cada accesorio para la canaleta. Véanse las instrucciones de instalación para los dispositivos de cableado o los dispositivos de comunicaciones que se instalarán en la tapa o en la base.
- CUIDADO! - RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO.** Desconectar la energía antes de instalar. No conectar nunca componentes eléctricos en un circuito energizado.
- AVISO:** Exclusivamente para uso en interiores.
- AVISO** - De conformidad con la Norma oficial mexicana, los circuitos de datos/comunicaciones deben estar separados de los circuitos de iluminación/energía eléctrica.
- Usar tornillos apropiados para el tipo de superficie. Todas las bases deben estar firmemente fijadas a la superficie.
- Separación máxima entre las bases de una canaleta y las bases y/o accesorios de la canaleta adyacente: 1,5 mm.

EXTERNAL ELBOW
COUDE EXTÉRIEUR
CODO EXTERNO

**HBL518xx /
HBL718xx/
HBL5718BRxx**



- Fijar la base a la pared usando sujetadores de cabeza plana nº 8 - tamaño de la cabeza 8 mm.
- Insertar la canaleta en la base.
- Retirar la lengüeta de la tapa de las canaletas HBL700 o HBL750 si se requiere. Ver las Fig. 1 y 2.
- Enganchar la tapa sobre la canaleta.

Wiring Device-Kellems

Hubbell Incorporated (Delaware)
40 Waterview Drive
Shelton, Connecticut 06484
(475) 882-4800

PD2562

(Page 1)


05/13



- A) Fasten base to wall using #8 flat head fasteners
- 5/16" (8 mm) head size.
B) Insert raceway into base.
C) Remove tab from fitting cover for HBL700 or HBL750 raceway as required. See Fig. 1 and 2.
D) Snap fitting cover onto raceway.

45° FLAT ELBOW
COUDE PLAT 45°
CODO PLANO 45°


**HBL512xx /
HBL712xx**



- A) Fixer la base au mur avec des vis n° 8 à tête plate - **Français**
dimension de la tête 8 mm.
B) Introduire la canalisation dans la base.
C) Retirer la patte du couvercle des canalisations HBL700 ou HBL750 au besoin. Consulter les Fig. 1 et 2.
D) Enclencher le couvercle sur la canalisation.

TWISTED ELBOW
COUDE TORSADÉ
CODO TRENZADO


**HBL5711LHxx/
HBL5711RHxx**



- A) Fijar la base a la pared usando sujetadores de cabeza plana n° 8 - tamaño de la cabeza 8 mm.
B) Insertar la canaleta en la base.
C) Retirar la lengüeta de la tapa de las canaletas HBL700 o HBL750 si se requiere. Ver las Fig. 1 y 2.
D) Enganchar la tapa sobre la canaleta.

TEE
“T”
“T”

**HBL5715xx/
HBL5715BRxx**



**HBL5711BRxx / HBL5717BRxx /
HBL5712BRxx / HBL5718BRxx /
HBL5711LHxx / HBL5711RHxx /
HBL5715BRxx / HBL5715xx**




Fig. 1

**HBL711xx / HBL712xx /
HBL717xx / HBL718xx**





Fig. 2

TYPICAL INSERTION
INSERTION TYPIQUE
INSECCIÓN TÍPICA



HUBBELL DE MEXICO garantiza este producto, de estar libre de defectos en materiales y mano de obra por un período de un año a partir de la fecha de su compra. HUBBELL reparará o reemplazará a su juicio el producto en un plazo de 60 días. Esta garantía no cubre desgastes por uso normal o daños ocasionados por accidente, mal uso, abuso o negligencia. El vendedor no otorga otras garantías salvo lo expresado arriba y excluye expresamente daños incidentales o consecuenciales. ESTA GARANTIA ES VALIDA SOLO EN MEXICO.

HUBBELL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Av. Insurgentes Sur # 1228 Piso 8, Col. Tlacoquemecatl del Valle
México, 03200 D.F. Tel. (55) 9151-9999