

COMMON TOOL ATTACHMENT POINTS


TOOLS UP TO 1 POUND (0.5KG)




TOOLS UP TO 2 POUNDS (0.9KG)



TOOLS UP TO 5 POUNDS (2.3KG)



TOOLS UP TO 35 POUNDS (15.9KG)



Protect with Heat Shrink

Heat Shrink can be used to protect Quick Wrap Tape from dust, abrasives, and harsh work environments. Apply Heat Shrink over Attachment Points that use Quick Wrap tape to make them last longer.



Apply a Heat Shrink Link over an attachment point that uses Quick Wrap Tape. Apply heat using a heat gun until the link shrinks completely. Do not burn the Heat Shrink Link.



Let the Heat Shrink Link cool for 5 minutes before use. Remember to always inspect the connection prior to each use for damage or irregularities that might affect the connection.

Attachment Point Legend

	Micro D-Ring 1500010 2 lb. load rating only when used with 1500060		D-Ring 1" x 3.5" 1500007 Load Rating: 5 lb. (2.7 kg)		Tool Cinch MD Single Wing 1500013 Load Rating: 35 lb. (15.9 kg)
	Quick Spin 1500027, 1500028, 1500029, 1500030 Load Rating: 1 lb. (.05 kg)		Quick Wrap Tape 1" Wide 1500035, 1500041, 1500044		Tool Cinch MD Dual Wing 1500015 Load Rating: 35 lb. (15.9 kg)
	Quick Ring 1500024, 1500025, 1500026 Load Rating: 2 lb. (0.9 kg)		D-Ring Cord 1500009 Load Rating: 5 lb. (2.7 kg)		Tool Cinch Heavy Duty 1500017 Load Rating: 80 lb. (36.3 kg)
	D-Ring 0.5" x 2.25" 1500003 Load Rating: 2 lb. (0.9 kg)		Tool Cinch MD 1500011 Load Rating: 35 lb. (15.9 kg)		Hard Hat Tether 1500061 Load Rating: 2 lb. (0.9 kg)



FALL PROTECTION FOR TOOLS®



POINTS COURANTS DE FIXATION D'OUTILS

OUTILS JUSQU'À 0,5 KG (1 LB)




OUTILS JUSQU'À 0,9 KG (2 LB)



OUTILS JUSQU'À 2,3 KG (5 LB)



OUTILS JUSQU'À 15,9 KG (35 LB)



Protéger avec une pellicule thermorétractable

La pellicule thermorétractable peut servir pour protéger le ruban à guipage rapide de la poussière, des abrasifs et des milieux de travail difficiles. Appliquez la pellicule thermorétractable sur les points de fixation qui utilisent le ruban à guipage rapide afin qu'ils soient plus durables.



Appliquez un lien de la pellicule thermorétractable sur un point de fixation qui utilise le ruban à guipage rapide. Appliquez la pellicule à l'aide d'un pistolet thermique jusqu'à ce qu'elle soit complètement rétrécie. Ne brûlez pas le lien de la pellicule thermorétractable.




Laissez refroidir le lien de la pellicule thermorétractable pendant 5 minutes avant de l'utiliser. N'oubliez pas de toujours inspecter la connexion avant chaque utilisation pour détecter des dommages ou des irrégularités qui pourraient l'affecter.

Légende des points de fixation




Dé d'accrochage micro
1500010
Une capacité de charge de 0,9 kg (2 lb) lorsqu'il est utilisé avec 1500060



Adaptateur pivotant à raccord rapide
1500027, 1500028, 1500029, 1500030
Capacité de charge : 0,5 kg (1 lb)



Anneau rapide
1500024, 1500025, 1500026
Capacité de charge : 0,9 kg (2 lb)




Dé d'accrochage de 1,3 cm x 5,7 cm (0,5 po x 2,25 po)
1500003
Capacité de charge : 0,9 kg (2 lb)



Dé d'accrochage de 2,5 cm x 8,9 cm (1 po x 3,5 po)
1500007
Capacité de charge : 2,3 kg (5 lb)




Ruban à guipage rapide d'une largeur de 2,5 cm (1 po)
1500035, 1500041, 1500044



Cordon à dé d'accrochage
1500009
Capacité de charge : 2,3 kg (5 lb)



Sangle de fixation d'outil MD
1500011
Capacité de charge : 15,9 kg (35 lb)



Sangle de fixation d'outil MD à aile unique
1500013
Capacité de charge : 15,9 kg (35 lb)



Sangle de fixation d'outil MD à aile double
1500015
Capacité de charge : 15,9 kg (35 lb)



Sangle de fixation d'outil robuste
1500017
Capacité de charge : 36,3 kg (80 lb)



Câble d'attache pour casque de sécurité
1500061
Capacité de charge : 0,9 kg (2 lb)

CHARGE MAX. DE 36,3 KG (80 LB)

capital
SAFETY

FALL PROTECTION FOR TOOLS^{MD}

