

For Repair Parts, call 1-800-323-0620

24 hours a day – 365 days a year

Please provide following information:

- Model number
- Serial number (if any)
- Part description and number as shown in parts list




Figure 8 – Repair Parts Illustration for Fan Forced Wall Heaters

Repair Parts List for Fan Forced Wall Heaters

Ref. No.	Description	Part No.	Qty.	Ref. No.	Description	Part No.	Qty.
1	Manual Limit: 240V	4520-2027-000	1	6	Knob	3301-2030-001	1
	120V	4520-2013-000	1	7	Front Cover	1402-2239-000	1
2	Fan Delay	410074000	1	8	Element: 240V/4000W	302012808	1
3	Motor: 240V	3900-2010-000	1		240V/3000W	302012809	1
	120V	3900-2010-003	1		240V/4800W	302012810	1
4	Thermostat	5813-2027-000	1		120V/1500W	302012827	1
5	Fan Blade	490030103	1				

Reference Data

Catalog Number	Volts	Watts
2HAD5	120	1500
3UG55D	240	3000
3UG56D	208/240	3000/4000
3UG57D	208/240	3600/4800

ENGLISH

**Para Obtener Partes de Reparación en México Llame al 001-800-527-2331
en EE.UU. Llame al 1-800-323-0620**

Servicio permanente – 24 horas al día al año

Por favor proporciónenos la siguiente información:

- Número de modelo
- Número de serie (si lo tiene)
- Descripción de la parte y número que le corresponde en la lista de partes




Figura 8 – Ilustración de las Partes de Reparación para los Calentadores de Pared de Tiro Forzado por Ventilador

Lista de Partes de Reparación para los Calentadores de Pared de Tiro Forzado por Ventilador

No. de Ref.	Descripción	No. de Parte	Cant.	No. de Ref.	Descripción	No. de Parte	Cant.
1	Límite manual: 240V 120V	4520-2027-000	1	6	Perilla	3301-2030-001	1
2	Retardo del ventilador	4520-2013-000	1	7	Cubierta delantera	1402-2239-000	1
3	Motor: 240V	410074000	1	8	Elemento: 240V/4000 Vatios	302012808	1
	120V	3900-2010-000	1		240V/3000 Vatios	302012809	1
4	Termostato	3900-2010-003	1		240V/4800 Vatios	302012810	1
5	Aspas del ventilador	5813-2027-000	1		120V/1500 Vatios	302012827	1
		490030103	1				

Información de Referencia

Número de Catálogo	Voltios	Vatios
2HAD5	120	1500
3UG55D	240	3000
3UG56D	208/240	3000/4000
3UG57D	208/240	3600/4800

Fabricado para Dayton Electric Mfg. Co.
Niles, Illinois 60714 EE.UU.

Dayton[®]

Commandez les pièces détachées en appelant gratuitement 1 800 323-0620

24 heures par jour – 365 jours par an

S'il vous plaît fournir l'information suivant :

- Numéro de modèle
- Numéro de série (s'il y en a un)
- Description de la pièce et son numéro comme montré sur la liste de pièces




Figure 8 – Illustration des pièces détachées pour radiateurs muraux à air pulsé

Liste des pièces détachées pour radiateurs muraux à air pulsé

N° de réf.	Description	N° de pièce	Qté	N° de réf.	Description	N° de pièce	Qté
1	Limiteur manuel : 240V	4520-2027-000	1	6	Bouton	3301-2030-001	1
	120V	4520-2013-000	1	7	Couvercle avant	1402-2239-000	1
2	Temporisation de ventilateur	410074000	1	8	Élément : 240 V / 4000 W	302012808	1
3	Moteur : 240V	3900-2010-000	1		240 V / 3000 W	302012809	1
	120V	3900-2010-003	1		240 V / 4800 W	302012810	1
4	Thermostat	5813-2027-000	1		120 V / 1500 W	302012827	1
5	Pale de ventilateur	490030103	1				

Données de référence

N° de catalogue	Volts	Watts
2HAD5	120	1500
3UG55D	240	3000
3UG56D	208 / 240	3000 / 4000
3UG57D	208 / 240	3600 / 4800