

For Repair Parts, call 1-800-323-0620

24 hours a day – 365 days a year

Please provide following information:

- Model number
- Serial number (if any)
- Part description and number as shown in parts list

E
N
G
L
I
S
H




Figure 21 – Repair Parts Illustration for Portable Oil-Fired Heater

For Technical Support or Troubleshooting, Call: 1-800-323-0620

Model 4XA50C

Repair Parts List for Portable Oil-Fired Heater

Ref. No.	Description	Part No.	Qty.	Ref. No.	Description	Part No.	Qty.
1	Fuel Tank Assembly	2151-0021-00	1	20	Burner Head Assembly	2152-0084-00	1
2	Drain Plug	3331-0051-00	1	21	Photocell Bracket	3131-0159-00	1
3	Fuel Gauge	2156-0027-00	1	22	Photocell Assembly	SP-KFA1025	1
4	Fuel Filter	3221-0009-00	1	23	Screw (BH1)	4311-0068-00	1
5	Fuel Cap	2151-0022-00	1	24	Temperature Limit Control	38C0-0075-00	1
6	Filler Neck Assembly	2155-0011-00	1	25	Screw - PH2	4312-0021-00	2
7	Space Support	3713-0004-00	5	26	Ignitor	39E0-0029-00	1
8	Card Support	3713-0016-00	3	27	Ignitor Cover	3131-0309-00	1
9	Cord Bushing	3712-0013-00	1	28	Motor and Pump Assembly	2154-0046-00	1
10	Power Cord	3980-0105-00	1	29	P.C.B. Assembly	215A-0024-00	1
11	Bushing Grommet	3712-0044-00	4	30	Cover Display	3121-0376-00	1
12	Bushing Grommet	3712-0004-00	2	31	Power Switch	39A0-0082-00	1
13	Fuel Line	3740-0058-00	1	32	Window Display	3121-0113-00	1
14	Burner Harness	39D0-0311-00	1	33	Guide Shell	3121-0378-00	1
15	Flange Screw	4319-0015-02	39	34	Guard Fan	3561-0064-00	1
16	Cone-Outside	2153-0016-01	1	35	Fan Assembly	2154-0047-00	1
17	Clip-Nut	3131-0182-00	10	36	Bolt Standard Socket	4323-0005-00	1
18	Combustion Chamber	2152-0082-00	1	37	Upper Shell	3111-0253-00	1
19	Air Deflector	3131-0361-00	5				

For Repair Parts, call 1-800-323-0620

24 hours a day – 365 days a year

Please provide following information:

- Model number
- Serial number (if any)
- Part description and number as shown in parts list




Figure 22 – Repair Parts Illustration for Portable Oil-Fired Heaters

Repair Parts List for Portable Oil-Fired Heaters

Reference Number	Description	Part Number for Model 4XA50C	Quantity
1	Wheel Support Frame	3551-0041-00	1
2	Handle Frame	3551-0043-00	2
3	Handle Support	3551-0044-00	2
4	Front Handle	3551-0042-00	1
5	Wheel Axle	3541-0066-00	1
6	Wheel	3720-0011-00	2
7	Wheel Cap	3231-0100-00	2
8	Hardware Kit	HW-KFA1008	1
8-1	Bolt FH (L)	–	6
8-2	Lock Nut	–	20
8-3	Bushing	–	2
8-4	Flat Washer	–	2
8-5	Cotter Pin	–	2


For Technical Support or Troubleshooting, Call: 1-800-323-0620

For Repair Parts, call 1-800-323-0620

24 hours a day – 365 days a year

Please provide following information:

- Model number
- Serial number (if any)
- Part description and number as shown in parts list



Burner Head Assembly

Figure 23 – Repair Parts Illustration for Portable Oil-Fired Heaters

Repair Parts List for Portable Oil-Fired Heaters


Reference Number	Description	Part Number for Model 4XA50C	Quantity
1	Burner Head	3531-0012-00	1
2	Plug	3541-0060-00	1
3	Nozzle	SP-KFA1028	1
4	Spark Plug	SP-KFA1009	1
5	Fiber Washer	4349-0017-00	1
6	Spring Washer	4322-0009-00	1
7	Flange Bolt	4329-0013-00	1
8	Nipple-Straight	3541-0057-00	1
9	Solenoid Valve	39A0-0084-00	1
10	Elbow-Male	3740-0037-00	1

For Repair Parts, call 1-800-323-0620

24 hours a day – 365 days a year

Please provide following information:

- Model number
- Serial number (if any)
- Part description and number as shown in parts list



Motor and Pump Assembly

Figure 24 – Repair Parts Illustration for Portable Oil-Fired Heater

Repair Parts List for Portable Oil-Fired Heater

Reference Number	Description	Part Number for Model 4XA50C	Quantity
1	Motor	3970-0111-00	1
2	Support-Motor	3121-0375-00	1
3	Bolt (HH)	4321-0182-00	4
4	Lock Nut	4331-0022-00	1
5	Coupling-Pump	3531-0013-00	1
6	Gear Pump	3740-0060-00	1
7	Bolt-Headless Socket	4323-0004-00	3
8	Filter Oil Assembly	3740-0034-00	1
9	Elbow-Male	3740-0044-00	1
10	Fitting-Straight	3740-0039-00	1
11	Holder-Condensor	3131-0295-00	1
12	Bushing Grommet	3712-0004-00	1
13	Screw (TH2S)	4312-0046-00	1
14	Flange Screw	4319-0015-02	2
15	Capacitor	3820-0146-00	1

For Technical Support or Troubleshooting, Call: 1-800-323-0620

**Para Obtener Partes de Reparación en México Llame al 001-800-527-2331
en EE.UU. Llame al 1-800-323-0620**

Servicio permanente – 24 horas al día al año

Por favor proporciónenos la siguiente información:

- Número de modelo
- Número de serie (si lo tiene)
- Descripción de la parte y número que le corresponde en la lista de partes




Figura 21 – Ilustración de las Partes de Reparación para el Calentador de Aceite Portátil

Para obtener soporte técnico o ayuda para resolver problemas, llame al: 1-800-323-0620

Modelo 4XA50C

Lista de Partes de Reparación para el Calentador de Aceite Portátil

No. de Ref.	Descripción	No. de Parte	Cant.	No. de Ref.	Descripción	No. de Parte	Cant.
1	Conjunto del tanque de combustible	2151-0021-00	1	20	Conjunto del cabezal del quemador	2152-0084-00	1
2	Tapón de drenaje	3331-0051-00	1	21	Soporte de la fotocélula	3131-0159-00	1
3	Indicador de combustible	2156-0027-00	1	22	Conjunto de la fotocélula	SP-KFA1025	1
4	Filtro de combustible	3221-0009-00	1	23	Tornillo (BH1)	4311-0068-00	1
5	Tapa del tanque de combustible	2151-0022-00	1	24	Control de límite de temperatura	38C0-0075-00	1
6	Conjunto del cuello de llenado	2155-0011-00	1	25	Tornillo - PH2	4312-0021-00	2
7	Soporte separador	3713-0004-00	5	26	Encendedor	39E0-0029-00	1
8	Soporte de la placa	3713-0016-00	3	27	Cubierta del encendedor	3131-0309-00	1
9	Buje del cordón	3712-0013-00	1	28	Conjunto del motor y la bomba	2154-0046-00	1
10	Cordón de alimentación	3980-0105-00	1	29	Conjunto de la placa de circuitos impresos	215A-0024-00	1
11	Buje ojal	3712-0044-00	4	30	Cubierta del indicador	3121-0376-00	1
12	Buje ojal	3712-0004-00	2	31	Interruptor de energía	39A0-0082-00	1
13	Línea de combustible	3740-0058-00	1	32	Ventana de visualización	3121-0113-00	1
14	Arnés del quemador	39D0-0311-00	1	33	Guía de la coraza	3121-0378-00	1
15	Tornillo de pestaña	4319-0015-02	39	34	Protección del ventilador	3561-0064-00	1
16	Cono exterior	2153-0016-01	1	35	Conjunto del ventilador	2154-0047-00	1
17	Tuerca de enganche	3131-0182-00	10	36	Perno de cabeza hueca estándar	4323-0005-00	1
18	Cámara de combustión	2152-0082-00	1	37	Coraza superior	3111-0253-00	1
19	Desviador de aire	3131-0361-00	5				

**Para Obtener Partes de Reparación en México Llame al 001-800-527-2331
en EE.UU. Llame al 1-800-323-0620**

Servicio permanente – 24 horas al día al año

Por favor proporcionenos la siguiente información:

- Número de modelo
- Número de serie (si lo tiene)
- Descripción de la parte y número que le corresponde en la lista de partes




Figura 22 – Ilustración de las Partes de Reparación para los Calentadores de Aceite Portátiles

Lista de Partes de Reparación para los Calentadores de Aceite Portátiles

Número de Referencia	Descripción	Número de Parte para Modelo 4XA50C	Cantidad
1	Armazón de soporte de las ruedas	3551-0041-00	1
2	Armazón del asidero	3551-0043-00	2
3	Soporte del asidero	3551-0044-00	2
4	Asidero frontal	3551-0042-00	1
5	Eje de las ruedas	3541-0066-00	1
6	Rueda	3720-0011-00	2
7	Tapa de la rueda	3231-0100-00	2
8	Juego de herrajes	HW-KFA1008	1
8-1	Perno FH (L)	–	6
8-2	Tuerca de seguridad	–	20
8-3	Buje	–	2
8-4	Arandela plana	–	2
8-5	Pasador de aletas	–	2


Para obtener soporte técnico o ayuda para resolver problemas, llame al: 1-800-323-0620

**Para Obtener Partes de Reparación en México Llame al 001-800-527-2331
en EE.UU. Llame al 1-800-323-0620**

Servicio permanente – 24 horas al día al año

Por favor proporcionémos la siguiente información:

- Número de modelo
- Número de serie (si lo tiene)
- Descripción de la parte y número que le corresponde en la lista de partes



Conjunto del cabezal del quemador

Figura 23 – Ilustración de las Partes de Reparación para los Calentadores de Aceite Portátiles

Lista de Partes de Reparación para los Calentadores de Aceite Portátiles


Número de Referencia	Descripción	Número de Parte para Modelo 4XA50C	Cantidad
1	Cabezal del quemador	3531-0012-00	1
2	Conector	3541-0060-00	1
3	Boquilla	SP-KFA1028	1
4	Bujía	SP-KFA1009	1
5	Arandela de fibra	4349-0017-00	1
6	Arandela de presión	4322-0009-00	1
7	Perno de pestaña	4329-0013-00	1
8	Niple recto	3541-0057-00	1
9	Válvula de solenoide	39A0-0084-00	1
10	Codo macho	3740-0037-00	1

**Para Obtener Partes de Reparación en México Llame al 001-800-527-2331
en EE.UU. Llame al 1-800-323-0620**

Servicio permanente – 24 horas al día al año

Por favor proporciónenos la siguiente información:

- Número de modelo
- Número de serie (si lo tiene)
- Descripción de la parte y número que le corresponde en la lista de partes



Conjunto del motor y la bomba

Figura 24 – Ilustración de las Partes de Reparación para el Calentador de Aceite Portátil

Lista de Partes de Reparación para el Calentador de Aceite Portátil

Número de Referencia	Descripción	Número de Parte para Modelo 4XA50C	Cantidad
1	Motor	3970-0111-00	1
2	Soporte del motor	3121-0375-00	1
3	Perno (HH)	4321-0182-00	4
4	Tuerca de seguridad	4331-0022-00	1
5	Acoplamiento de la bomba	3531-0013-00	1
6	Equipo de bomba	3740-0060-00	1
7	Perno de cabeza hueca sin cabeza	4323-0004-00	3
8	Conjunto del filtro de aceite	3740-0034-00	1
9	Codo macho	3740-0044-00	1
10	Adaptador recto	3740-0039-00	1
11	Portacondensador	3131-0295-00	1
12	Buje ojal	3712-0004-00	1
13	Tornillo (TH2S)	4312-0046-00	1
14	Tornillo de pestaña	4319-0015-02	2
15	Capacitor	3820-0146-00	1

Para obtener soporte técnico o ayuda para resolver problemas, llame al: 1-800-323-0620

**Commandez les pièces détachées en appelant gratuitement
1 800 323-0620**

24 heures par jour – 365 jours par an

S'il vous plaît fournir l'information suivante :

- Numéro de modèle
- Numéro de série (s'il y en a un)
- Description de la pièce et son numéro
comme montré sur la liste de pièces




Figure 21 – Illustration des pièces détachées pour radiateur portable à l'huile

Pour obtenir du soutien technique ou du dépannage, appeler : 1 (800) 323-0620

FRANÇAIS

Modèle 4XA50C

Liste des pièces détachées pour radiateur portable à l'huile

N° de réf.	Description	N° de pièce	Qté	N° de réf.	Description	N° de pièce	Qté
1	Réservoir de carburant	2151-0021-00	1	20	Tête de brûleur	2152-0084-00	1
2	Bouchon de vidange	3331-0051-00	1	21	Support de cellule photoélectrique	3131-0159-00	1
3	Jauge à combustible	2156-0027-00	1	22	Cellule photoélectrique	SP-KFA1025	1
4	Filtre à combustible	3221-0009-00	1	23	Vis (BH1)	4311-0068-00	1
5	Bouchon de combustible	2151-0022-00	1	24	Commande de limite de température	38C0-0075-00	1
6	Col de remplissage	2155-0011-00	1	25	Vis – PH2	4312-0021-00	2
7	Support d'espacement	3713-0004-00	5	26	Allumeur	39E0-0029-00	1
8	Support de carte	3713-0016-00	3	27	Couvercle d'allumeur	3131-0309-00	1
9	Douille de cordon	3712-0013-00	1	28	Moteur et pompe	2154-0046-00	1
10	Cordon d'alimentation	3980-0105-00	1	29	Carte de circuits imprimés	215A-0024-00	1
11	Rondelle de bague	3712-0044-00	4	30	Afficheur sur le couvercle	3121-0376-00	1
12	Rondelle de bague	3712-0004-00	2	31	Interrupteur d'alimentation	39A0-0082-00	1
13	Canalisation de combustible	3740-0058-00	1	32	Regard	3121-0113-00	1
14	Faisceau du brûleur	39D0-0311-00	1	33	Enveloppe guide	3121-0378-00	1
15	Vis d'accouplement	4319-0015-02	39	34	Protection de ventilateur	3561-0064-00	1
16	Extérieur du cône	2153-0016-01	1	35	Ventilateur	2154-0047-00	1
17	Écrou d'attache	3131-0182-00	10	36	Douille standard pour boulon	4323-0005-00	1
18	Chambre de combustion	2152-0082-00	1	37	Enveloppe supérieure	3111-0253-00	1
19	Défecteur d'air	3131-0361-00	5				

Commandez les pièces détachées en appelant gratuitement 1 800 323-0620

24 heures par jour – 365 jours par an

S'il vous plaît fournir l'information suivante :

- Numéro de modèle
- Numéro de série (s'il y en a un)
- Description de la pièce et son numéro comme montré sur la liste de pièces




Figure 22 – Illustration des pièces détachées pour radiateur portable à l'huile

Liste des pièces détachées pour radiateur portable à l'huile

Numéro de référence	Description	Numéro de pièce pour modèle : 4XA50C	Quantité
1	Cadre de support de roue	3551-0041-00	1
2	Cadre de poignée	3551-0043-00	2
3	Support de poignée	3551-0044-00	2
4	Poignée avant	3551-0042-00	1
5	Essieu de roue	3541-0066-00	1
6	Roue	3720-0011-00	2
7	Capuchon	3231-0100-00	2
8	Trousse de visserie	HW-KFA1008	1
8-1	Boulon FH (L)	–	6
8-2	Contre-écrou	–	20
8-3	Douille	–	2
8-4	Rondelle plate	–	2
8-5	Goupille fendue	–	2


Pour obtenir du soutien technique ou du dépannage, appeler : 1 (800) 323-0620

Commandez les pièces détachées en appelant gratuitement 1 800 323-0620

24 heures par jour – 365 jours par an

S'il vous plaît fournir l'information suivante :

- Numéro de modèle
- Numéro de série (s'il y en a un)
- Description de la pièce et son numéro
comme montré sur la liste de pièces



Tête de brûleur

Figure 23 – Illustration des pièces détachées pour radiateur portable à l'huile

Liste des pièces détachées pour radiateur portable à l'huile


Numéro de référence	Description	Numéro de pièce pour modèle : 4XA50C	Quantité
1	Tête de brûleur	3531-0012-00	1
2	Fiche	3541-0060-00	1
3	Gicleur	SP-KFA1028	1
4	Bougie d'allumage	SP-KFA1009	1
5	Rondelle en fibre	4349-0017-00	1
6	Rondelle à ressort	4322-0009-00	1
7	Boulon à collerette	4329-0013-00	1
8	Tétine droite	3541-0057-00	1
9	Électro-valve	39A0-0084-00	1
10	Coude mâle	3740-0037-00	1

Commandez les pièces détachées en appelant gratuitement 1 800 323-0620

24 heures par jour – 365 jours par an

S'il vous plaît fournir l'information suivante :

- Numéro de modèle
- Numéro de série (s'il y en a un)
- Description de la pièce et son numéro
comme montré sur la liste de pièces



Moteur et pompe

Figure 24 – Illustration des pièces détachées pour radiateur portable à l'huile

Liste des pièces détachées pour radiateur portable à l'huile

Numéro de référence	Description	Numéro de pièce pour modèle : 4XA50	Quantité
1	Moteur	3970-0111-00	1
2	Support de moteur	3121-0375-00	1
3	Boulon (HH)	4321-0182-00	4
4	Contre-écrou	4331-0022-00	1
5	Raccord de pompe	3531-0013-00	1
6	Pompe à engrenages	3740-0060-00	1
7	Douille de boulon sans tête	4323-0004-00	3
8	Filtre à l'huile	3740-0034-00	1
9	Coude mâle	3740-0044-00	1
10	Raccord droit	3740-0039-00	1
11	Support de condensateur	3131-0295-00	1
12	Rondelle de bague	3712-0004-00	1
13	Vis (TH2S)	4312-0046-00	1
14	Vis d'accouplement	4319-0015-02	2
15	Condensateur	3820-0146-00	1

Pour obtenir du soutien technique ou du dépannage, appeler : 1 (800) 323-0620