

Korky QuietFILL®

Need: Bucket
May need: Wrench

À utiliser : Seau,
À utiliser, au besoin : Clé

Nécessaire: Cubeta
Necesita: Llave de tuercas

Scan for install video



Recherchez une vidéo sur l'installation
Escanee para ver un video de instalación

www.korky.com/818.html

Required

- Nécessaire / Obligatorio
- Metal clip / Attache en métal / Sujetador de metal
 - Mounting nut / Écrou de montage / Tuerca de montaje
 - Tube / Tuyau / Tubo

May be left over


- À laisser de côté, au besoin. / Puede sobrar.
- Cone washer / Rondelle conique / Arandela cónica
 - Coupling nut / Écrou d'accouplement / Tuerca de acoplamiento
 - Tamper proof accessory (in professional kits only) / L'accessoire inviolable (pour les ensembles professionnels seulement) / El accesorio a prueba de forcejeos (solo en kits profesionales)

<p>1. a)</p> <p>Turn off water supply.</p>	<p>b)</p> <p>Flush to drain water.</p>	<p>c)</p> <p>Place bucket.</p>
<p>Fermez l'alimentation en eau.</p>	<p>Actionnez la chasse d'eau.</p>	<p>Placez le seau.</p>
<p>Corte el suministro de agua.</p>	<p>Descargue.</p>	<p>Coloque la cubeta.</p>

<p>2. a)</p> <p>Disconnect water supply.</p>	<p>b)</p> <p>Remove mounting nut. May need wrench.</p>	<p>c)</p> <p>Remove old valve.</p>	<p>d)</p> <p>Remove old flapper. Install new flapper. Attach chain to flush lever (FL) with minimal slack.</p>	<p>e)</p> <p>Attach tube.</p>
<p>Coupez l'alimentation en eau.</p>	<p>Retirez l'écrou de montage. Utilisez une clé, au besoin.</p>	<p>Retirez la vieille soupape.</p>	<p>Retirez l'ancien clapet. Pour installer le nouveau clapet. Fixez la chaîne du clapet au levier de chasse (FL) de manière à ce qu'elle soit complètement tendue.</p>	<p>Fixez le tube.</p>
<p>Desconecte el suministro de agua.</p>	<p>Retire la tuerca de montaje. Necesita una llave de tuercas.</p>	<p>Retire la válvula antigua.</p>	<p>Retire el tapón antiguo. Instale el tapón nuevo. Fije la cadena del tapón a la palanca de descarga (FL) con juego mínimo.</p>	<p>Fije el tubo.</p>

<p>3. a)</p> <p>Turn top of new valve counterclockwise to unlock and pull up to fully extend.</p>	<p>b)</p> <p>Place valve in tank.</p>	<p>c)</p> <p>Press valve down until corner of white cover & top of flush valve (FV) line up. Note: If tower style flush valve (TS), match fill valve water line to water line marked in tank (stain line).</p>
<p>Tournez le dessus de la nouvelle soupape dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour le déverrouiller, puis tirez-le complètement.</p>	<p>Placez la soupape dans le réservoir.</p>	<p>Enfoncez la soupape jusqu'à ce que le coin du couvercle blanc et le dessus de la soupape de chasse (FV) soient alignés. Remarque : Si votre toilette est munie d'une soupape de chasse (TS) de style tour, alignez la ligne d'eau de la soupape de remplissage avec celle du réservoir.</p>
<p>Gire la parte superior de la válvula nueva en dirección contraria a las manecillas del reloj y jale para extender completamente.</p>	<p>Coloque la válvula en el tanque.</p>	<p>Presione la válvula hasta la esquina de la cubierta blanca y la parte superior de la válvula para descarga de inodoro (FV). Nota: Si la válvula para descarga de inodoro es estilo torre (TS), haga coincidir la línea del agua de la válvula de llenado con la línea del agua marcada en el tanque (línea con mancha).</p>


<p>4. a)</p> <p>Remove valve.</p>	<p>b)</p> <p>locked verrouillé cerrada</p> <p>LOCK - twist (snap) Tournez pour le VERROUILLER (l'enclencher) CIERRE con un giro (a presión)</p> <p>Twist upper half of valve clockwise to lock (snap). Groove (G) lines up with pegs (P). Keep locked.</p>	<p>c)</p> <p>Place locked valve in tank so refill tube has direct path to flush valve.</p>	<p>d)</p> <p>Verify corner of white cover and top of flush valve (FV) line up.</p>
<p>Retirez la soupape.</p>	<p>Verrouillez (enclenchez) la soupape en tournant sa partie supérieure dans le sens des aiguilles d'une montre. Alignez la rainure (G) avec les taquets (P). Garder verrouillé.</p>	<p>Placez la soupape dans le réservoir, en respectant l'un des angles indiqués.</p>	<p>Assurez-vous d'aligner le coin du couvercle blanc et la soupape de chasse (FV).</p>
<p>Retire la válvula.</p>	<p>Gire la mitad superior de la válvula en dirección de las manecillas para cerrar (a presión). Haga ranuras (G) con las espigas (P). Mantenga cerrado.</p>	<p>Coloque la válvula en el tanque en uno de los ángulos que se muestra.</p>	<p>Verifique la esquina de la cubierta blanca y descargue la válvula (FV).</p>



Hand tighten only, beveled side up.

Serrez à la main seulement, le côté biseauté vers le haut.


Apriete a mano solamente, el lado biselado debe estar hacia arriba.



Verify critical level (C/L) is 1" above overflow tube. Code requirement.

Assurez-vous que le niveau critique (C/L) est de 2,54 cm au-dessus du tube de trop-plein. Exigence conformément au code.

Verifique que la marca de nivel crítico (C/L) esté a 2,54 cm por encima del tubo de desborde. Requisito del código.



Attach refill tube to overflow tube with metal clip. Trim tube if kink occurs.


Fixez au tube de trop-plein à l'aide de l'attache métallique. Coupez le tube s'il s'entortille.

Fije al tubo de desborde con un sujetador de metal. Corte el tubo si se produce alguna falla.



Mansfield® Only
Mansfield® uniquement
Solo Mansfield®

1/2"



Water Supply Lines / Conduites d'alimentation en eau / Líneas de suministro de agua


Vinyl/SS Braided Vinyle ou en acier inoxydable tressés Conector de vinilo/ss trenzado	Flanged Metal Bride en métal Tubería de metal con pestañas	Flexible Copper Tuyau flexible en cuivre Tubería de cobre flexible	Metal Spiral Tuyauterie hélicoïdale en métal Tubería de metal en espiral

Use existing parts / Utilisez les pièces existantes / Utilice las piezas existentes
Use new parts in kit / Utilisez les nouvelles pièces fournies / Utilice las piezas nuevas en el kit.

Do not use sealant / tape. Hand-tighten only. Parts may be left over.

N'appliquez pas de scellant ni de ruban. Serrez à la main seulement. Il est possible qu'il reste des pièces.


No utilice sellador o cinta adhesiva. Apriéte la sólo con las manos. Pueden sobrar piezas.



Turn on water supply.

Rétablissez l'alimentation en eau.

Abra el suministro de agua.



Normal water flow from 3 areas.

L'eau provient normalement de trois points.

Flujo de agua normal desde 3 áreas.



665 McHenry Street
Burlington, WI 53105
www.korky.com

©2012 Lavelle Industries, Inc.

Mansfield® is a registered trademark of Mansfield Plumbing Products Inc.
Mansfield® est une marque de commerce déposée de Mansfield Plumbing Products Inc.
Mansfield® es una marca registrada los productos de plomería Mansfield® Inc.

Summary of Limited Warranty and Disclaimer of Warranties

Lavelle Industries, Inc. ("Seller") warrants solely to the original purchaser ("Buyer") of this **Korky QuietFILL Toilet Fill Valve ("Product")** that the Product will be free from material defects in workmanship and materials under normal use and service for a period of 5 years from the date of purchase. There is **NO WARRANTY** in cases of: negligence; abuse; abnormal usage; misuse; accidents; normal wear and tear; failure to follow Seller's instructions; improper installation (including, without limitation, **over-tightening of mounting nut**), storage or maintenance; or **exposure of the Product to in-tank drop-in cleaning products containing harsh chemicals.**

This is only a summary of the Limited Warranty and Disclaimer of Warranties. A complete copy of the Limited Warranty and Disclaimer of Warranties is available at www.korky.com. In addition, a hard copy is available upon request by contacting Customer Service at 665 McHenry Street, Burlington, WI 53105.


Résumé de la garantie limitée et de la clause de non-garantie

Lavelle Industries, Inc. (le « vendeur ») garantit à l'acheteur initial seulement (l'« acheteur ») que cette soupape de remplissage Korky® QuietFILL® pour toilette est exempte de défauts de matériaux et de fabrication, dans des conditions d'utilisation normales, pendant une période de cinq ans à partir de la date d'achat. **AUCUNE GARANTIE** n'est consentie pour les raisons suivantes : la négligence, un usage abusif, anormal ou inapproprié, un accident, l'usage normale, le non-respect des instructions du vendeur, une installation inadéquate (y compris, sans toutefois s'y limiter, le serrage excessif de l'écrou de montage), l'entreposage ou l'entretien, ou bien si le produit entre en contact avec les produits de nettoyage à placer dans le réservoir qui contiennent des produits chimiques forts. Le texte susmentionné n'est qu'un résumé de la garantie limitée et de la clause de non-garantie. Pour obtenir la version complète de la garantie limitée et de la clause de non-garantie, visitez le www.korky.com. Vous pouvez également vous procurer une copie papier en écrivant au service à la clientèle à l'adresse suivante : 665 McHenry Street, Burlington, WI 53105, États-Unis.

Resumen de la Garantía limitada y de la Exención de garantías.

Lavelle Industries, Inc. ("Vendedor"), garantiza únicamente al comprador original ("Comprador") de la válvula de llenado para inodoro Korky® QuietFILL® ("Producto") que el Producto no presentará defectos en los materiales ni la mano de obra, bajo utilización y mantenimiento normales durante un período de 5 años a partir de la fecha de compra. **NO existe GARANTÍA** en caso de: negligencia; abuso; uso anormal, uso incorrecto; accidentes; desgaste normal; no seguir las instrucciones del Vendedor; almacenamiento, mantenimiento e instalación (incluidas, entre otras, el ajuste excesivo de la tuerca de montaje) inadecuadas; o exposición del Producto a limpiadores que se colocan en el tanque y que contienen sustancias químicas abrasivas. El texto susmencionado n'est qu'un résumé de la garantie limitée et de la clause de non-garantie. Esto es solamente un resumen de la Garantía limitada y la Exención de garantías. Una copia completa de la Garantía limitada y la Exención de garantías está disponible en www.korky.com. Además, existe una copia en papel disponible a pedido mediante el Servicio al cliente en 665 McHenry Street, Burlington, WI 53105.

Optional: for plumber & property manager use only



tabs hidden
languettes dissimulées
lenguetas ocultas
Insert tamper proof accessory (T) to prevent tenant/guest tampering.

Facultatif : Pour les plombiers et les gérants d'immeubles seulement. Insérez l'accessoire inviolable (T) afin de prévenir les manipulations non autorisées.
Opcional: Solo para ser usado por un administrador de propiedades y un plomero. Coloque el accesorio a prueba de forcejeos (T) para evitar la manipulación de un inquilino/invitado.

Complete servicing instructions located at www.korky.com/troubleshooting.html or 1-800-528-3553

Pour des instructions complètes quant à l'entretien, consultez le www.korky.com/troubleshooting.html ou composez le 1 800 528-3553.

Las instrucciones de mantenimiento completas se encuentran en www.korky.com/troubleshooting.html o puede llamar al 1-800-528-3553

QuietFILL® Toilet Fill Valve & Premium Flapper



QuietFILL® Toilet Fill Valve & Premium Flapper

(818) Instructions

(818) Instructions