


WESTWARD 70 Lb. Broadcast Salt Spreader

For Repair Parts, call 1-800-323-0620
24 hours a day – 365 days a year

Please provide the following:

- Model Number
- Serial Number (if any)
- Part description and number as shown on parts list

Figure 1 – Repair Parts Illustration for Model 10F636





70 Lb. Broadcast Salt Spreader

Repair Parts List

Reference Number	Description	Part Number	Qty.
1	Hopper		1
2	Hex Bolt M6x40		13
3	Big Flat Washer Ø6		11
4	Rivet Ø5x8		2
5	Swivel Axle Sleeve		1
6	Fixed Adjustable Plate		1
7	Hopper Assembly Tube		1
8	Active Adjustable Plate		1
9	Hex Bolt M6x20		4
10	Torsional Spring Base		1
11	Torsional Spring		1
12	Hex Lock Nut M6		24
13	Flat Washer Ø8		2
14	Connecting Fix Plate		1
15	Hex Lock Nut M8		3
16	Impeller	TTYTL3154716G	1
17	Support Leg		1
18	Outer Axle Bushing	TTYTL3154718G	2
19	Inner Axle Bushing	TTYTL3154719G	2
20	Wheel Space Bush		2
21	Pneumatic Wheel	TTYTL3154721G	2
22	Flat Washer Ø16		1
23	Cotter Pin Ø4x30		1
24	Thin Washer		1
25	R Pin Ø3x75	TTYTL3154725G	1
26	Screw M4x20		1
27	Gear Box & Axle assembly	TTYTL3154727G	1
28	Hex Bolt M6x60		1
29	Fixing Connecting Rod		1
30	Spacer Bush		1
31	Hex Bolt M8x75		1
32	Support Tube		1
33	Hex Bolt M6x35		2
34	End Cap		2
35	Handle Grip		2
36	Handle Tube Right Side		1
37	Handle Connecting Tube		1
38	Handle Tube Left Side		1
39	Handle Connecting Block		1
40	Hex Bolt M6x50		3



70 Lb. Broadcast Salt Spreader

Repair Parts List

Reference Number	Description	Part Number	Qty.
41	Adjustable Rod		1
42	Nylon Washer		1
43	Lock Washer Ø6		1
44	Adjustable Handle		1
45	Adjustable Handle Grip		1
46	Wing Nut M6		1
47	Spacer		1
48	Connecting Plate		1
49	Gauge and Lever Assembly		1
50	External Teeth Lock Washer Ø8		1
51	Carriage Bolt M6x25		1
52	Rain Cover	TTYTL3154752G	1
53	Hopper Screen	TTYTL3154753G	1
54	Deflector Kit	10F637	1

REPLACEMENT PARTS ARE NOT AVAILABLE FOR ITEMS THAT DO NOT HAVE A PART NUMBER LISTED
THIS IS A STANDARD HARDWARE ITEM






Esparcidor de Sal de Amplio Alcance de 70 Lb.

Para las Piezas de Reparación, llame al 1-800-323-0620**24 horas al día - 365 días al año***Por favor proporcione los siguientes datos:*

- Número de Modelo
- Número de Serie (si existe)
- Descripción y número de piezas que aparecen en la lista de piezas

Figura 1 – Ilustración de Piezas de Reparación para el Modelo 10F636



Esparcidor de Sal de Amplio Alcance de 70 Lb.

Lista de Piezas de Reparación

Número de Referencia	Descripción	Número de Pieza	Cantidad
1	Tolva		1
2	Perno Hexagonal M6x40		13
3	Arandela Plana Grande Ø6		11
4	Remache Ø5x8		2
5	Manguito de Eje Giratoria		1
6	Placa Ajustable Fija		1
7	Tubo de Conjunto de Tolva		1
8	Placa Ajustable Activa		1
9	Perno Hexagonal M6x20		4
10	Base de Muelle Torsional		1
11	Muelle Torsional		1
12	Tuerca Hexagonal de Bloqueo M6		24
13	Arandela Plana Ø8		2
14	Placa fija de conexión		1
15	Tuerca Hexagonal de Bloqueo M8		3
16	Impulsor	TTYTL3154716G	1
17	Pata de Apoyo		1
18	Buje de Eje Exterior	TTYTL3154718G	2
19	Buje de Eje Interior	TTYTL3154719G	2
20	Buje espaciador de Rueda		2
21	Rueda Neumática	TTYTL3154721G	2
22	Arandela Plana Ø16		1
23	Chaveta Ø4x30		1
24	Plana Fina		1
25	Pasador R Ø3x75	TTYTL3154725G	1
26	Tornillo M4x20		1
27	Conjunto de Caja de Engranajes y Eje	TTYTL3154727G	1
28	Perno Hexagonal M6x60		1
29	Biela para Fijación		1
30	Buje Espaciador		1
31	Perno Hexagonal M8x75		1
32	Tubo de soporte		1
33	Perno Hexagonal M6x35		2
34	Tapa de Extremo		2
35	Empuñadura de Asidero		2
36	Tubo de Asidero de Lado Derecho		1
37	Tubo de Conexión de Asidero		1
38	Tubo de Asidero de Lado Izquierdo		1
39	Bloque de Conexión de Asidero		1
40	Perno Hexagonal M6x50		3



Esparcidor de Sal de Amplio Alcance de 70 Lb.

Lista de Piezas de Reparación

Número de Referencia	Descripción	Número de Pieza	Cantidad
41	Barra Ajustable		1
42	Arandela de Nylon		1
43	Arandela de Bloqueo Ø6		1
44	Asidero Ajustable		1
45	Empuñadura de Asidero Ajustable		1
46	Tuerca de Mariposa M6		1
47	Espaciador		1
48	Placa de Conexión		1
49	Conjunto de Calibrador y Palanca		1
50	Arandela de Bloqueo de Diente Exterior Ø8		1
51	Perno de Carruaje M6x25		1
52	Cubierta de Lluvia	TTYTL3154752G	1
53	Criba de Tolva	TTYTL3154753G	1
54	Deflector	10F637	1

LAS PIEZAS DE REPUESTO NO ESTÁN DISPONIBLES PARA ÍTEMS QUE NO TIENEN UN NÚMERO EN LA LISTA
ESTE ES UN ÍTEM DE FERRETERÍA ESTÁNDAR




Epandeur à sel capacité 70 livres

Pour les pièces de rechange, appeler le 1-800-323-0620

24 heures sur 24 – 7 jours sur 7

Veillez fournir les renseignements suivants:

- Numéro de modèle
- Numéro de série (le cas échéant)
- Description et numéro figurés dans la liste des pièces





Epandeur à sel capacité 70 livres

Listes des Pièces de rechange

Référence	Description	Numéro de pièce	Quantité
1	Trémie		1
2	Boulon à tête hexagonale M6x40		13
3	Rondelle plate grande Ø6		11
4	Rivet Ø5x8		2
5	Manche Essieu Pivot		1
6	Plaque réglable fixée		1
7	Tube Assemblage Trémie		1
8	Plaque Ajustable Active		1
9	Boulon à tête hexagonale M6x20		4
10	Base de Ressort de Torsion		1
11	Ressort de Torsion		1
12	Contre écrou à tête hexagonale M6		24
13	Rondelle Plate Ø8		2
14	Plaque Fixée de Connexion		1
15	Contre écrou à tête hexagonale M8		3
16	Pale	TTYTL3154716G	1
17	Jambe d'Appui		1
18	Bague Essieu Externe	TTYTL3154718G	2
19	Bague Essieu Interne	TTYTL3154719G	2
20	Bague Entretoise Roue		2
21	Roue Pneumatique	TTYTL3154721G	2
22	Rondelle Plate Ø16		1
23	Goupille fendue Ø4x30		1
24	Rondelle Mince		1
25	Goupille R Ø3x75	TTYTL3154725G	1
26	Vis M4x20		1
27	Assemblage Boîte de vitesse & Essieu	TTYTL3154727G	1
28	Boulon à tête hexagonale M6x60		1
29	Bielle de connexion de fixation		1
30	Bague Entretoise		1
31	Boulon à tête hexagonale M8x75		1
32	Tube de Support		1
33	Boulon à tête hexagonale M6x35		2
34	Bouchon		2
35	Manche de la poignée		2
36	Tube Poignée côté droite		1
37	Tube de Connexion Poignée		1
38	Tube Poignée côté gauche		1
39	Bloc de Connexion Poignée		1
40	Boulon à tête hexagonale M6x50		3



Epandeur à sel capacité 70 livres

Listes des Pièces de rechange

Référence	Description	Numéro de pièce	Quantité
41	Bielle Ajustable		1
42	Rondelle en Nylon		1
43	Rondelle d'arrêt Ø6		1
44	Poignée Ajustable		1
45	Manche Poignée Ajustable		1
46	Écrou à ailettes M6		1
47	Entretoise		1
48	Plaque de connexion		1
49	Assemblage Jauge et Levier		1
50	Rondelle Frein Dentée Externe Ø8		1
51	Boulon de Carrosserie M6x25		1
52	Housse de Pluie	TTYTL3154752G	1
53	Ecran	TTYTL3154753G	1
54	Défecteur	10F637	1

LES PIECES DE RECHANGE NE SONT PAS DISPONIBLES POUR LES ARTICLES QUI NE DISPOSENT PAS de numéro de pièce indiqué.

Ceci est un article MATERIEL Standard

